



Poistumistiekyyltit kolmen tunnin akulla

Poistumistieopaste

Turvavalaistus on tärkeä osa rakennusten turvallisuutta. Poistumistieopasteet EM155C ja EM159C tarjoavat helpon ratkaisun itsenäiseen turvavalaistukseen, joka on täysin eurooppalaisten määräysten mukainen. Litiumparistolla (LiFePO₄) on monia etuja verrattuna nikkelpohjaisiin tuotteisiin, sillä sen käyttöikä on pidempi ja sen purkautumisominaisuudet ovat paremmat. Lisäksi se on valmistettu ympäristöystävällisemmällä tavalla ja voidaan kierrättää. Opastetekstit, upotusasennussarja ja ripustussarja ovat saatavilla lisävarusteina.

Hyödyt

- Täyttää eurooppalaiset turvavalaistimien standardit.
- Litiumparisto takaa pidemmän käyttöiän ja pienemmän itsepurkauksen sekä paremman kuumuudenkestokyvyn
- Kestävämpi ratkaisu kuin nikkelpohjaiset tuotteet, koska akku voidaan kierrättää.



Ominaisuudet

- Turvavalaistin kolmen tunnin akulla
- Manuaalinen ja itsetestaus
- Jopa 30 metrin katseluetaisyys
- Automaattinen sekä aina päällä oleva turvavalaistus
- Upotussarja ja ripustussarjat saatavana lisävarusteina

Käyttökohteet

- Poistuminen ja hätätilanteet
- Toimistot
- Vähittäismyymälät
- Hotellit ja ravintolat
- Teollisuus

Mittapiirros



Tuotetiedot



Emergency Slim Exit Sign EM155C
DET02



Emergency Slim Exit Sign EM155C
DET01



Emergency Exit Sign EM159C
DET02



Emergency Exit Sign all legends



Emergency Slim Exit Sign all
legends



Emergency Exit Sign EM159C
DET01

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Lamppuperheen koodi	-
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Valaistuksen tekniset tiedot	
Väriämpötila (nim.)	6500 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	-
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Upotettu ohjaus	-
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	-
Kotelon väri	Valkoinen
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK03
Suojausluokan koodi	IP20
Hätätilakäyttö	
Keskusakustollinen turvalaistus	Ei
Turvalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)	3 tuntia
Merkinnät ja luokitukset	
Ympäristön lämpötila	+5...+45 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Tulenarkuusmerkintä	-
Hehkulankatesti	-
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Alkuperäinen kromaattisuus	0.33
Valovirran toleranssi	+/-5%

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen)	Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	
			Valovirta	
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	32 lm/W	85 lm	0,01
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	32 lm/W	85 lm	0,01
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	22 lm/W	23 lm	34,8
912401483520	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	22 lm/W	23 lm	34,8

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	4 W
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	4 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	3 W
912401483520	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	3 W

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen valovirta
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, Pro-versio	85 lm
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, perusversio	85 lm

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen valovirta
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, Pro-versio	23 lm
912401483520	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, perusversio	23 lm

