Panneaux de sortie conformes avec une autonomie de 3 heures

Enseigne de sortie

La sécurité est importante pour les propriétaires d'immeubles et, par conséquent, disposer d'un éclairage de secours adéquat constitue pour eux une préoccupation majeure. Les panneaux de sortie EM155C et EM159C offrent une solution simple pour un éclairage de secours autonome, entièrement conforme aux réglementations européennes. La batterie au lithium (LiFePO4) présente de nombreux avantages par rapport aux produits à base de nickel, car elle a une durée de vie plus longue, un meilleur comportement de décharge, est produite de manière plus respectueuse du bien-être et peut être recyclée. Des légendes, un kit de montage encastré ainsi qu'un kit de suspension sont disponibles en accessoires.

Avantages

- Respecte les normes européennes des éclairages de secours.
- Type de batterie au lithium procurant une durée de vie accrue, une faible auto-décharge et une haute tolérance thermique.
- Solution respectueuse du bien-être par rapport aux produits à base de nickel car la batterie peut être recyclée.

Fonctions

- Éclairage de secours 3 heures
- Options manuelles et d'autotest
- Distance de visualisation jusqu'à 30 m
- Éclairage de secours intégré/non intégré
- Kit d'encastrement et kits de suspension disponibles en accessoires

Enseigne de sortie

Application

- Sortie et urgence
- Bureaux
- Commerces
- Hôtellerie
- Sites de production

Versions

Emergency Slim Exit Sign EM155C SPP

Emergency Exit Sign EM159C SPP01

Schéma dimensionnel





Détails sur le produit

Emergency Slim Exit Sign EM155C DET02

Emergency Slim Exit Sign EM155C DET01

Enseigne de sortie

Détails sur le produit

Emergency Exit Sign EM159C DET02

Emergency Exit Sign all legends

Emergency Slim Exit Sign all legends

Emergency Exit Sign EM159C DET01

Enseigne de sortie

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Code famille lampe	-
Nombre d'appareillages	1 unité

Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Type d'optique	-

Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Commande intégrée	-
Niveau de gradation maximal	Non applicable

Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	-
Couleur du corps	Blanc
Protection contre les chocs mécaniques	IK03
Indice de protection	IP20

Fonctionnement de secours	
Secours centralisé	Non
Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)	3 h

Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+5 à +45 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Inflammabilité	-
Essai au fil incandescent	-

Performances initiales	
Chromaticité initiale	0.33
Tolérance de flux lumineux	+/-5%

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Rendement du flux lumineux vers le haut
79899400	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	32 lm/W	85 lm	0.01
79900700	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	32 lm/W	85 lm	0.01
79904500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	22 lm/W	23 lm	34.8
79905200	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	22 lm/W	23 lm	34.8

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
79899400	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	4 W
79900700	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	4 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
79904500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	3 W
79905200	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	3 W

Enseigne de sortie

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Eclairage de secours	Flux en mode secours
79899400	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	Éclairage de secours 3 heures version Pro	85 lm
79900700	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	Éclairage de secours 3 heures version basique	85 lm

Order Code	Full Product Name	Eclairage de secours	Flux en mode secours
79904500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	Éclairage de secours 3 heures version Pro	23 lm
79905200	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	Éclairage de secours 3 heures version basique	23 lm

© 2024 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.