PHILIPS

Lighting

Cartelli di uscita autonomi conformi alle norme di 3 ore

Segnale d'uscita

La sicurezza è importante per i proprietari di edifici e pertanto disporre di un'adeguata illuminazione di emergenza è una delle loro principali preoccupazioni. I segnali di uscita EM155C ed EM159C offrono una soluzione semplice per l'illuminazione di emergenza autonoma, pienamente conforme alle normative europee. La batteria al litio (LiFePO4) presenta numerosi vantaggi rispetto ai prodotti a base di nichel: ha una durata maggiore, un comportamento di scarica migliore, è prodotta in modo più rispettoso dell'ambiente e può essere riciclata. Come accessori sono disponibili le legende, il kit di montaggio ad incasso e il kit di sospensione.

Vantaggi

- Soddisfa gli standard europei relativi agli apparecchi d'illuminazione di emergenza.
- La batteria a litio fornisce una maggiore durata maggiore e una tolleranza alle alte temperature.
- Soluzione rispettosa del benessere rispetto ai prodotti a base di nichel, poiché la batteria può essere riciclata.

Caratteristiche

- 3 ore di illuminazione di emergenza
- Opzioni manuale e autotest
- Distanza di visione fino a 30 m
- Illuminazione di emergenza mantenuta/non mantenuta
- Kit da incasso e kit di sospensione disponibili come accessori

Segnale d'uscita

Applicazione

- Uscita ed emergenza
- Uffici
- Vendita al dettaglio
- Hotel, ristoranti e bar
- Produzione

Disegno tecnico





Dati del prodotto

Emergency Slim Exit Sign EM155C DET02

Emergency Slim Exit Sign EM155C DET01

Emergency Exit Sign EM159C DET02

Emergency Exit Sign all legends



Emergency Slim Exit Sign all legends

Segnale d'uscita

Dati del prodotto

Emergency Exit Sign EM159C

DET01

Segnale d'uscita

Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Codice famiglia lampada	-
Numero di riduttori	1 unità

Dati tecnici di illuminazione	
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Tipo di ottica	-

Funzionamento e parte elettrica	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Tensione in ingresso	220-240 V
Frequenza di linea	50 Hz
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Controllo integrato	-
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile

Meccanica e corpo	
Tipo copertura ottica	-
Colore alloggiamento	Bianco
Codice di protezione dagli impatti meccanici e una gestione termica	IK03 IP20

Funzionamento di emergenza	
Emergenza centralizzata	No
Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)	3 ore

Approvazione e applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da +5 a +45 °C
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	-
Marchio di infiammabilità	-
Test filo incandescente	-

Performance iniziale (conforme a IEC)	
Cromaticità iniziale	0.33
Tolleranza al flusso luminoso	+/-5%

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso	Rapporto di emissione luminosa verso l'alto
79899400	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	32 lm/W	85 lm	0,01
79900700	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	32 lm/W	85 lm	0,01
79904500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	22 lm/W	23 lm	34,8
79905200	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	22 lm/W	23 lm	34,8

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
79899400	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	4 W
79900700	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	4 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
79904500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	3 W
79905200	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	3 W

Funzionamento di emergenza

Segnale d'uscita

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza	Flusso in emergenza
79899400	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro	85 lm
79900700	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base	85 lm

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza	Flusso in emergenza
79904500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro	23 lm
79905200	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base	23 lm

© 2024 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.