



Samodzielne znaki wyjścia spełniające wymóg 3-godzinnej pracy

Znak wyjścia

Bezpieczeństwo jest istotne dla właścicieli budynków, dlatego zapewnienie odpowiedniego oświetlenia awaryjnego jest dla nich priorytetem. Znaki ewakuacyjne EM155C i EM159C to proste rozwiązanie w zakresie samodzielnego oświetlenia awaryjnego, które jest w pełni zgodne z przepisami europejskimi. Akumulator litowy (LiFePO4) oferuje wiele zalet w porównaniu z produktami na bazie niklu, m.in. dłuższą żywotność, lepsze zachowanie podczas rozładowywania, jest produkowany w sposób bardziej przyjazny dla środowiska i może być poddawany recyklingowi. Legendy, zestaw do montażu wpuszczanego oraz zestaw do zawieszenia są dostępne jako akcesoria.

Korzyści

- Spełnia europejskie normy dotyczące opraw oświetlenia awaryjnego.
- Akumulatory litowe zapewniające dłuższy okres eksploatacji, niski stopień samorozładowania i wysoką tolerancję temperaturę.
- Rozwiązanie przyjazne środowisku dzięki akumulatorowi nadającemu się do recyklingu — w odróżnieniu od produktów na bazie niklu.

Cechy

- 3 godziny oświetlenia awaryjnego
- Opcje manualnego testu i autotestu
- Odległość oglądania do 30 m
- Oświetlenie awaryjne — praca ciemna/jasna
- Zestawy do zabudowy i zestawy do zawieszenia dostępne jako akcesoria

Znak wyjścia

Zastosowanie



- Oświetlenie wyjścia i oświetlenie awaryjne
- Biura
- Sklepy
- Hotele
- Zakłady produkcyjne

Wersje



Emergency Slim Exit Sign EM155C SPP

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



Emergency Slim Exit Sign EM155C
DET02



Emergency Slim Exit Sign EM155C
DET01

Znak wyjścia

Więcej o produkcie



Emergency Exit Sign EM159C
DET02



Emergency Exit Sign all legends



Emergency Slim Exit Sign all
legends



Emergency Exit Sign EM159C
DET01

Znak wyjścia

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Kod rodziny lamp	-
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Dane techniczne oświetlenia	
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Typ optyki	-
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik wbudowany	-
Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy
Mechanika i korpus	
Typ klosza	-
Kolor Korpusu	Biel
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK03
Kod stopnia ochrony	IP20
Praca w trybie awaryjnym	
Centralne oświetlenie awaryjne	Nie
Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)	3 h
Certyfikaty i zastosowania	
Zakres temperatury otoczenia	Od +5°C do +45°C
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	-
Oznaczenie palności	-
Test rozżarzonym drutem	-
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Początkowa chromatyczność	0.33
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-5%

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny	Sprawność świetlna w górę
79899400	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	32 lm/W	85 lm	0,01
79900700	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	32 lm/W	85 lm	0,01
79904500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	22 lm/W	23 lm	34,8
79905200	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	22 lm/W	23 lm	34,8

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
79899400	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	4 W
79900700	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	4 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
79904500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	3 W
79905200	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	3 W

Praca w trybie awaryjnym

Znak wyjścia

Order Code	Full Product Name	Oświetlenie awaryjne	Strumień świetlny oświetlenia awaryjnego
79899400	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	85 lm
79900700	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej	85 lm

Order Code	Full Product Name	Oświetlenie awaryjne	Strumień świetlny oświetlenia awaryjnego
79904500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro	23 lm
79905200	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej	23 lm

