



Samostatné svetelné označenie núdzových východov s 3-hodinovou výdržou a v zhode s predpismi

Označenie východu

Bezpečnosť je pre majiteľov budov dôležitá, a preto je pre nich dôležité mať správne núdzové osvetlenie. Svetelné označenia núdzových východov typu EM155C alebo EM159C predstavujú jednoduché riešenie pre samostatné núdzové osvetlenie, ktoré je plne v súlade s európskymi predpismi. Lítiová batéria (LiFePO₄) má oproti výrobkom na báze niklu mnoho výhod, pretože má dlhšiu životnosť, lepšie sa vybíja, vyrába sa spôsobom šetrnejším k životnému prostrediu a dá sa recyklovať. Ako príslušenstvo sa dodávajú štítky, súprava na zapustenú montáž a závesná súprava.

Výhody

- Splňa európske normy pre svietidlá núdzového osvetlenia.
- Typ lítiovej batérie poskytuje dlhšiu životnosť, nízke samovybíjanie a toleranciu vysokej teploty.
- Riešenie, ktoré nepoškodzuje životné prostredie na rozdiel od výrobkov založených na nikle, keďže batérie možno recyklovať.

Vlastnosti

- Núdzové osvetlenie s výdržou 3 hodiny
- Možnosti manuálneho a autotestu
- Pozorovacia vzdialenosť až 30 m
- Udržiavané/neudržiavané núdzové osvetlenie
- Súprava na zapustenú montáž a závesné súpravy k dispozícii ako príslušenstvo

Označenie východu

Aplikácie



- Východy a núdzové osvetlenie
- Kancelárie
- Obchod
- Gastro zariadenia
- Výroba;

Versions



Emergency Slim Exit Sign EM155C SPP

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



Emergency Slim Exit Sign EM155C
DET02



Emergency Slim Exit Sign EM155C
DET01

Označenie východu

Podrobnosti o produkte



Emergency Exit Sign EM159C
DET02



Emergency Exit Sign all legends



Emergency Slim Exit Sign all legends



Emergency Exit Sign EM159C
DET01

Označenie východu

Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Kód radu svetelného zdroja	-
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Svetelné technické	
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	6500 K
Index podania farieb (CRI)	>80
Typ optiky	-
Prevádzkové a elektrické	
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Vstupné napätie	220-240 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Vstavané riadenie	-
Maximálna úroveň stmievania	Nevzťahuje sa na zariadenie
Mechanické časti a teleso	
Typ optického krytu	-
Farba telesa	Biela
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK03
Krytie IP	IP20
Núdzová prevádzka	
Centrálna núdzová prevádzka	Nie
Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)	3 h
Schválenie a použitie	
Rozsah okolitých teplôt	+5 až +45 °C
Značka CE	Áno
Značka ENEC	-
Značka horľavosti	-
Požiarna odolnosť	-
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Počiatočná chromatickosť	0.33
Tolerancia svetelného toku	+/-5%

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Pomer svetla vyžarovaného	
			Svetelný tok	nahor
79899400	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	32 lm/W	85 lm	0,01
79900700	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	32 lm/W	85 lm	0,01
79904500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	22 lm/W	23 lm	34,8
79905200	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	22 lm/W	23 lm	34,8

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Order Code	Full Product Name	Spotreba
79899400	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	4 W	79904500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	3 W
79900700	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	4 W	79905200	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	3 W

Označenie východu

Núdzová prevádzka

Order Code	Full Product Name	Núdzové osvetlenie	Núdzový svetelný tok
79899400	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro	85 lm
79900700	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia	85 lm

Order Code	Full Product Name	Núdzové osvetlenie	Núdzový svetelný tok
79904500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro	23 lm
79905200	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia	23 lm

