



Bağımsız 3 saat uyumlu Çıkış İşaretleri

Çıkış Tabelası

Bina sahipleri için güvenlik önemlidir ve bu nedenle uygun Acil Durum aydınlatmasının bulunması onlar için büyük bir endişe kaynağıdır. Çıkış İşaretleri EM155C ve EM159C, Avrupa yönetmeliklerine tam uyumlu, bağımsız acil aydınlatma için kolay bir çözüm sunmaktadır. Lityum pil (LiFePO4), nikel bazlı ürünlere göre daha uzun kullanım ömrü, daha iyi deşarj davranışı, daha insan dostu bir şekilde üretilmesi ve geri dönüştürülebilir olması gibi birçok avantaja sahiptir. İşaretler, gömme montaj seti ve süspansiyon seti aksesuar olarak mevcuttur.

Faydaları

- Acil durum aydınlatma armatürleri için Avrupa standartlarını karşılar.
- Lityum bazlı pil tipi daha uzun kullanım ömrü, düşük kendi kendine deşarj ve yüksek sıcaklık toleransı sağlar.
- Pil geri dönüştürülebilir olduğundan nikel tabanlı ürünlere karşı çevre dostu çözüm.

Özellikler

- 3 saat acil aydınlatma
- Manuel ve Kendi Kendine Test seçenekleri
- 30 m'ye kadar görüş mesafesi
- Sürekli ve Sürekli Olmayan Acil Durum aydınlatması
- Gömme kit ve Süspansiyon kitleri aksesuar olarak mevcuttur

Uygulama

- Çıkış ve Acil Durum
- Ofisler
- Perakende
- Konaklama
- Üretim

Çıkış Tabelası

Versions





Emergency Slim Exit Sign EM155C SPP



Emergency Exit Sign EM159C SPP01

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ



Emergency Slim Exit Sign EM155C
DET02



Emergency Slim Exit Sign EM155C
DET01



Emergency Exit Sign EM159C
DET02



Emergency Exit Sign all legends

Çıkış Tabelası

ÜRÜN BİLGİLERİ



Emergency Slim Exit Sign all legends



Emergency Exit Sign EM159C
DET01

Çıkış Tabelası

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Lamba ailesi kodu	-
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Işık Teknik Ayrıntıları	
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Optik sistem türü	-
Çalıştırma ve Elektrik	
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 Hz
Rastgele anahtara uygun	Yok
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Yerleşik kontrol	-
Maksimum dim seviyesi	Yok
Mekanik ve Muhafaza	
Optik kapak tipi	-
Muhafaza Rengi	Beyaz
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20
Acil Durumda Çalıştırma	
Merkezi Acil Durum	Hayır
Acil durum aydınlatması	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon
Acil durum aydınlatmasının süresi (tamamen şarj olduğunda)	3 h
Onay ve Uygulama	
Ortam sıcaklığı aralığı	+5 ila +45 °C
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Alev alma işareti	-
Ateşleme teli testi	-
Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Başlangıç renk türü	0.33
Işık akısı toleransı	+/-5%

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma Verimi	Yukarı doğru ışık	
		(nominal) (Nom)	Işık Akısı	çıkış oranı
79899400	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	32 lm/W	85 lm	0,01
79904500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	22 lm/W	23 lm	34,8

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
79899400	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	4 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
79904500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	3 W

Acil Durumda Çalıştırma

Çıkış Tabelası

Order Code	Full Product Name	Acil durum ışık akısı
79899400	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	85 lm

Order Code	Full Product Name	Acil durum ışık akısı
79904500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	23 lm

