



Spottivalaisin turvalaistukseen kolmen tunnin akulla

Turvalaisinspotti

Turvalaistus on tärkeä osa rakennusten turvallisuutta. EM150B-turvalaisinspotti on helppo ratkaisu itsenäiseen turvalaistukseen, joka on täysin eurooppalaisten määräysten mukainen. Litiumparistolla (LiFePO4) on monia etuja verrattuna nikkelipohjaisiin tuotteisiin, sillä sen käyttöikä on pidempi, sen purkautuminen on parempi, se on valmistettu kestävämmällä tavalla ja se voidaan kierrättää. Tuotteen mukana toimitetaan kaksi vaihdettavaa linssiä keilakulman säätämiseksi sovelluksen mukaan.

Hyödyt

- Täyttää eurooppalaiset turvalaisimien standardit.
- Litiumparisto takaa pidemmän käyttöiän ja pienemmän itsepurkauksen sekä paremman kuumuudenkestokyvyn
- Kestävämpi ratkaisu kuin nikkelipohjaiset tuotteet, koska akku voidaan kierrättää.


Ominaisuudet

- Kaksi vaihdettavaa linssioptiikkaa: käytävät ja avoimet alueet
- Automaattisesti syttyvä turvalaistus
- Turvalaisin kolmen tunnin akulla
- Manuaalinen ja itsetestaus

Käyttökohteet

- Poistuminen ja hätätilanteet
- Toimistot
- Vähittäismyymälät
- Hotellit ja ravintolat
- Teollisuus

Mittapiirros



Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Lamppuperheen koodi	-
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Valaistuksen tekniset tiedot	
Väriämpötila (nim.)	6500 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valotehokkuus (nimellinen)	130 lm/W
Valovirta	135 lm
Optiikan tyyppi	Avoimen alueen tai käytävän optiikka
Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0,96
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 Hz
Virrankulutus	2 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Upotettu ohjaus	-
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	-
Kotelon väri	Valkoinen
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK04
Suojausluokan koodi	IP20
Hätätilakäyttö	
Keskusakustollinen turvavalistus	Ei
Turvavalaisituksen valovirta	135 lm
Turvavalaisituksen nimelliskesto (täydellä akulla)	3 tuntia
Merkinnät ja luokitukset	
Ympäristön lämpötila	+5...+45 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Tulenarkuusmerkintä	-
Hehkulankatesti	-
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Alkuperäinen kromaattisuus	0.33
Valovirran toleranssi	+/-5%

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Turvavalistus
912401483504	EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20	Turvavalaisituksen kesto 3 tuntia, Pro-versio
912401483505	EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELB WH IP20	Turvavalaisituksen kesto 3 tuntia, perusversio

