



Samostatné bodové núdzové svietidlo s požadovanou výdržou 3 hodiny

Bodové núdzové svietidlo

Bezpečnosť je pre majiteľov budov dôležitá, a preto je pre nich dôležité mať správne núdzové osvetlenie. Bodové núdzové stropné svietidlo EM150B ponúka jednoduché riešenie pre samostatné núdzové osvetlenie, ktoré je plne v súlade s európskymi predpismi. Lítiová batéria (LiFePO4) má oproti výrobkom na báze niklu mnoho výhod, pretože má dlhšiu životnosť, lepšie sa vybíja, vyrába sa spôsobom šetrnejším k životnému prostrediu a dá sa recyklovať. S výrobkom sa dodávajú dve vymeniteľné šošovky na nastavenie uhla vyžarovania podľa spôsobu použitia.

Výhody

- Spĺňa európske normy pre svietidlá núdzového osvetlenia.
- Typ lítiovej batérie poskytuje dlhšiu životnosť, nízke samovybíjanie a toleranciu vysokej teploty.
- Riešenie, ktoré nepoškodzuje životné prostredie na rozdiel od výrobkov založených na nikle, keďže batérie možno recyklovať.

Vlastnosti

- Dve vymeniteľné šošovkové optiky; chodba a otvorený priestor
- Nezachovávané núdzové osvetlenie
- Núdzové osvetlenie s výdržou 3 hodiny
- Možnosti manuálneho a autotestu

Bodové núdzové svietidlo

Aplikácie


- Východy a núdzové osvetlenie
- Kancelárie
- Obchod
- Gastro zariadenia
- Výroba;

Versions



EM150B Emergency spot

Rozmerový obrázok



Bodové núdzové svetidlo

Všeobecné informácie

Vrátane napájača	Áno
Kód radu svetelného zdroja	-
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka

Svetelné technické

Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	6500 K
Index podania farieb (CRI)	>80
Merný výkon (menovitý) (nom.)	130 lm/W
Svetelný tok	135 lm
Typ optiky	Optika do otvoreného priestoru alebo chodby
Pomer svetla vyžarovaného nahor	0,96

Prevádzkové a elektrické

Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Vstupné napätie	220-240 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Spotreba	2 W
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Vstavané riadenie	-
Maximálna úroveň stmievania	Nevzťahuje sa na zariadenie

Mechanické časti a teleso

Typ optického krytu	-
Farba telesa	Biela
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK04
Krytie IP	IP20

Núdzová prevádzka

Centrálna núdzová prevádzka	Nie
Núdzový svetelný tok	135 lm
Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)	3 h

Schválenie a použitie

Rozsah okolitých teplôt	+5 až +45 °C
Značka CE	Áno
Značka ENEC	-
Značka horľavosti	-
Požiarna odolnosť	-

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Počiatočná chromatickosť	0.33
Tolerancia svetelného toku	+/-5%

Núdzová prevádzka

Order Code	Full Product Name	Núdzové osvetlenie
79889500	EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro
79890100	EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELB WH IP20	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia

Bodové núdzové svietidlo

