



Overflademonteret downlight med selvstændig 3 timers kompatibel nødbelysning

Påbygget Downlight nødbelysning

Sikkerhed er vigtig for bygningsejere, og derfor er det en stor bekymring for dem at have ordentlig nødbelysning på plads. Påbygget Downlight EM152C nødbelysning tilbyder en nem løsning til selvstændig nødbelysning, som er fuldt ud i overensstemmelse med de europæiske regler. Lithiumbatteriet (LiFePO₄) har mange fordele i forhold til nikkelbaserede produkter, da det har længere levetid, bedre afladningsadfærd, er produceret på en mere velfærdsvenlig måde og kan genbruges. Der følger to identiske linser med produktet, så spredningsvinklen kan justeres i forhold til anvendelsesområdet.

Fordele

- Opfylder europæiske standarder for nødbelysningsarmaturer.
- Lithiumbaseret batteritype giver længere levetid, lav selvafladning og høj temperaturtolerance.
- Miljøvenlig løsning sammenlignet med nikkelbaserede produkter, da batteriet kan genbruges.

Funktioner

- To identiske linseoptikker; korridor og åbne områder
- Ikke-kontinuerlig nødbelysning
- 3 timers nødbelysning
- Ekstraudstyr til manuel og selvtest

Påbygget Downlight nødbelysning

Anvendelsesområder


- Udgangs- og nødbelysning
- Kontorer
- Detailhandel
- Hoteller og restauranter
- Produktion

Versions

EM152C Emergency Recessed
Downlight family



Målskitse



Oplysninger om produktet

EM152C Emergency recessed
Downlight details



Påbygget Downlight nødbelysning

Generelle oplysninger

Driver inkluderet	Ja
Kode for lampeserie	-
Antal forkoblingsenheder	1 enhed

Lysteknisk

Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyseffekt (nominel) (nom.)	135 lm/W
Lysstrøm	273 lm
Optiktype	Åbent område eller korridoroptik
Opadrettet lysudbyttegrad	0,0

Drift og el

Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 Hz
Strømforbrug	2 W
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Indbygget lysstyringssystem	-
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant

Mekanik og armaturhus

Optikafskærmningstype	-
Farve på armaturhus	Hvid
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65

Nøddrift

Centraliseret nødbelysning	Nej
Nødbelysningsstrøm	273 lm
Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)	3 t

Godkendelse og anvendelsesområde

Omgivelsestemperaturområde	+5 til +40 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Mærke for brændbarhed	-
Glødetrådtest	-

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Indledende kromaticitet	0.33
Lysstrømtolerance	+/-5%

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Nødbelysning
912401483507	EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP WH IP65	Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version
912401483508	EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65	Basisversion til tre timers nødbelysning

Påbygget Downlight nødbelysning

