



Pinta-asennettava alasvalo turvavalaistukseen kolmen tunnin akulla

Pinta-asennettava alasvalo turvavalaistukseen

Turvavalaistus on tärkeä osa rakennusten turvallisuutta. Pinta-asennettava alasvalo EM152C tarjoaa helpon ratkaisun itsenäiseen turvavalaistukseen, joka on täysin eurooppalaisten määräysten mukainen. Litiumparistolla (LiFePO4) on monia etuja verrattuna nikkelipohjaisiin tuotteisiin, sillä sen käyttöikä on pidempi, sen purkautuminen on parempi, se on valmistettu kestävämmällä tavalla ja se voidaan kierrättää. Tuotteen mukana toimitetaan kaksi vaihdettavaa linssiä keilakulman säätämiseksi sovelluksen mukaan.

Hyödyt

- Täyttää eurooppalaiset turvavalaisimien standardit.
- Litiumparisto takaa pidemmän käyttöiän ja pienemmän itsepurkauksen sekä paremman kuumuudenkestokyvyn
- Kestävämpi ratkaisu kuin nikkelipohjaiset tuotteet, koska akku voidaan kierrättää.

Ominaisuudet

- Kaksi vaihdettavaa linssioptiikkaa: käytävät ja avoimet alueet
- Automaattisesti syttyvä turvavalaistus
- Turvavalaisin kolmen tunnin akulla
- Manuaalinen ja itsetestaus

Pinta-asennettava alasvalo turvavalaistukseen

Käyttökohteet


- Poistuminen ja hätätilanteet
- Toimistot
- Vähittäismyymälät
- Hotellit ja ravintolat
- Teollisuus

Versions



EM152C Emergency Recessed
Downlight family

Mittapiirros



Tuotetiedot



EM152C Emergency recessed
Downlight details

Pinta-asennettava alasvalo turvavalaistukseen

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Lamppuperheen koodi	-
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Valaistuksen tekniset tiedot	
Väriämpötila (nim.)	6500 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valotehokkuus (nimellinen)	135 lm/W
Valovirta	273 lm
Optiikan tyyppi	Avoimen alueen tai käytävän optiikka
Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0,0
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 Hz
Virrankulutus	2 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Upotettu ohjaus	-
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	-
Kotelon väri	Valkoinen
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK03
Suojausluokan koodi	IP65
Hätätilakäyttö	
Keskusakustollinen turvavalaistus	Ei
Turvavalaistuksen valovirta	273 lm
Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)	3 tuntia
Merkinnät ja luokitukset	
Ympäristön lämpötila	+5...+40 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Tulenarkuusmerkintä	-
Hehkulankatesti	-
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Alkuperäinen kromaattisuus	0.33
Valovirran toleranssi	+/-5%

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus
912401483507	EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP WH IP65	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, Pro-versio
912401483508	EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, perusversio

Pinta-asennettava alasvalo turvavalaistukseen

