



Downlight met opbouwmontage, zelfstandig, voldoet aan de eisen voor 3-uurs noodverlichting

Downlight met opbouwmontage voor noodverlichting

Veiligheid in en om gebouwen is een grote zorg voor gebouweigenaren. Het is voor hen van groot belang te beschikken over de juiste betrouwbare en duurzame noodverlichting. De downlight met opbouwmontage voor noodverlichting EM152C biedt een perfecte oplossing hiervoor en voldoet volledig aan de Europese richtlijnen. De lithiumaccu (LiFePO₄) heeft veel voordelen ten opzichte van op nikkel gebaseerde producten. De accu heeft een langere levensduur, een beter ontladingsgedrag, wordt op een milieuvriendelijkere manier geproduceerd en kan gerecycled worden. Er worden twee verwisselbare lenzen bij het product geleverd waarmee de bundelhoek kan worden aangepast aan de toepassing.

Voordelen

- Voldoet aan Europese normen voor noodverlichtingsarmaturen.
- De accu op basis van lithium biedt een langere levensduur, minder zelfontlading en hoge temperatuurtolerantie.
- Milieuvriendelijke oplossing in vergelijking met op nikkel gebaseerde producten doordat de accu gerecycled kan worden.

Downlight met opbouwmontage voor noodverlichting


Kenmerken

- Twee uitwisselbare lensoptieken: gang en open ruimte
- Niet gehandhaafde noodverlichting
- 3 uur noodverlichting
- Opties voor handmatige test en zelftest

Toepassing

- Uitgangs- en noodverlichting
- Kantoren
- Winkels
- Hotels, cafés, restaurants
- Productie

Maatschets



Productgegevens



EM152C Emergency recessed
Downlight details

Downlight met opbouwmontage voor noodverlichting

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Type lichtbron	-
Aantal VSA's	1 unit

Gegevens lichttechniek

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6500 K
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	135 lm/W
Lichtstroom	273 lm
Optiektype	Optiek voor een open gebied of hal
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0,0

Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Energieverbruik	2 W
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Ingebouwde regeling	-
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Type lichtkap	-
Kleur behuizing	Wit
IK-classificatie	IK03
Beschermingsklasse	IP 65

Werking op noodstroom

Centrale noodpost	Nee
Noodstroom	273 lm
Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)	3 hr

Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	+5 tot +40 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Brandbaarheidsmarkering	-
Gloeidraadtest	-

Initiële prestaties (conform IEC)

Aanvankelijke kleurkwaliteit	0.33
Tolerantie lichtstroom	+/-5%

Werking op noodstroom

Order Code	Full Product Name	Noodverlichting
8718699798925	EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP WH IP65	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering
8718699798932	EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65	Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering

Downlight met opbouwmontage voor noodverlichting

