



Frittstående 3 timers nødbelysning, overflatemontert downlight

Nødbelysning, overflatemontert downlight

Sikkerhet er viktig for bygningseiere, og derfor er det en stor bekymring for dem å ha riktig nødbelysning på plass. Den overflatemonterte nødlysdowlighten EM152C tilbyr en enkel løsning for frittstående nødbelysning som samsvarer med europeiske forskrifter. Litiumbatteriet (LiFePO4) har mange fordeler fremfor nikkelbaserte produkter, da det har lengre levetid, bedre utladningsadferd, er produsert på en mer velferdsvennlig måte og kan resirkuleres. To utskiftbare linser leveres med produktet slik at du kan justere spredningsvinkelen til bruksområdet.

Fordeler

- Oppfyller europeiske standarder for nødlysarmaturer.
- Litiumbasert batteritype gir lengre levetid, lav selvutlading og høy temperaturløstoleranse.
- Miljøvennlig løsning i forhold til nikkelbaserte produkter ettersom batteriet kan resirkuleres.

Funksjoner

- To typer utskiftbar linseoptikk: korridor og åpent område
- Ikke opprettholdt nødlys
- 3 timer nødlys
- Manuelt tilbehør og selvtesttilbehør

Nødbelysning, overflatemontert downlight

Søknad


- Utgangsbelysning og nødlys
- Kontorer
- Detaljhandel
- Hotell, restaurant og catering
- Produksjon

Versions

EM152C Emergency Recessed
Downlight family



Målskisse



Produkt detaljer

EM152C Emergency recessed
Downlight details



Nødbelysning, overflatemontert downlight

Generell informasjon

Driver inkludert	Ja
Lampefamiliekode	-
Antall utstyrsenheter	1 enhet

Teknisk belysning

Korrelert fargetemperatur (nom.)	6500 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	135 lm/W
Lysytelse	273 lm
Optikktype	Optikk for åpent område eller korridor
Oppover lyseffektforhold	0,0

Drift og elektronikk

IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 Hz
Effektforbruk	2 W
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Innebygd styring	-
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant

Mekanikk og innfatning

Type optisk deksel	-
Innfatningsfarge	Hvit
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK03
Ingress beskyttelseskode	IP65

Nøddrift

Sentral nødbelysning	Nei
Nødlystelse	273 lm
Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)	3 time(r)

Godkjenning og bruksområde

For omgivelsestemperaturer mellom	+5 til +40 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
Brennbarhetsmerke	-
Test av glødetråd	-

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Innledende kromatisitet	0.33
Lysstrømtoleranse	+/-5%

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Nødbelysning
912401483507	EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP WH IP65	Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro-versjon
912401483508	EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65	Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon

Nødbelysning, overflatemontert downlight

