



Samostatné núdzové osvetlenie downlight na povrchovú montáž s 3-hodinovou výdržou a v zhode s príslušnými nariadeniami

Núdzové osvetlenie downlight s povrchovou montážou

Bezpečnosť je pre majiteľov budov dôležitá, a preto je pre nich dôležité mať správne núdzové osvetlenie. Núdzové stropné svietidlo Downlight EM152C ponúka jednoduché riešenie pre samostatné núdzové osvetlenie, ktoré je plne v súlade s európskymi predpismi. Litiová batéria (LiFePO4) má oproti výrobkom na báze niklu mnoho výhod, pretože má dlhšiu životnosť, lepšie sa vybíja, vyrába sa spôsobom šetrnejším k životnému prostrediu a dá sa recyklovať. S výrobkom sa dodávajú dve vymeniteľné šošovky na nastavenie uhla vyžarovania podľa spôsobu použitia.

Výhody

- Splňa európske normy pre svietidlá núdzového osvetlenia.
- Typ lítiovej batérie poskytuje dlhšiu životnosť, nízke samovybíjanie a toleranciu vysokej teploty.
- Riešenie, ktoré nepoškodzuje životné prostredie na rozdiel od výrobkov založených na nikle, keďže batérie možno recyklovať.

Núdzové osvetlenie downlight s povrchovou montážou


Vlastnosti

- Dve vymeniteľné šošovkové optiky; chodba a otvorený priestor
- Nezachovávané núdzové osvetlenie
- Núdzové osvetlenie s výdržou 3 hodiny
- Možnosti manuálneho a autotestu

Aplikácie

- Východy a núdzové osvetlenie
- Kancelárie
- Obchod
- Gastro zariadenia
- Výroba;

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



EM152C Emergency recessed
Downlight details

Núdzové osvetlenie downlight s povrchovou montážou

Všeobecné informácie

Vrátane napájača	Áno
Kód radu svetelného zdroja	-
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka

Svetelné technické

Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	6500 K
Index podania farieb (CRI)	>80
Merný výkon (menovitý) (nom.)	135 lm/W
Svetelný tok	273 lm
Typ optiky	Optika do otvoreného priestoru alebo chodby
Pomer svetla vyžarovaného nahor	0,0

Prevádzkové a elektrické

Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Vstupné napätie	220-240 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Spotreba	2 W
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Vstavané riadenie	-
Maximálna úroveň stmievania	Nevzťahuje sa na zariadenie

Mechanické časti a teleso

Typ optického krytu	-
Farba telesa	Biela
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK03
Krytie IP	IP65

Núdzová prevádzka

Centrálna núdzová prevádzka	Nie
Núdzový svetelný tok	273 lm
Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)	3 h

Schválenie a použitie

Rozsah okolitých teplôt	+5 až +40 °C
Značka CE	Áno
Značka ENEC	-
Značka horľavosti	-
Požiarna odolnosť	-

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Počiatočná chromatickosť	0.33
Tolerancia svetelného toku	+/-5%

Núdzová prevádzka

Order Code	Full Product Name	Núdzové osvetlenie
79892500	EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP WH IP65	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro
79893200	EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia

Núdzové osvetlenie downlight s povrchovou montážou

