



Fristående utanpåliggande downlight med tre timmars nödbelysning

Utanpåliggande downlight för nödbelysning

Säkerhet är viktigt för fastighetsägare och därför är det viktigt för dem att ha rätt nödbelysning installerad. Utanpåliggande nödbelysnings-downlight EM152C är en enkel lösning för fristående nödbelysning som överensstämmer med europeiska föreskrifter. Litiumbatteriet (LiFePO4) har många fördelar jämfört med nickelbaserade produkter, eftersom det har en längre livslängd, bättre urladdningsbeteende, produceras på ett mer välfärdsvänligt sätt och kan återvinnas. Två utbytbara linser levereras med produkten för att justera spridningsvinkeln till användningen.

Fördelar

- Uppfyller europeiska standarder för nödbelysningsarmaturer.
- Litiumbaserade batterityper ger längre livslängd, låg självurladdning och hög temperaturlöslans.
- Hållbar lösning jämfört med nickelbaserade produkter eftersom batteriet kan återvinnas.

Funktioner


- Två utbytbara linsalternativ: korridor och öppet område
- Ej underhållen nödbelysning
- Tre timmars nödbelysning
- Alternativ för manuell- och självtest

Utanpåliggande downlight för nödbelysning

Användning

- Utgång och nödsituation
- Kontor
- Butiker
- Hotell och restaurang
- Tillverkning

Måttskiss



Produktinformation



EM152C Emergency recessed
Downlight details

Utanpåliggande downlight för nödbelysning

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Lampfamiljskod	-
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	6500 K
Färgåtergivningsindex	>80
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	135 lm/W
Ljusflöde	273 lm
Optiktyp	Öppen yta eller korridoroptik
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0,0
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 Hz
Effektförbrukning	2 W
Lämplig för sluppmässig brytning	Ej tillämpligt
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Inbyggd styrning	-
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Mekanik och armaturhus	
Typ av optisk kåpa	-
Armaturhusets färg	Vit
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03
Kod för kapslingsklass	IP65
Nöddrift	
Central nödbelysning	Nej
Nödljusflöde	273 lm
Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)	3 h
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	+5 till +40 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	-
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Glödtrådstest	-
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial kromaticitet	0.33
Tolerans för ljusflöde	+/-5%

Nöddrift

Order Code	Full Product Name	Nödbelysning
912401483507	EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP WH IP65	Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version
912401483508	EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion

Utanpåliggande downlight för nödbelysning

