



Автономний стельовий аварійний світильник із 3-годинним освітленням і поверхневим монтажем

Стельовий аварійний світильник із поверхневим монтажем

Безпека важлива для власників будівель, тому вони серйозно підходять до вибору належного аварійного освітлення. Стельовий аварійний світильник EM152C з поверхневим монтажем ідеально підходить для автономного аварійного освітлення й повністю відповідає європейським нормам. Літієва батарея (LiFePO4) має багато переваг перед виробами на основі нікелю, оскільки вона має довший термін служби, краще розряджається, виготовляється більш безпечним способом і може бути перероблена. Дві змінні лінзи постачаються з продуктом, щоб регулювати кут променя відповідно до застосування.

Переваги

- Відповідає європейським стандартам для світильників аварійного освітлення.
- Тип літієвої батареї забезпечує довший термін служби, низький саморозряд і стійкість до високих температур.
- Безпечніше для довкілля рішення порівняно з продуктами на основі нікелю, оскільки батарею можна переробляти.

Стельовий аварійний світильник із поверхневим монтажем


Характеристики

- Два взаємозамінні лінзові оптичні пристрої: для коридору та відкритого простору
- Необслуговуване аварійне освітлення
- Аварійне освітлення: 3 години
- Варіанти ручного та самоперевірки

Застосування

- Освітлення виходу й аварійне освітлення
- Офіси
- Крамниці
- Готелі
- Виробництво

Розміри



Деталі по продукції



EM152C Emergency recessed

Downlight details

Стельовий аварійний світильник із поверхневим монтажем

Загальна інформація

Драйвер входить у комплект	Так
Код сімейства ламп	–
Кількість розподільних коробок	1 шт.

Світлотехнічні

Корельована колірна температура (ном.)	6500 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Світловіддача (номінальна) (ном.)	135 lm/W
Світловий потік	273 lm
Тип оптичного пристрою	Оптичний пристрій для відкритих зон або коридорів
Коефіцієнт висхідної світловіддачі	0,0

Експлуатаційні й електричні

Клас захисту IEC	II клас безпеки
Вхідна напруга	220–240 V
Частота мережі	50 Hz
Споживана потужність	2 W
Підходить для довільного перемикання	Н/д

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні
Вбудований контроль	–
Максимальний рівень зменшення яскравості	Н/д

Механічні деталі й корпус

Тип кришки об'єктива	–
Колір корпусу	Білий
Код захисту від механічного впливу	IK03
Код захисту від проникнення	IP65

Робота в аварійному режимі

Центральне аварійне освітлення	Ні
Резервний світловий потік	273 lm
Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)	3 година (–н)

Затвердження й застосування

Діапазон температури довкілля	від +5 °C до +40 °C
Знак CE	Так
Знак ENEC	–
Позначка займистості	–
Випробування на займання	–

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Початкова колірність	0.33
Допустиме відхилення світлового потоку	+/-5%

Робота в аварійному режимі

Order Code	Full Product Name	Аварійне освітлення
912401483507	EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP WH IP65	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години
912401483508	EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години

Стельовий аварійний світильник із поверхневим монтажем

