



Philips CoreLine waterproof – For alle prosjekter der lys virkelig betyr noe. Enkel installasjon og vedlikehold.

CoreLine waterproof gen3

CoreLine Waterproof innfrir CoreLine-løftet om innovative, brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Den pålitelige, velkjente og verdsatte arkitekturen setter en ny standard for installasjon og bærekraft. En rask og enkel tilkobling muliggjøres av en valgfri forhåndsmontert ekstern kontakt, mens den effektive designen sikrer fleksibilitet med plug-in nødpakker og "All-in"-innstillinger, noe som muliggjør justeringer på stedet for å bedre tilpasse seg ulike bruksforhold. Smart arkitektur muliggjør enkel og verktøymfri utskifting av deler, mens papiremballasje i ett materiale forenkler avfallshåndteringen på stedet. I tillegg løfter det valgfrie PCR-plasthuset (resirkulert materiale fra forbrukere) det miljøvennlige designet til neste nivå. CoreLine vannett gir bedre bredstrålende lysfordeling for enkel og effektiv belysning. Det kan erstatte tradisjonelle vannbestandige lysarmaturer med lysrør fra 18 W til 58 W, noe som gir betydelige energibesparelser. Produktfamilien inkluderer også en rekke alternativer, som av/på, DALI-dimming og Interact Ready-alternativet med integrert trådløs kommunikasjon som kan brukes med Interact-gatewayer, sensorer og programvare, som også er tilgjengelig i denne familien.

CoreLine waterproof gen3

Fordeler

- Problemfri og rask installasjon og service
- Oppfyller behovene til generelle applikasjonsprosjekter, med robust design (IK08) og høy vann- og støvtetthetsklassifisering (IP66)
- Design med bærekraft i tankene – med utskiftbare deler, emballasje i ett enkelt papirmateriale og tilgang til Signify Service Tag-appen med service- og vedlikeholdsinformasjon for hånden.
- Interact Ready-tilkobling for smart belysning og enkel igangkjøring.

Funksjoner

- Lang levetid på 100 000 timer ved L80 med 5 års garanti
- Høy effektivitet: Standardversjoner opp til 160 lm/W, UltraEfficient-versjoner på 185 lm/W
- Alt-i-ett: flere lumenpakker og/eller fargetemperaturer i én armatur (valgfritt)
- Forhåndsmontert vanntett ekstern kontakt (valgfritt), lange skyvemoduler, raskere lås åpning, elektriske kontakter som ikke krever verktøy, noe som gir enkel og fleksibel installasjon
- Med fokus på bærekraft: Resirkulert materiale fra forbrukere (valgfritt) og reservedeler (driver, LED-kort, deksel).
- Valgfrie kontroller og versjoner: DALI-dimming, integrert trådløs tilkobling (Interact Ready), integrerte bevegelsessensorer med dimme- og grupperingsfunksjon (MDU), nødbelysning (sett), 1- og 3-fasers gjennomkobling (TW1/3)

Søknad

- Produksjon
- Parkeringshus
- Lager
- Generell belysning

Warnings and safety

- UV-stråling kan skade materialet over tid og føre til at den vanntette forseglingen og IP66-klassifiseringen går tapt.
- Ikke installer armaturen der den blir utsatt for direkte sollys.

Versions

CoreLine waterproof G3, WT120C
G3 All_in




CoreLine waterproof G3, WT120C
G3 All_in









CoreLine waterproof gen3

Versions





Målskisse



CoreLine waterproof gen3

Målskisse



Produkt detaljer




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP




CoreLine waterproof WT120C G3,
toolless installation, waterproof
external connector (WEC3)



CoreLine waterproof gen3,
WT120C G3, top view



CoreLine waterproof gen3,
WT120C G3, easy driver
replacement



CoreLine waterproof WT120C G3,
All-in, CCT switch

CoreLine waterproof gen3

Produkt detaljer

CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP




CoreLine waterproof gen3,WT120C
G3, dimmable motion sensor




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP



CoreLine waterproof gen3,
WT120C G3, All_in, lumen switch



CoreLine waterproof gen3,WT120C
G3, dimmable motion sensor




CoreLine waterproof gen3,
WT120C G3, ServiceTag, QR code
for easy access



CoreLine waterproof WT120C G3,
toolless installation, waterproof
external connector (WEC3)



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP



CoreLine waterproof gen3,
WT120C G3,EL pack (EM300V)
placement



CoreLine waterproof gen3

Produkt detaljer




CoreLine waterproof gen3, WT120C G3, easy LED board replacement



CoreLine waterproof WT120C G3, toolless installation, waterproof external connector (WEC3)



CoreLine waterproof G3, WT120C G3



CoreLine waterproof gen3, WT120C G3, easy driver replacement



CoreLine waterproof gen3, WT120C G3, easy LED board replacement



CoreLine waterproof WT120C G3, toolless installation, clic-fix push-in connector



CoreLine waterproof G3, WT120C G3



CoreLine waterproof G3, WT120C G3

CoreLine waterproof gen3

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Optikktype	Symmetrisk
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	0/50/60 Hz
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Grå
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK08
Ingress beskyttelseskode	IP66
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 °C til 40 °C
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på lett antennbare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Stroboskopisk effekt	0,4

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Alt-i-ett-type	Korreleret fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
910505106559	WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	4000 K	155 lm/W	3 300 lm
910505106567	WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	3000 K	157 lm/W	3 400 lm
910505106569	WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	6500 K	162 lm/W	3 500 lm
911401839488	WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	4000 K	162 lm/W	3 500 lm
911401839688	WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	4000 K	162 lm/W	4 600 lm
911401839888	WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500	All-in, Multi Lumen	4000 K	162 lm/W	4 600 lm
911401839988	WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	4000 K	163 lm/W	7 000 lm
911401841688	WT120CG3 35_43_51_60S/ 830_40 PSUTW3L1500	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	162 lm/W	3 500 lm
910505106531	WT120C G3 27S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	159 lm/W	2 700 lm
910505106532	WT120C G3 40S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	160 lm/W	4 000 lm
910505106537	WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200	-	4000 K	159 lm/W	2 700 lm
910505106540	WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	-	4000 K	159 lm/W	2 700 lm
910505106542	WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	-	4000 K	160 lm/W	4 000 lm
910505106545	WT120C G3 80S/840 PSD L1200	-	4000 K	160 lm/W	8 000 lm
910505106547	WT120C G3 80S/840 WIA L1200	-	4000 K	160 lm/W	8 000 lm
910505106548	WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200	-	4000 K	160 lm/W	8 000 lm
910505106551	WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200	-	4000 K	187 lm/W	4 200 lm
910505106554	WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200	-	4000 K	186 lm/W	8 200 lm
910505106556	WT121C G3 40S/840 PSU L1200	-	4000 K	152 lm/W	3 800 lm
910505106562	WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200	-	4000 K	160 lm/W	4 000 lm

Order Code	Full Product Name	Alt-i-ett-type	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
910505106563	WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1200	-	4000 K	160 lm/W	8 000 lm
910505106570	WT120C G3 40S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	160 lm/W	4 000 lm
911401835588	WT120C G3 27S/840 PSU L1200	-	4000 K	159 lm/W	2 700 lm
911401835788	WT120C G3 40S/840 PSU L1200	-	4000 K	160 lm/W	4 000 lm
911401836188	WT120C G3 60S/ 840 PSU L1200	-	4000 K	160 lm/W	6 000 lm
911401836288	WT120C G3 80S/ 840 PSU L1200	-	4000 K	160 lm/W	8 000 lm
911401837088	WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 L1200	-	4000 K	160 lm/W	4 000 lm
911401837188	WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200	-	4000 K	160 lm/W	4 000 lm
911401837788	WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200	-	4000 K	160 lm/W	4 000 lm
911401838588	WT120C G3 60S/840 PSD L1200	-	4000 K	160 lm/W	6 000 lm
911401841588	WT120CG3 27_33_39_46S/ 830_40 PSUTW3L1200	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	163 lm/W	2 700 lm
910505106558	WT121C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200	All-in, Multi Lumen	4000 K	158 lm/W	2 600 lm
910505106566	WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200	All-in, Multi Lumen	3000 K	156 lm/W	2 600 lm
910505106568	WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200	All-in, Multi Lumen	6500 K	163 lm/W	2 700 lm
911401839388	WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200	All-in, Multi Lumen	4000 K	163 lm/W	2 700 lm
911401839788	WT120C G3 27_33_39_46S/840 TW3 PSU L1200	All-in, Multi Lumen	4000 K	163 lm/W	2 700 lm
910505106536	WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600	-	4000 K	154 lm/W	2 000 lm
910505106544	WT120C G3 40S/840 PSD L600	-	4000 K	160 lm/W	4 000 lm
910505106561	WT120C G3 40S/840 PSD TW1 L600	-	4000 K	160 lm/W	4 000 lm
911401835488	WT120C G3 20S/ 840 PSU L600	-	4000 K	154 lm/W	2 000 lm
911401836088	WT120C G3 40S/ 840 PSU L600	-	4000 K	160 lm/W	4 000 lm
910505106560	WT120C G3 24_29_35_40S/ 840 PSU TW3 L600	All-in, Multi Lumen	4000 K	164 lm/W	2 400 lm

Order Code	Full Product Name	Alt-i-ett-type	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
911401839588	WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600	All-in, Multi Lumen	4000 K	164 lm/W	2 400 lm
910505106533	WT120C G3 34S/840 PSU TW3 - L1500	-	4000 K	158 lm/W	3 400 lm
910505106534	WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	160 lm/W	6 000 lm
910505106535	WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	160 lm/W	8 000 lm
910505106538	WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500	-	4000 K	158 lm/W	3 400 lm
910505106539	WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500	-	4000 K	160 lm/W	8 000 lm
910505106541	WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	-	4000 K	158 lm/W	3 400 lm
910505106543	WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	-	4000 K	160 lm/W	6 000 lm
910505106546	WT120C G3 120S/840 PSD L1500	-	4000 K	160 lm/W	12 000 lm
910505106549	WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1500	-	4000 K	160 lm/W	8 000 lm
910505106550	WT120C G3 80S/840 WIA L1500	-	4000 K	160 lm/W	8 000 lm
910505106552	WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500	-	4000 K	188 lm/W	6 000 lm
910505106553	WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500	-	4000 K	189 lm/W	14 000 lm
910505106555	WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500	-	4000 K	186 lm/W	8 200 lm
910505106557	WT121C G3 60S/840 PSU L1500	-	4000 K	155 lm/W	5 800 lm
910505106564	WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500	-	4000 K	160 lm/W	6 000 lm
910505106565	WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500	-	4000 K	160 lm/W	8 000 lm
910505106571	WT120C G3 60S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	160 lm/W	6 000 lm
911401835688	WT120C G3 34S/840 PSU L1500	-	4000 K	158 lm/W	3 400 lm
911401835888	WT120C G3 60S/840 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	6 000 lm
911401835988	WT120C G3 80S/840 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	8 000 lm
911401836388	WT120C G3 100S/ 840 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	10 000 lm
911401836488	WT120C G3 120S/ 840 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	12 000 lm
911401837288	WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500	-	4000 K	160 lm/W	6 000 lm

Order Code	Full Product Name	Alt-i-ett-type	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
911401837388	WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 TW1 L1500	-	4000 K	160 lm/W	6 000 lm
911401837888	WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500	-	4000 K	160 lm/W	6 000 lm
911401838888	WT120C G3 80S/840 PSD L1500	-	4000 K	160 lm/W	8 000 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig veksling
910505106559	WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	37,5 W	Ja
910505106567	WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500	37,5 W	Ja
910505106569	WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500	37,5 W	Ja
911401839488	WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	37,5 W	Ja
911401839688	WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500	50 W	Ja
911401839888	WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500	50 W	Ja
911401839988	WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500	75 W	Ja
911401841688	WT120CG3 35_43_51_60S/ 830_40 PSUTW3L1500	37,5 W	Ja
910505106531	WT120C G3 27S/840 PSU TW3 L1200	17 W	Ja
910505106532	WT120C G3 40S/840 PSU TW3 L1200	25 W	Ja
910505106537	WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200	17 W	Ja (relatert til nærværs-/ bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
910505106540	WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	17 W	Ja (relatert til nærværs-/ bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
910505106542	WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	25 W	Ja (relatert til nærværs-/ bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig veksling
910505106545	WT120C G3 80S/840 PSD L1200	50 W	Ja
910505106547	WT120C G3 80S/840 WIA L1200	50 W	Ja
910505106548	WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200	50 W	Ja
910505106551	WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200	22,5 W	Ja
910505106554	WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200	44 W	Ja
910505106556	WT121C G3 40S/840 PSU L1200	25 W	Ja
910505106562	WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200	25 W	Ja
910505106563	WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1200	50 W	Ja
910505106570	WT120C G3 40S/840 PSU ELB3 L1200	25 W	Ja
911401835588	WT120C G3 27S/840 PSU L1200	17 W	Ja
911401835788	WT120C G3 40S/840 PSU L1200	25 W	Ja
911401836188	WT120C G3 60S/ 840 PSU L1200	37,5 W	Ja
911401836288	WT120C G3 80S/ 840 PSU L1200	50 W	Ja
911401837088	WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 L1200	25 W	Ja
911401837188	WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200	25 W	Ja
911401837788	WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200	25 W	Ja (relatert til nærværs-/ bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
911401838588	WT120C G3 60S/840 PSD L1200	37,5 W	Ja
911401841588	WT120CG3 27_33_39_46S/ 830_40 PSUTW3L1200	28,5 W	Ja

CoreLine waterproof gen3

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig vekslings
910505106558	WT121C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200	28,5 W	Ja
910505106566	WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200	28,5 W	Ja
910505106568	WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200	28,5 W	Ja
911401839388	WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200	28,5 W	Ja
911401839788	WT120C G3 27_33_39_46S/840 TW3 PSU L1200	28,5 W	Ja
910505106536	WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600	13 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
910505106544	WT120C G3 40S/840 PSD L600	25 W	Ja
910505106561	WT120C G3 40S/840 PSD TW1 L600	25 W	Ja
911401835488	WT120C G3 20S/840 PSU L600	13 W	Ja
911401836088	WT120C G3 40S/840 PSU L600	25 W	Ja
910505106560	WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU TW3 L600	25 W	Ja
911401839588	WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600	25 W	Ja
910505106533	WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500	21,5 W	Ja
910505106534	WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500	37,5 W	Ja
910505106535	WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500	50 W	Ja
910505106538	WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500	21,5 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
910505106539	WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500	50 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
910505106541	WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	21,5 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig vekslings
910505106543	WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	37,5 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
910505106546	WT120C G3 120S/840 PSD L1500	75 W	Ja
910505106549	WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1500	50 W	Ja
910505106550	WT120C G3 80S/840 WIA L1500	50 W	Ja
910505106552	WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500	32 W	Ja
910505106553	WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500	74 W	Ja
910505106555	WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500	44 W	Ja
910505106557	WT121C G3 60S/840 PSU L1500	37,5 W	Ja
910505106564	WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500	37,5 W	Ja
910505106565	WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500	50 W	Ja
910505106571	WT120C G3 60S/840 PSU ELB3 L1500	37,5 W	Ja
911401835688	WT120C G3 34S/840 PSU L1500	21,5 W	Ja
911401835888	WT120C G3 60S/840 PSU L1500	37,5 W	Ja
911401835988	WT120C G3 80S/840 PSU L1500	50 W	Ja
911401836388	WT120C G3 100S/840 PSU L1500	62,5 W	Ja
911401836488	WT120C G3 120S/840 PSU L1500	75 W	Ja
911401837288	WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500	37,5 W	Ja
911401837388	WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 TW1 L1500	37,5 W	Ja
911401837888	WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500	37,5 W	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
911401838888	WT120C G3 80S/840 PSD L1500	50 W	Ja

Kontroller og dimming

CoreLine waterproof gen3

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Innebygd styring
910505106559	WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	Nei	-
910505106567	WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500	Nei	-
910505106569	WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500	Nei	-
911401839488	WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	Nei	-
911401839688	WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500	Nei	-
911401839888	WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500	Nei	-
911401839988	WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500	Nei	-
911401841688	WT120CG3 35_43_51_60S/830_40 PSUTW3L1500	Nei	-
910505106531	WT120C G3 27S/840 PSU TW3 L1200	Nei	-
910505106532	WT120C G3 40S/840 PSU TW3 L1200	Nei	-
910505106537	WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200	Ja	Programmerbar bevegelse og lyssensor med trådløs gruppering
910505106540	WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	Ja	Programmerbar bevegelse og lyssensor med trådløs gruppering
910505106542	WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	Ja	Programmerbar bevegelse og lyssensor med trådløs gruppering
910505106545	WT120C G3 80S/840 PSD L1200	Ja	-
910505106547	WT120C G3 80S/840 WIA L1200	Ja	-
910505106548	WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200	Ja	-
910505106551	WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200	Nei	-
910505106554	WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200	Ja	-
910505106556	WT121C G3 40S/840 PSU L1200	Nei	-
910505106562	WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200	Ja	-
910505106563	WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1200	Ja	-
910505106570	WT120C G3 40S/840 PSU ELB3 L1200	Nei	-
911401835588	WT120C G3 27S/840 PSU L1200	Nei	-
911401835788	WT120C G3 40S/840 PSU L1200	Nei	-
911401836188	WT120C G3 60S/840 PSU L1200	Nei	-
911401836288	WT120C G3 80S/840 PSU L1200	Nei	-
911401837088	WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 L1200	Nei	-
911401837188	WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200	Nei	-
911401837788	WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200	Ja	Programmerbar bevegelse og lyssensor med trådløs gruppering

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Innebygd styring
911401838588	WT120C G3 60S/840 PSD L1200	Ja	-
911401841588	WT120CG3 27_33_39_46S/830_40 PSUTW3L1200	Nei	-
910505106558	WT121C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200	Nei	-
910505106566	WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200	Nei	-
910505106568	WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200	Nei	-
911401839388	WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200	Nei	-
911401839788	WT120C G3 27_33_39_46S/840 TW3 PSU L1200	Nei	-
910505106536	WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600	Ja	Programmerbar bevegelse og lyssensor med trådløs gruppering
910505106544	WT120C G3 40S/840 PSD L600	Ja	-
910505106561	WT120C G3 40S/840 PSD TW1 L600	Ja	-
911401835488	WT120C G3 20S/840 PSU L600	Nei	-
911401836088	WT120C G3 40S/840 PSU L600	Nei	-
910505106560	WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU TW3 L600	Nei	-
911401839588	WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600	Nei	-
910505106533	WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500	Nei	-
910505106534	WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500	Nei	-
910505106535	WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500	Nei	-
910505106538	WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500	Ja	Programmerbar bevegelse og lyssensor med trådløs gruppering
910505106539	WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500	Ja	Programmerbar bevegelse og lyssensor med trådløs gruppering
910505106541	WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	Ja	Programmerbar bevegelse og lyssensor med trådløs gruppering
910505106543	WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	Ja	Programmerbar bevegelse og lyssensor med trådløs gruppering
910505106546	WT120C G3 120S/840 PSD L1500	Ja	-
910505106549	WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1500	Ja	-
910505106550	WT120C G3 80S/840 WIA L1500	Ja	-
910505106552	WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500	Nei	-
910505106553	WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500	Nei	-
910505106555	WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500	Ja	-
910505106557	WT121C G3 60S/840 PSU L1500	Nei	-

CoreLine waterproof gen3

Order Code	Full Product Name	Kan	
		dimmes	Innebygd styring
910505106564	WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500	Ja	-
910505106565	WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500	Ja	-
910505106571	WT120C G3 60S/840 PSU ELB3 L1500	Nei	-
911401835688	WT120C G3 34S/840 PSU L1500	Nei	-
911401835888	WT120C G3 60S/840 PSU L1500	Nei	-
911401835988	WT120C G3 80S/840 PSU L1500	Nei	-
911401836388	WT120C G3 100S/840 PSU L1500	Nei	-
911401836488	WT120C G3 120S/840 PSU L1500	Nei	-
911401837288	WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500	Nei	-

Order Code	Full Product Name	Kan	
		dimmes	Innebygd styring
911401837388	WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 TW1 L1500	Nei	-
911401837888	WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500	Ja	Programmerbar bevegelse og lyssensor med trådløs gruppering
911401838888	WT120C G3 80S/840 PSD L1500	Ja	-

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Sentral	
		nødbelysning	Nødbelysning
910505106559	WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
910505106567	WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
910505106569	WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
911401839488	WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
911401839688	WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
911401839888	WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
911401839988	WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
911401841688	WT120CG3 35_43_51_60S/830_40 PSUTW3L1500	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
910505106531	WT120C G3 27S/840 PSU TW3 L1200	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)

Order Code	Full Product Name	Sentral	
		nødbelysning	Nødbelysning
910505106532	WT120C G3 40S/840 PSU TW3 L1200	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
910505106537	WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
910505106540	WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
910505106542	WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
910505106545	WT120C G3 80S/840 PSD L1200	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505106547	WT120C G3 80S/840 WIA L1200	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
910505106548	WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
910505106551	WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
910505106554	WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505106556	WT121C G3 40S/840 PSU L1200	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)

CoreLine waterproof gen3

Order Code	Full Product Name	Sentral nødbelysning	Nødbelysning
910505106562	WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505106563	WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1200	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505106570	WT120C G3 40S/840 PSU ELB3 L1200	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon
911401835588	WT120C G3 27S/840 PSU L1200	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
911401835788	WT120C G3 40S/840 PSU L1200	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
911401836188	WT120C G3 60S/ 840 PSU L1200	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
911401836288	WT120C G3 80S/ 840 PSU L1200	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
911401837088	WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 L1200	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
911401837188	WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
911401837788	WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
911401838588	WT120C G3 60S/840 PSD L1200	Ja	DC drevet sentral nødlys
911401841588	WT120CG3 27_33_39_46S/ 830_40 PSUTW3L1200	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
910505106558	WT121C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
910505106566	WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
910505106568	WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt

Order Code	Full Product Name	Sentral nødbelysning	Nødbelysning
			batterisett som tilbehør)
911401839388	WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
911401839788	WT120C G3 27_33_39_46S/840 TW3 PSU L1200	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
910505106536	WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600	Nei	-
910505106544	WT120C G3 40S/840 PSD L600	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505106561	WT120C G3 40S/840 PSD TW1 L600	Ja	DC drevet sentral nødlys
911401835488	WT120C G3 20S/ 840 PSU L600	Nei	-
911401836088	WT120C G3 40S/ 840 PSU L600	Nei	-
910505106560	WT120C G3 24_29_35_40S/ 840 PSU TW3 L600	Nei	-
911401839588	WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600	Nei	-
910505106533	WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
910505106534	WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
910505106535	WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
910505106538	WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
910505106539	WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
910505106541	WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
910505106543	WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt

CoreLine waterproof gen3

Order Code	Full Product Name	Sentral nødbelysning	Nødbelysning
			batterisett som tilbehør)
910505106546	WT120C G3 120S/840 PSD L1500	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505106549	WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1500	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
910505106550	WT120C G3 80S/840 WIA L1500	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
910505106552	WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
910505106553	WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500	Nei	-
910505106555	WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505106557	WT121C G3 60S/840 PSU L1500	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
910505106564	WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505106565	WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500	Ja	DC drevet sentral nødlys
910505106571	WT120C G3 60S/840 PSU ELB3 L1500	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon
911401835688	WT120C G3 34S/840 PSU L1500	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	ENEC-merke
910505106559	WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	ENEC-merke
910505106567	WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500	ENEC-merke
910505106569	WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500	ENEC-merke
911401839488	WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	ENEC-merke
911401839688	WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500	ENEC-merke
911401839888	WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500	ENEC-merke
911401839988	WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500	ENEC-merke
911401841688	WT120CG3 35_43_51_60S/830_40 PSUTW3L1500	ENEC-merke
910505106531	WT120C G3 27S/840 PSU TW3 L1200	ENEC-merke
910505106532	WT120C G3 40S/840 PSU TW3 L1200	ENEC-merke
910505106537	WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200	ENEC-merke
910505106540	WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	ENEC-merke

Order Code	Full Product Name	Sentral nødbelysning	Nødbelysning
911401835888	WT120C G3 60S/840 PSU L1500	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
911401835988	WT120C G3 80S/840 PSU L1500	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
911401836388	WT120C G3 100S/ 840 PSU L1500	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
911401836488	WT120C G3 120S/ 840 PSU L1500	Nei	-
911401837288	WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
911401837388	WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 TW1 L1500	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
911401837888	WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
911401838888	WT120C G3 80S/840 PSD L1500	Ja	DC drevet sentral nødlys

Order Code	Full Product Name	ENEC-merke
910505106542	WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	ENEC-merke
910505106545	WT120C G3 80S/840 PSD L1200	ENEC-merke
910505106547	WT120C G3 80S/840 WIA L1200	ENEC-merke
910505106548	WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200	ENEC-merke
910505106551	WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200	ENEC-merke
910505106554	WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200	ENEC-merke
910505106556	WT121C G3 40S/840 PSU L1200	ENEC-merke
910505106562	WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200	ENEC-merke
910505106563	WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1200	ENEC-merke
910505106570	WT120C G3 40S/840 PSU ELB3 L1200	ENEC-merke
911401835588	WT120C G3 27S/840 PSU L1200	ENEC-merke
911401835788	WT120C G3 40S/840 PSU L1200	ENEC-merke

CoreLine waterproof gen3

Order Code	Full Product Name	ENEC-merke
911401836188	WT120C G3 60S/840 PSU L1200	ENEC-merke
911401836288	WT120C G3 80S/840 PSU L1200	ENEC-merke
911401837088	WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 L1200	ENEC-merke
911401837188	WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200	ENEC-merke
911401837788	WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200	ENEC-merke
911401838588	WT120C G3 60S/840 PSD L1200	ENEC-merke
911401841588	WT120CG3 27_33_39_46S/830_40 PSUTW3L1200	ENEC-merke
910505106558	WT121C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200	ENEC-merke
910505106566	WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200	ENEC-merke
910505106568	WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200	ENEC-merke
911401839388	WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200	ENEC-merke
911401839788	WT120C G3 27_33_39_46S/840 TW3 PSU L1200	ENEC-merke
910505106536	WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600	KEMA Nederland
910505106544	WT120C G3 40S/840 PSD L600	ENEC-merke
910505106561	WT120C G3 40S/840 PSD TW1 L600	KEMA Nederland
911401835488	WT120C G3 20S/840 PSU L600	ENEC-merke
911401836088	WT120C G3 40S/840 PSU L600	ENEC-merke
910505106560	WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU TW3 L600	ENEC-merke
911401839588	WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600	ENEC-merke
910505106533	WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500	ENEC-merke
910505106534	WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500	ENEC-merke
910505106535	WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500	ENEC-merke
910505106538	WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500	ENEC-merke

Order Code	Full Product Name	ENEC-merke
910505106539	WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500	ENEC-merke
910505106541	WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	ENEC-merke
910505106543	WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	ENEC-merke
910505106546	WT120C G3 120S/840 PSD L1500	ENEC-merke
910505106549	WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1500	ENEC-merke
910505106550	WT120C G3 80S/840 WIA L1500	ENEC-merke
910505106552	WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500	ENEC-merke
910505106553	WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500	ENEC-merke
910505106555	WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500	ENEC-merke
910505106557	WT121C G3 60S/840 PSU L1500	ENEC-merke
910505106564	WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500	ENEC-merke
910505106565	WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500	ENEC-merke
910505106571	WT120C G3 60S/840 PSU ELB3 L1500	ENEC-merke
911401835688	WT120C G3 34S/840 PSU L1500	ENEC-merke
911401835888	WT120C G3 60S/840 PSU L1500	ENEC-merke
911401835988	WT120C G3 80S/840 PSU L1500	ENEC-merke
911401836388	WT120C G3 100S/840 PSU L1500	ENEC-merke
911401836488	WT120C G3 120S/840 PSU L1500	ENEC-merke
911401837288	WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500	ENEC-merke
911401837388	WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 TW1 L1500	ENEC-merke
911401837888	WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500	ENEC-merke
911401838888	WT120C G3 80S/840 PSD L1500	ENEC-merke

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet	Lysstrømtoleranse
910505106559	WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
910505106567	WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500	(0.43, 0.40) SDCM<3	+15%/-5%
910505106569	WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500	(0.31, 0.32) SDCM<3	+15%/-5%
911401839488	WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
911401839688	WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
911401839888	WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
911401839988	WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
911401841688	WT120CG3 35_43_51_60S/830_40 PSUTW3L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3; (0.43, 0.40) SDCM<3	+15%/-5%
910505106531	WT120C G3 27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
910505106532	WT120C G3 40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
910505106537	WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet	Lysstrømtoleranse
910505106540	WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
910505106542	WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
910505106545	WT120C G3 80S/840 PSD L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
910505106547	WT120C G3 80S/840 WIA L1200	(0.38; 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
910505106548	WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200	(0.38; 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
910505106551	WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3	-10% / +10%
910505106554	WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3	-10% / +10%
910505106556	WT121C G3 40S/840 PSU L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
910505106562	WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
910505106563	WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
910505106570	WT120C G3 40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38; 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
911401835588	WT120C G3 27S/840 PSU L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%

CoreLine waterproof gen3

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet	Lysstrømtoleranse
911401835788	WT120C G3 40S/840 PSU L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
911401836188	WT120C G3 60S/ 840 PSU L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
911401836288	WT120C G3 80S/ 840 PSU L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
911401837088	WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
911401837188	WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
911401837788	WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
911401838588	WT120C G3 60S/840 PSD L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
911401841588	WT120CG3 27_33_39_46S/ 830_40 PSUTW3L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3; (0.43, 0.40) SDCM<3	+15%/-5%
910505106558	WT121C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
910505106566	WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200	(0.43, 0.40) SDCM<3	+15%/-5%
910505106568	WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200	(0.31, 0.32) SDCM<3	+15%/-5%
911401839388	WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
911401839788	WT120C G3 27_33_39_46S/840 TW3 PSU L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
910505106536	WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
910505106544	WT120C G3 40S/840 PSD L600	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
910505106561	WT120C G3 40S/840 PSD TW1 L600	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
911401835488	WT120C G3 20S/840 PSU L600	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
911401836088	WT120C G3 40S/840 PSU L600	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
910505106560	WT120C G3 24_29_35_40S/ 840 PSU TW3 L600	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
911401839588	WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
910505106533	WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
910505106534	WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
910505106535	WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%


Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet	Lysstrømtoleranse
910505106538	WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
910505106539	WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
910505106541	WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
910505106543	WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
910505106546	WT120C G3 120S/840 PSD L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
910505106549	WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
910505106550	WT120C G3 80S/840 WIA L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
910505106552	WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	-10% / +10%
910505106553	WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	-10% / +10%
910505106555	WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	-10% / +10%
910505106557	WT121C G3 60S/840 PSU L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
910505106564	WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
910505106565	WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
910505106571	WT120C G3 60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
911401835688	WT120C G3 34S/840 PSU L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
911401835888	WT120C G3 60S/840 PSU L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
911401835988	WT120C G3 80S/840 PSU L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
911401836388	WT120C G3 100S/ 840 PSU L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
911401836488	WT120C G3 120S/ 840 PSU L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
911401837288	WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
911401837388	WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 TW1 L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
911401837888	WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
911401838888	WT120C G3 80S/840 PSD L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%

Produktdata


CoreLine waterproof gen3

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode	Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505106559	WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	-	911401839788	WT120C G3 27_33_39_46S/840 TW3 PSU L1200	-
910505106567	WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500	-	910505106536	WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600	-
910505106569	WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500	-	910505106544	WT120C G3 40S/840 PSD L600	-
911401839488	WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	-	910505106561	WT120C G3 40S/840 PSD TW1 L600	-
911401839688	WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500	-	911401835488	WT120C G3 20S/840 PSU L600	-
911401839888	WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500	-	911401836088	WT120C G3 40S/840 PSU L600	-
911401839988	WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500	-	910505106560	WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU TW3 L600	-
911401841688	WT120CG3 35_43_51_60S/830_40 PSUTW3L1500	-	911401839588	WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600	-
910505106531	WT120C G3 27S/840 PSU TW3 L1200	-	910505106533	WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500	-
910505106532	WT120C G3 40S/840 PSU TW3 L1200	-	910505106534	WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500	-
910505106537	WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200	-	910505106535	WT120C G3 80S/840 PSU TW3 L1500	-
910505106540	WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	-	910505106538	WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500	-
910505106542	WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	-	910505106539	WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500	-
910505106545	WT120C G3 80S/840 PSD L1200	-	910505106541	WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	-
910505106547	WT120C G3 80S/840 WIA L1200	WT120C_G	910505106543	WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	-
910505106548	WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200	WT120C_G	910505106546	WT120C G3 120S/840 PSD L1500	-
910505106551	WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200	-	910505106549	WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1500	WT120C_G
910505106554	WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200	-	910505106550	WT120C G3 80S/840 WIA L1500	WT120C_G
910505106556	WT121C G3 40S/840 PSU L1200	-	910505106552	WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500	-
910505106562	WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200	-	910505106553	WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500	-
910505106563	WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1200	-	910505106555	WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500	-
910505106570	WT120C G3 40S/840 PSU ELB3 L1200	WT120C_G	910505106557	WT121C G3 60S/840 PSU L1500	-
911401835588	WT120C G3 27S/840 PSU L1200	-	910505106564	WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500	-
911401835788	WT120C G3 40S/840 PSU L1200	-	910505106565	WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500	-
911401836188	WT120C G3 60S/840 PSU L1200	-	910505106571	WT120C G3 60S/840 PSU ELB3 L1500	WT120C_G
911401836288	WT120C G3 80S/840 PSU L1200	-	911401835688	WT120C G3 34S/840 PSU L1500	-
911401837088	WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 L1200	-	911401835888	WT120C G3 60S/840 PSU L1500	-
911401837188	WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 TW1 L1200	-	911401835988	WT120C G3 80S/840 PSU L1500	-
911401837788	WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200	-	911401836388	WT120C G3 100S/840 PSU L1500	-
911401838588	WT120C G3 60S/840 PSD L1200	-	911401836488	WT120C G3 120S/840 PSU L1500	-
911401841588	WT120CG3 27_33_39_46S/830_40 PSUTW3L1200	-	911401837288	WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 L1500	-
910505106558	WT121C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200	-	911401837388	WT120C G3 60S/840 PSU WEC3 TW1 L1500	-
910505106566	WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200	-	911401837888	WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500	-
910505106568	WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200	-	911401838888	WT120C G3 80S/840 PSD L1500	-
911401839388	WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200	-			


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 910505106533






Polar Normal (separate) - 910505106531






Polar Normal (separate) - 910505106532




Polar Wide Diagrams






Polar Normal (separate) - 910505106534



Polar Normal (separate) - 910505106543



Polar Normal (separate) - 910505106537






Polar Normal (separate) - 910505106539

Polar Normal (separate) - 910505106546

Polar Normal (separate) - WT120CN - 910505106547




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 910505106545

Polar Normal (separate) - 910505106565




Polar Normal (separate) - 910505106551



Polar Normal (separate) - 910505106544

Polar Normal (separate) - WT120CN - 910505106549




Polar Normal (separate) - WT120CN - 910505106550



Polar Normal (separate) - 910505106566

Polar Normal (separate) - 910505106553



Polar Normal (separate) - 910505106564





Polar Normal (separate) - WT120CN - 910505106548

Polar Normal (separate) - 910505106554



Polar Normal (separate) - 910505106560





Polar Normal (separate) - 910505106563 Polar Normal (separate) - 910505106552 Polar Normal (separate) - 910505106557



Polar Normal (separate) - 910505106555 Polar Normal (separate) - 910505106562 Polar Normal (separate) - 910505106561






Polar Normal (separate) - 910505106556 Polar Normal (separate) - 910505106558 Polar Normal (separate) - WT120CN - 910505106570






Polar Normal (separate) - 910505106569	Polar Normal (separate) - WT120CN - 910505106571	Polar Normal (separate) - 910505106567
--	--	--




Polar Wide Diagrams






Polar Normal (separate) - 910505106568



Polar Normal (separate) - 911401839688



Polar Normal (separate) - 911401836088






Polar Normal (separate) - 911401837788

Polar Normal (separate) - 911401835988

Polar Normal (separate) - 911401837088




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 91140183888

Polar Normal (separate) - 911401839488




Polar Normal (separate) - 911401837188



Polar Normal (separate) - 911401841588

Polar Normal (separate) - 911401839788




Polar Normal (separate) - 911401835688



Polar Normal (separate) - 911401836388

Polar Normal (separate) - 911401839988

Polar Normal (separate) - 911401839888




Polar Normal (separate) - 911401836188


Polar Normal (separate) - 911401839588

Polar Normal (separate) - 911401835788


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 911401836488




Polar Normal (separate) - 911401837288




Polar Normal (separate) - 911401838588



Polar Normal (separate) - 911401839388



Polar Normal (separate) - 911401837888



Polar Normal (separate) - 910505106559

