



Důvěryhodný výkon. Každý den.

Voděodolné krytí EcoSet Ledinaire

Voděodolné krytí EcoSet Philips Ledinaire (WT075) představuje jedinečné bezdrátové řešení plug-and-play. Toto voděodolné osvětlení LED nabízí snadný způsob, jak dosáhnout vyšší úspory energie v porovnání se systémy pro denní svícení a umožňuje jednoduché automatizované osvětlení pro parkovací garáže. Díky naší nejnovější inovaci naše voděodolná osvětlení LED fungují s externím síťovým mikrovlnným senzorem pro detekci pohybu a denního světla. Tyto přídavné externí světelné senzory aktivují automatické stmívání svítidla. Nastavení je velmi jednoduché, vaše světla jsou připravena k použití ihned po instalaci do stropu. A co je ještě lepší – Ledinaire EcoSet přispívá k pocitu bezpečí na parkovacích místech. V době, kdy se světla nepoužívají, zůstávají ztlumená. Díky tomu je zaručena úspora energie i bezpečnost návštěvníků na parkovacích místech. Win-win.

Výhody

- Zvýšená úspora energie
- Dobrá kvalita a snadné použití
- Instalace a nastavení během chvilky
- Žádná rizika, spolehlivý výkon
- Inovace na trhu

Vlastnosti

- Výstup: 4800 lm, 6800 lm, 4000 K
- Účinnost: až 135 lm/W
- Životnost: L80 při 50 000 h, L70 při 75 000 h
- Síťový PIR senzor: ovládání pohybu a denního světla
- Poloměr 5 m při výšce 3 m, úprava nastavení pomocí přepínačů nebo dálkového ovládání
- 3letá záruka

Voděodolné krytí EcoSet Ledinaire

Aplikace

- Parkovací garáže

Versions





Ledinaire waterproof EcoSet



Ledinaire waterproof EcoSet


Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku



Ledinaire waterproof WT065C,
side view



Ledinaire waterproof, WT065C,
wiring

Voděodolné krytí EcoSet Ledinaire

Detaily o výrobku

Ledinaire waterproof WT065C,
side view



Voděodolné krytí EcoSet Ledinaire

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Světelné technické	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Index podání barev (CRI)	>80
Typ optiky	Symetrická
Provozní a elektrické	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Ne
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Barva těla	Šedá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08
Kód ochrany proti vniknutí	IP65
Nouzové osvětlení	
Centrální nouzový provoz	Ne
Certifikace a použití	
Rozsah okolní teploty	−20 až +35 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	–
Značka hořlavosti	Pro montáž na snadno hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 30 s
Hodnota blikání (PstLM)	0,5
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	1
Počáteční parametry (podle IEC)	
Počáteční chromatičnost	(0.38,0.38) SDCM≤5
Tolerance světelného toku	+/-10%

Světelné technické

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
75036499	WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	137 lm/W	4 800 lm
75037199	WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	135 lm/W	6 800 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
75036499	WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	35 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
75037199	WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	50 W

Voděodolné krytí EcoSet Ledinaire

