



Pålitelig ytelse. Hver dag.

Ledinaire vanntett EcoSet

Philips Ledinaire vanntette EcoSet (WT075) introduserer en unik plug-and-play trådløs løsning. Denne vanntette LED-belysningen gjør det enkelt å spare mer energi sammenlignet med på/av-systemer og gir enkel, automatisk belysning i parkeringshus. Med den nyeste innovasjonen vår kan de vanntette LED-armaturene brukes med en ekstern mikrobølgesensor som drives på vekselstrøm og registrerer bevegelse og dagslys. Disse ekstra eksterne lyssensorene utløser automatisk dimming av armaturen. Oppsettet er veldig enkelt, lysene dine er klare til bruk så snart de er installert i taket. Og enda bedre: Ledinaire EcoSet bidrar til en følelse av sikkerhet på parkeringsplassen. Lysene forblir dempet når de ikke er i bruk; muliggjør energibesparelser og samtidig sikkerhet for besøkende på parkeringsplasser. En vinn-vinn.

Fordeler

- Spar mer energi
- God kvalitet og enkel å bruke
- Installer og sett opp på et blunk
- Ingen risiko, pålitelig ytelse
- Innovasjon på markedet

Funksjoner

- Utgang: 4800 lm, 6800 lm, 4000K
- Effektivitet: opptil 135 lm/W
- Levetid: L80 ved 50 000 timer, L70 ved 75 000 timer
- AC-drevet PIR-sensor: bevegelses- og dagslyskontroll
- 5 m radius @ 3 m høyde, endre innstillinger via dipswitcher eller fjernkontroll
- 3 års garanti

Søknad

- Parkeringshus

Ledinaire vanntett EcoSet



Versions



Ledinaire waterproof EcoSet

Ledinaire waterproof EcoSet


Målskisse



Produkt detaljer



Ledinaire waterproof WT065C,
side view



Ledinaire waterproof, WT065C,
wiring



Ledinaire waterproof WT065C,
side view

Ledinaire vanntett EcoSet

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Teknisk belysning	
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Optikktype	Symmetrisk
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Grå
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK08
Ingress beskyttelseskode	IP65
Nøddrift	
Sentral nødbelysning	Nei
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	−20 til +35 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	–
Brennbarhetsmerke	For montering på lett antennbare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Flimmerverdi (PstLM)	0,5
Stroboskopisk effekt	1
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Innledende kromatisitet	(0.38,0.38) SDCM≤5
Lysstrømtoleranse	+/-10%

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
911401802987	WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	137 lm/W	4 800 lm
911401803087	WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	135 lm/W	6 800 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401802987	WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	35 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401803087	WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	50 W

