



Надійна продуктивність. Кожен день.

Водонепроникні світильники Ledinaire EcoSet

Вологозахищені світильники Philips Ledinaire EcoSet (WT075) є унікальним бездротовим рішенням «підключи та працюй». Це вологозахищене світлодіодне освітлення пропонує простий спосіб досягти більшої економії енергії в порівнянні з системами ввімкнення/вимкнення та забезпечує просте автоматичне освітлення в гаражах. Наша остання інновація дозволяє вологозахищеним світильникам зі світлодіодним освітленням працювати із зовнішнім мікрохвильовим датчиком, що живиться змінним струмом, для виявлення руху та денного світла. Ці додаткові зовнішні датчики освітлення запускають автоматичне регулювання яскравості світильника. Налаштування дуже просте, ваші світильники готові до використання, щойно вони встановлені на стелі. Що ще краще – Ledinaire EcoSet створює відчуття безпеки на паркувальних місцях. Світло залишається приглушеним, коли воно не використовується; забезпечуючи енергозбереження та безпеку для відвідувачів на паркувальних місцях. Безпрограшний варіант.

Переваги

- Підвищене енергозбереження
- Хороша якість і простота у використанні
- Миттєве встановлення та налаштування
- Без ризиків, надійна робота
- Інновації на ринку

Водонепроникні світильники Ledinaire EcoSet

Характеристики

- Світловий потік: 4800 лм, 6800 лм, 4000 К
- Ефективність: до 135 лм/Вт
- Термін служби: L80 при 50 тис. годин, L70 при 75 тис. годин
- PIR-датчик з живленням змінного струму: контроль руху та денного світла
- Радіус 5 м при висоті 3 м, змінюйте налаштування за допомогою DIP-перемикачів або дистанційного керування
- Гарантія 3 років

Застосування

- Криті автостоянки

Версії





Ledinaire waterproof EcoSet



Ledinaire waterproof EcoSet

Розміри




Водонепроникні світильники Ledinaire EcoSet

Деталі по продукції



Ledinaire waterproof WT065C,
side view



Ledinaire waterproof, WT065C,
wiring



Ledinaire waterproof WT065C,
side view

Водонепроникні світильники Ledinaire EcoSet

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Світлотехнічні	
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Тип оптичного пристрою	Симетричний
Експлуатаційні й електричні	
Клас захисту IEC	Клас безпеки I
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 or 60 Hz
Підходить для довільного перемикання	Ні
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Так
Механічні деталі й корпус	
Колір корпусу	Сірий
Код захисту від механічного впливу	IK08
Код захисту від проникнення	IP65
Робота в аварійному режимі	
Центральне аварійне освітлення	Ні
Затвердження й застосування	
Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +35 °C
Знак CE	Так
Знак ENEC	-
Позначка займистості	Для монтажу на легкозаймисті поверхні
Випробування на займання	Температура 850 °C, тривалість 30 c
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	0,5
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	1
Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)	
Початкова колірність	(0.38,0.38) SDCM≤5
Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Світловий потік
911401802987	WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	137 lm/W	4 800 lm
911401803087	WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	135 lm/W	6 800 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401802987	WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	35 W	911401803087	WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	50 W

Водонепроникні світильники Ledinaire EcoSet

