



La solución LED profesional todo en uno

FlexFit (UL híbrido tipo A + B) PLC/T

Las lámparas Philips FlexFit (UL híbrida tipo A + B) están diseñadas pensando en el cliente para ofrecer flexibilidad de instalación. La lámpara FlexFit puede funcionar tanto en modo listo para usar (UL tipo A) como en modo cableado directo (UL tipo B). Al igual que con todos los productos de Philips, la familia de lámparas FlexFit es compatible con más balastos que cualquier fabricante, lo que brinda tranquilidad al cliente durante la instalación. Además, la larga vida útil (50K horas) ofrece costos reducidos de mantenimiento y reemplazo. Disponibles como repuestos para lámparas fluorescentes compactas de 32 W y 42 W

Beneficios

- Instalaciones sencillas y rápidas, Tipo A y Tipo B
- Menor costo operativo y costo de mantenimiento que las lámparas convencionales
- La forma más rápida y fácil de actualizar las luminarias existentes a la tecnología LED

Características

- Solución todo en uno para reemplazar CFL-ni de 32w y 42w
- Gran eficacia energética
- Fácil instalación
- Temperatura de color ajustable
- Vida útil prolongada

Aplicaciones

- Tiendas minoristas
- Oficinas
- Hotelería


FlexFit (UL híbrido tipo A + B) PLC/T

Versions



Product standard image

Plano de dimensiones



Product	D1	D	A1	A2	A3
16PL-C/T/COR/42HV-5CCT/FF18/4P/10/1	60 mm	60 mm	14 mm	155 mm	171 mm

