



Más confiable, más profesional: la solución de LED asequible para oficinas.

Panel LED SmartBright RC048 G3

El panel SmartBright LED es la solución de LED más económica para proporcionar una iluminación confiable y calificada en áreas de trabajo; además, posee larga vida útil y crea un ambiente de oficina más brillante y saludable.

Beneficios

- Diseño estilizado y elegante: altura de la luminaria inferior a 4 cm
- PMMA como material guía de luz: fuerte rendimiento antiamarilleo durante toda su vida útil
- Eficacia del sistema de 125 lm/W, ahorros de energía de más del 50 % en comparación con troffers tradicionales
- Brinda luz cómoda con uniformidad excelente
- Larga vida útil de 50,000 horas
- Garantía de 5 años

Características

- 4260 lm
- 125 lm/W
- 50.000 h L70B50 a 25 °C
- 100-277 V, 50/60 Hz
- 4.000 K, 6.500 K, (3.000 K a pedido)

Panel LED SmartBright RC048 G3

Aplicaciones

- Oficina abierta, Sala de reuniones, Zona de circulación, Hospital, Biblioteca

Advertencias y seguridad

- Para uso en interiores únicamente
- El luminario no se debe usar o almacenar en un entorno corrosivo donde haya presencia de materiales peligrosos, como azufre, cloro, ftalato, etc.

Información general

Controlador incluido	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

Información técnica sobre la luz

Índice de producción de color (IRC)	≥80
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	125 lm/W
Flujo luminoso	4.260 lm

Operación y aspectos eléctricos

Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Voltaje de entrada	100 a 277 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Consumo de energía	34 W

Mecánica y carcasa

Color de la carcasa	Blanco
Código de protección de ingreso	IP20/40

Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	-10 a +35 °C
-------------------------------	--------------

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%
-------------------------------	-------------

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)
911401857985	RCO48B LED42S/840 100-277 W30L121 LA	4000 K
911401858085	RCO48B LED42S/865 100-277 W30L121 LA	6500 K
911401857385	RCO48B LED42S/840 100-277 W59L59 LA	4000 K
911401857485	RCO48B LED42S/865 100-277 W59L59 LA	6500 K

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable
911401857985	RCO48B LED42S/840 100-277 W30L121 LA	No
911401858085	RCO48B LED42S/865 100-277 W30L121 LA	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
911401857385	RCO48B LED42S/840 100-277 W59L59 LA	-

