



# Philips GentleSpace – Éclairage efficace et de haute qualité conçu pour l'excellence dans les environnements difficiles

## GentleSpace gen4

GentleSpace gen4 est la solution d'éclairage ultime pour les environnements industriels et les installations sportives intérieures. Il dépasse les attentes en garantissant une qualité de lumière supérieure, en améliorant la sécurité et la productivité des employés, et en respectant toutes les réglementations de sécurité en vigueur. Conçu pour la longévité, GentleSpace gen4 réduit la fréquence, les tracas et les coûts de maintenance, ce qui le rend idéal pour les installations à hauts plafonds. Sa conception économe en énergie réduit les dépenses opérationnelles, offrant une efficacité maximale des applications et un coût total de possession (TCO) attractif. Cette gamme de produits offre une grande variété d'optiques, d'angles de faisceau (de très étroit à large), de flux lumineux et d'options de connectivité. Avec GentleSpace gen4, vous pouvez facilement créer une solution d'éclairage sur mesure pour chaque application à haut plafond. Son design moderne et plat le rend plus facile à installer, à nettoyer et à entretenir. La conception à fenêtre optique unique offre des performances visuelles supérieures. Une variété de possibilités de montage et de connecteurs, comme le connecteur IP65 pré-monté, permettent une installation rapide et facile. La conception robuste permet de résister à des conditions difficiles dans toutes sortes d'environnements. Vous pouvez choisir parmi différents matériaux de cache, y compris des variantes spécialisées pour des applications avec des températures extrêmes (XT), dans des zones dangereuses (ATEX 2/22) ou pour des applications sportives. En outre, GentleSpace

gen4 offre des options de connectivité avancées. Il est prêt à être utilisé dans les systèmes d'éclairage connecté comme Interact. Un éclairage fiable et à haute efficacité avec une connectivité intelligente – un choix brillant pour un avenir meilleur. Adoptez la durabilité avec GentleSpace gen4, la solution d'éclairage pour grandes hauteurs qui respecte les principes de l'économie circulaire en privilégiant la durabilité et la recyclabilité. Le luminaire peut être entretenu, et toutes les informations sont disponibles à portée de main via l'application Signify Service Tag. Que vous recherchiez une solution fiable qui saura se faire oublier ou une solution pouvant être adaptée et contrôlée après installation, GentleSpace gen4 est le choix qu'il vous faut.

### Avantages

- Conception robuste, créée pour résister aux conditions difficiles dans toutes sortes d'environnements
- Architecture de produit compacte, résistante aux chocs élevés (IK08), à l'eau et à la poussière (IP65)
- Excellente uniformité de la lumière et faible éblouissement pour des conditions de travail optimisées avec une sécurité améliorée et un plus grand confort visuel
- Coût total de possession attractif grâce à sa haute efficacité lumineuse (jusqu'à 189 lm/W), sa longue durée de vie (100 000 heures à L85) et son plan d'éclairage optimisé qui nécessite moins de luminaires par application
- Installation facile. Architecture monobloc plus légère (environ 20 % plus légère que la génération précédente) avec plusieurs options de montage pour une installation flexible dans divers environnements et conditions
- Connectivité Interact Ready pour un éclairage intelligent. Connectez-vous au cloud et découvrez d'autres moyens d'économiser de l'énergie grâce à une efficacité optimisée, à la détection de mouvement et à l'utilisation de la lumière du jour, ainsi qu'à une gestion de l'éclairage, à une productivité et à une sécurité améliorées.
- Conçu dans un souci de durabilité. Répond aux critères d'éclairage pour la circularité pour vous aider à atteindre vos objectifs de développement durable

### Fonctions

- Des performances exceptionnelles avec les versions UltraEfficient (UE, 189 lm/W) et High-Efficiency (HE, 183 lm/W)
- Longue durée de vie de 100 000 heures à L85
- Haute résistance à l'eau (IP65) et grande protection contre les chocs (IK08)
- Grande variété d'optiques (faisceau extensif/faisceau semi-intensif/faisceau intensif/faisceau extra-intensif/grande hauteur/asymétrique)
- Options spéciales pour un large éventail d'applications : version Extreme (XT) jusqu'à 70 °C, classe de sécurité I ou II, version protégée pour piscine (SWP), protection marine (MSP), option résistante aux balles certifiée VDE (BP), version certifiée ATEX 2/22. Testé par rapport à une large liste de substances chimiques pouvant être présentes en milieu industriel
- Système de montage amovible pour une installation facile, comprenant diverses options de montage et divers connecteurs (connecteur prémonté IP65 ou câble à fil volant)
- Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression avec gestion thermique efficace ainsi que conception plate à l'avant et à l'arrière pour faciliter l'installation, le nettoyage et la maintenance.
- Conception de module LED unique pour une qualité de lumière supérieure
- Accès à l'application Signify Service tag avec des informations de service et de maintenance

Application

- Sites de fabrication (de l'alimentation et des boissons à l'industrie lourde)
- Centres logistiques et entrepôts
- Installations sportives couvertes, piscines et salles d'exposition


Versions



GentleSpace gen4-large, bracket,  
Interact ready


Schéma dimensionnel

BY580X suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 2m or 1.5m or 2m

700s suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 2m or 1.5m or 2m

BY581X suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 2m or 1.5m or 2m


BY580P, BY582P suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 2m or 1.5m or 2m

Schéma dimensionnel


BY581P, BY583P Bracket




BY580P, BY582P Wallmounted bracket




BY580P, BY582P Bracket




BY581X Bracket




BY580X Bracket




BY581P, BY583P Wallmounted bracket




700S Bracket



BY581P, BY583P suspended



Détails sur le produit



GentleSpace gen4-large,  
suspension



GentleSpace gen4-small,  
suspension

| Informations générales        |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Driver inclus                 | Oui                                             |
| Nombre d'appareillages        | 1 unité                                         |
| Fonctionnement et électricité |                                                 |
| Tension d'entrée              | 220 à 240 V                                     |
| Fréquence linéaire            | 50 to 60 Hz                                     |
| Mécanique et boîtier          |                                                 |
| Couleur du corps              | Argent                                          |
| Indice de protection          | IP65                                            |
| Fonctionnement de secours     |                                                 |
| Secours centralisé            | Non                                             |
| Approbation et application    |                                                 |
| Marquage CE                   | Oui                                             |
| Marquage ENEC                 | Marquage ENEC                                   |
| Inflammabilité                | Pour montage sur surfaces aisément inflammables |
| Performances initiales        |                                                 |
| Tolérance de flux lumineux    | +/-10%                                          |

Informations générales

| Order Code | Full Product Name                       | Service Tag |
|------------|-----------------------------------------|-------------|
| 58949000   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI            | Oui         |
| 58950600   | BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI         | Oui         |
| 58951300   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR         | Oui         |
| 58952000   | BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR      | Oui         |
| 59401200   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR      | Oui         |
| 59402900   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR   | Oui         |
| 59392300   | BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4         | Oui         |
| 59393000   | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4         | Oui         |
| 59394700   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4         | Oui         |
| 59395400   | BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4         | Oui         |
| 59396100   | BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4      | Oui         |
| 59397800   | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4      | Oui         |
| 59398500   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4      | Oui         |
| 59399200   | BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4      | Oui         |
| 59404300   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4    | Oui         |
| 59405000   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4    | Oui         |
| 59406700   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4 | Oui         |
| 59407400   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4 | Oui         |
| 59400500   | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR      | Oui         |
| 59403600   | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR   | Oui         |
| 58905600   | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW      | -           |
| 58907000   | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW   | -           |
| 59408100   | BY580P 170S/840 PSU WB GC SI            | Oui         |
| 59410400   | BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI         | Oui         |
| 59412800   | BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI         | -           |
| 59414200   | BY580P 130S/840 DIA WB GC SI            | Oui         |
| 59415900   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI            | Oui         |
| 59418000   | BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI         | Oui         |
| 59419700   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI         | Oui         |
| 59422700   | BY580P 170S/840 DIA WB PC SI            | Oui         |
| 59426500   | BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI         | Oui         |
| 59430200   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3       | Oui         |
| 59432600   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3    | Oui         |
| 59434000   | BY580P 130S/840 DIA MB GC SI            | Oui         |
| 59435700   | BY580P 170S/840 DIA MB GC SI            | Oui         |
| 59438800   | BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI         | Oui         |
| 59439500   | BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI         | Oui         |

| Order Code | Full Product Name                        | Service Tag |
|------------|------------------------------------------|-------------|
| 58908700   | BY580P 170S/840 DIA NB GC SI             | Oui         |
| 58910000   | BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI          | Oui         |
| 58912400   | BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI            | -           |
| 58914800   | BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI         | -           |
| 58916200   | BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI            | Oui         |
| 58918600   | BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI         | Oui         |
| 58920900   | BY580P 170S/865 DIA WB GC SI             | Oui         |
| 58922300   | BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI          | Oui         |
| 58924700   | BY580P 170S/830 DIA WB GC SI             | Oui         |
| 58926100   | BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI          | Oui         |
| 58928500   | BY580P 170S/940 DIA WB GC SI             | Oui         |
| 59046500   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR   | -           |
| 59424100   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR          | Oui         |
| 59428900   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR       | Oui         |
| 58902500   | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR     | -           |
| 59050200   |                                          | -           |
| 59052600   |                                          | -           |
| 59425800   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR          | Oui         |
| 59429600   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR       | Oui         |
| 58901800   | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR        | -           |
| 58903200   | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR     | -           |
| 58932200   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m | -           |
| 59051900   |                                          | -           |
| 59053300   |                                          | -           |
| 58904900   | BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW       | -           |
| 58906300   | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW    | -           |
| 59409800   | BY581P 250S/840 PSU WB GC SI             | Oui         |
| 59411100   | BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI          | Oui         |
| 59413500   | BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI          | -           |
| 59416600   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI             | Oui         |
| 59417300   | BY581P 350S/840 DIA WB GC SI             | Oui         |
| 59420300   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI          | Oui         |
| 59421000   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI          | Oui         |
| 59423400   | BY581P 250S/840 DIA WB PC SI             | Oui         |
| 59427200   | BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI          | Oui         |
| 59431900   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3        | Oui         |
| 59433300   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3     | Oui         |
| 59436400   | BY581P 250S/840 DIA MB GC SI             | Oui         |
| 59437100   | BY581P 350S/840 DIA MB GC SI             | Oui         |
| 59440100   | BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI          | Oui         |
| 59441800   | BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI          | Oui         |
| 58909400   | BY581P 250S/840 DIA NB GC SI             | Oui         |
| 58911700   | BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI          | Oui         |
| 58913100   | BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI            | -           |
| 58915500   | BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI         | -           |
| 58917900   | BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI            | Oui         |
| 58919300   | BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI         | Oui         |
| 58921600   | BY581P 250S/865 DIA WB GC SI             | Oui         |
| 58923000   | BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI          | Oui         |
| 58925400   | BY581P 250S/830 DIA WB GC SI             | Oui         |
| 58927800   | BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI          | Oui         |
| 58929200   | BY581P 250S/940 DIA WB GC SI             | Oui         |

| Order Code | Full Product Name                      | Service Tag |
|------------|----------------------------------------|-------------|
| 58930800   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m  | -           |
| 58931500   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m  | -           |
| 59047200   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR | -           |
| 59049600   | BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR     | -           |

Données techniques de l'éclairage (1/2)

| Order Code | Full Product Name                     | Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse | Température de couleur corrélée (nom.) | Indice de rendu de couleur (IRC) | Efficacité lumineuse (nominale) |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|            |                                       |                                                      |                                        |                                  |                                 |
| 58949000   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI          | -                                                    | 4000 K                                 | >80                              | 167 lm/W                        |
| 58950600   | BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI       | -                                                    | 4000 K                                 | >80                              | 177 lm/W                        |
| 58951300   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR       | -                                                    | 4000 K                                 | >80                              | 167 lm/W                        |
| 58952000   | BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR    | -                                                    | 4000 K                                 | >80                              | 177 lm/W                        |
| 59401200   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR    | -                                                    | 4000 K                                 | >80                              | 174 lm/W                        |
| 59402900   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR | -                                                    | 4000 K                                 | >80                              | 184 lm/W                        |
| 59392300   | BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4       | -                                                    | 4000 K                                 | >80                              | 171 lm/W                        |
| 59393000   | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4       | -                                                    | 4000 K                                 | >80                              | 167 lm/W                        |
| 59394700   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4       | -                                                    | 4000 K                                 | >80                              | 174 lm/W                        |
| 59395400   | BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4       | -                                                    | 4000 K                                 | >80                              | 167 lm/W                        |
| 59396100   | BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4    | -                                                    | 4000 K                                 | >80                              | 178 lm/W                        |
| 59397800   | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4    | -                                                    | 4000 K                                 | >80                              | 175 lm/W                        |

| Order Code | Full Product Name                             | Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse | Température de couleur corrélée (nom.) | Indice de rendu de couleur (IRC) | Efficacité lumineuse (nominale) |
|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|            |                                               |                                                      |                                        |                                  |                                 |
| 59398500   | BY581X<br>250S/840 SIA<br>HE WB GC SI H4      | -                                                    | 4000 K                                 | >80                              | 184 lm/W                        |
| 59399200   | BY581X<br>350S/840 SIA<br>HE WB GC SI H4      | -                                                    | 4000 K                                 | >80                              | 177 lm/W                        |
| 59404300   | BY581X<br>250S/840 SIA<br>WB GC SI ELP3 H4    | -                                                    | 4000 K                                 | >80                              | 174 lm/W                        |
| 59405000   | BY581X<br>250S/840 SIA<br>WB GC SI ELW3 H4    | -                                                    | 4000 K                                 | >80                              | 174 lm/W                        |
| 59406700   | BY581X<br>250S/840 SIA<br>HE WB GC SI ELP3 H4 | -                                                    | 4000 K                                 | >80                              | 184 lm/W                        |
| 59407400   | BY581X<br>250S/840 SIA<br>HE WB GC SI ELW3 H4 | -                                                    | 4000 K                                 | >80                              | 184 lm/W                        |
| 59400500   | BY580X<br>170S/840 SIA<br>WB GC SI H4 BR      | -                                                    | 4000 K                                 | >80                              | 167 lm/W                        |
| 59403600   | BY580X<br>170S/840 SIA HE<br>WB GC SI H4 BR   | -                                                    | 4000 K                                 | >80                              | 175 lm/W                        |
| 58905600   | BY581P<br>250S/840 DIA<br>ASYM GC SI MBW      | -                                                    | 4000 K                                 | >80                              | 165 lm/W                        |
| 58907000   | BY581P<br>250S/840 DIA<br>HE ASYM GC SI MBW   | -                                                    | 4000 K                                 | >80                              | 176 lm/W                        |
| 59408100   | BY580P<br>170S/840 PSU<br>WB GC SI            | -                                                    | 4000 K                                 | >80                              | 167 lm/W                        |

| Order Code | Full Product<br>Name                       | Angle<br>d'ouverture<br>du faisceau<br>de la source | Température<br>de couleur | Indice<br>de rendu<br>de couleur<br>(IRC) | Efficacité<br>lumineuse<br>(nominale) |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
|            |                                            | lumineuse                                           | corrélée (nom.)           |                                           |                                       |
| 59410400   | BY580P<br>170S/840 PSU<br>HE WB GC SI      | -                                                   | 4000 K                    | >80                                       | 175 lm/W                              |
| 59412800   | BY580P<br>100S/840 DIA<br>UE WB GC SI      | -                                                   | 4000 K                    | >80                                       | 182 lm/W                              |
| 59414200   | BY580P<br>130S/840 DIA<br>WB GC SI         | -                                                   | 4000 K                    | >80                                       | 171 lm/W                              |
| 59415900   | BY580P<br>170S/840 DIA<br>WB GC SI         | -                                                   | 4000 K                    | >80                                       | 167 lm/W                              |
| 59418000   | BY580P<br>130S/840 DIA<br>HE WB GC SI      | -                                                   | 4000 K                    | >80                                       | 178 lm/W                              |
| 59419700   | BY580P<br>170S/840 DIA HE<br>WB GC SI      | -                                                   | 4000 K                    | >80                                       | 175 lm/W                              |
| 59422700   | BY580P<br>170S/840 DIA<br>WB PC SI         | -                                                   | 4000 K                    | >80                                       | 155 lm/W                              |
| 59426500   | BY580P<br>170S/840 DIA HE<br>WB PC SI      | -                                                   | 4000 K                    | >80                                       | 164 lm/W                              |
| 59430200   | BY580P<br>170S/840 DIA<br>WB GC SI ELP3    | -                                                   | 4000 K                    | >80                                       | 167 lm/W                              |
| 59432600   | BY580P<br>170S/840 DIA HE<br>WB GC SI ELP3 | -                                                   | 4000 K                    | >80                                       | 175 lm/W                              |
| 59434000   | BY580P<br>130S/840 DIA<br>MB GC SI         | -                                                   | 4000 K                    | >80                                       | 169 lm/W                              |
| 59435700   | BY580P<br>170S/840 DIA<br>MB GC SI         | -                                                   | 4000 K                    | >80                                       | 164 lm/W                              |
| 59438800   | BY580P<br>130S/840 DIA<br>HE MB GC SI      | -                                                   | 4000 K                    | >80                                       | 178 lm/W                              |
| 59439500   | BY580P<br>170S/840 DIA HE<br>MB GC SI      | -                                                   | 4000 K                    | >80                                       | 174 lm/W                              |
| 58908700   | BY580P<br>170S/840 DIA NB<br>GC SI         | 10 or 24<br>degré(s)                                | 4000 K                    | >80                                       | 164 lm/W                              |

| Order Code | Full Product<br>Name                            | Angle<br>d'ouverture<br>du faisceau<br>de la source | Température<br>de couleur | Indice<br>de rendu<br>de couleur<br>(IRC) | Efficacité<br>lumineuse<br>(nominale) |
|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
|            |                                                 | lumineuse                                           | corrélée (nom.)           |                                           |                                       |
| 58910000   | BY580P<br>170S/840 DIA HE<br>NB GC SI           | 10 or 24<br>degré(s)                                | 4000 K                    | >80                                       | 174 lm/W                              |
| 58912400   | BY580P<br>170S/840 DIA<br>XNB GC SI             | -                                                   | 4000 K                    | >80                                       | 164 lm/W                              |
| 58914800   | BY580P<br>170S/840 DIA HE<br>XNB GC SI          | -                                                   | 4000 K                    | >80                                       | 174 lm/W                              |
| 58916200   | BY580P<br>170S/840 DIA<br>HRO GC SI             | -                                                   | 4000 K                    | >80                                       | 164 lm/W                              |
| 58918600   | BY580P<br>170S/840 DIA HE<br>HRO GC SI          | -                                                   | 4000 K                    | >80                                       | 174 lm/W                              |
| 58920900   | BY580P<br>170S/865 DIA<br>WB GC SI              | -                                                   | 6500 K                    | >80                                       | 164 lm/W                              |
| 58922300   | BY580P<br>170S/865 DIA HE<br>WB GC SI           | -                                                   | 6500 K                    | >80                                       | 172 lm/W                              |
| 58924700   | BY580P<br>170S/830 DIA<br>WB GC SI              | -                                                   | 3000 K                    | >80                                       | 155 lm/W                              |
| 58926100   | BY580P<br>170S/830 DIA HE<br>WB GC SI           | -                                                   | 3000 K                    | >80                                       | 159 lm/W                              |
| 58928500   | BY580P<br>170S/940 DIA<br>WB GC SI              | -                                                   | 4000 K                    | >90                                       | 157 lm/W                              |
| 59046500   | BY580P<br>170S/840 DIA HE<br>WB GC SI MSP<br>BR | -                                                   | 4000 K                    | >80                                       | 175 lm/W                              |
| 59424100   | BY580P<br>170S/840 DIA<br>WB GC SI BR           | -                                                   | 4000 K                    | >80                                       | 167 lm/W                              |
| 59428900   | BY580P<br>170S/840 DIA HE<br>WB GC SI BR        | -                                                   | 4000 K                    | >80                                       | 175 lm/W                              |
| 58902500   | BY580P<br>170S/840 DIA HE<br>ASYM GC SI BR      | -                                                   | 4000 K                    | >80                                       | 170 lm/W                              |
| 59050200   |                                                 | -                                                   | 4000 K                    | >80                                       | 167 lm/W                              |
| 59052600   |                                                 | -                                                   | 4000 K                    | >80                                       | 175 lm/W                              |

| Order Code | Full Product<br>Name                              | Angle<br>d'ouverture<br>du faisceau<br>de la source<br>lumineuse | Température<br>de couleur<br>corrélée (nom.) | Indice<br>de rendu<br>de couleur |    | Efficacité<br>lumineuse<br>(nominale) |
|------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----|---------------------------------------|
|            |                                                   |                                                                  |                                              | de                               | de |                                       |
| 59425800   | BY581P<br>250S/840 DIA<br>WB GC SI BR             | -                                                                | 4000 K                                       | >80                              |    | 174 lm/W                              |
| 59429600   | BY581P<br>250S/840 DIA<br>HE WB GC SI BR          | -                                                                | 4000 K                                       | >80                              |    | 181 lm/W                              |
| 58901800   | BY581P<br>250S/840 DIA<br>ASYM GC SI BR           | -                                                                | 4000 K                                       | >80                              |    | 165 lm/W                              |
| 58903200   | BY581P<br>250S/840 DIA<br>HE ASYM GC SI<br>BR     | -                                                                | 4000 K                                       | >80                              |    | 176 lm/W                              |
| 58932200   | BY581P<br>350S/840 DIA<br>HE WB GC SI BR<br>XT 1m | -                                                                | 4000 K                                       | >80                              |    | 177 lm/W                              |
| 59051900   |                                                   | -                                                                | 4000 K                                       | >80                              |    | 174 lm/W                              |
| 59053300   |                                                   | -                                                                | 4000 K                                       | >80                              |    | 181 lm/W                              |
| 58904900   | BY580P<br>170S/840 DIA<br>ASYM GC SI<br>MBW       | -                                                                | 4000 K                                       | >80                              |    | 157 lm/W                              |
| 58906300   | BY580P<br>170S/840 DIA HE<br>ASYM GC SI<br>MBW    | -                                                                | 4000 K                                       | >80                              |    | 170 lm/W                              |
| 59409800   | BY581P<br>250S/840 PSU<br>WB GC SI                | -                                                                | 4000 K                                       | >80                              |    | 174 lm/W                              |
| 59411100   | BY581P<br>250S/840 PSU<br>HE WB GC SI             | -                                                                | 4000 K                                       | >80                              |    | 184 lm/W                              |
| 59413500   | BY581P<br>200S/840 DIA<br>UE WB GC SI             | -                                                                | 4000 K                                       | >80                              |    | 189 lm/W                              |
| 59416600   | BY581P<br>250S/840 DIA<br>WB GC SI                | -                                                                | 4000 K                                       | >80                              |    | 174 lm/W                              |
| 59417300   | BY581P<br>350S/840 DIA<br>WB GC SI                | -                                                                | 4000 K                                       | >80                              |    | 167 lm/W                              |
| 59420300   | BY581P<br>250S/840 DIA<br>HE WB GC SI             | -                                                                | 4000 K                                       | >80                              |    | 181 lm/W                              |

| Order Code | Full Product<br>Name                          | Angle<br>d'ouverture<br>du faisceau<br>de la source<br>lumineuse | Température<br>de couleur<br>corrélée (nom.) | Indice<br>de rendu<br>de couleur |    | Efficacité<br>lumineuse<br>(nominale) |
|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----|---------------------------------------|
|            |                                               |                                                                  |                                              | de                               | de |                                       |
| 59421000   | BY581P<br>350S/840 DIA<br>HE WB GC SI         | -                                                                | 4000 K                                       | >80                              |    | 177 lm/W                              |
| 59423400   | BY581P<br>250S/840 DIA<br>WB PC SI            | -                                                                | 4000 K                                       | >80                              |    | 162 lm/W                              |
| 59427200   | BY581P<br>250S/840 DIA<br>HE WB PC SI         | -                                                                | 4000 K                                       | >80                              |    | 171 lm/W                              |
| 59431900   | BY581P<br>250S/840 DIA<br>WB GC SI ELD3       | -                                                                | 4000 K                                       | >80                              |    | 174 lm/W                              |
| 59433300   | BY581P<br>250S/840 DIA<br>HE WB GC SI<br>ELD3 | -                                                                | 4000 K                                       | >80                              |    | 181 lm/W                              |
| 59436400   | BY581P<br>250S/840 DIA<br>MB GC SI            | -                                                                | 4000 K                                       | >80                              |    | 171 lm/W                              |
| 59437100   | BY581P<br>350S/840 DIA<br>MB GC SI            | -                                                                | 4000 K                                       | >80                              |    | 167 lm/W                              |
| 59440100   | BY581P<br>250S/840 DIA<br>HE MB GC SI         | -                                                                | 4000 K                                       | >80                              |    | 181 lm/W                              |
| 59441800   | BY581P<br>350S/840 DIA<br>HE MB GC SI         | -                                                                | 4000 K                                       | >80                              |    | 175 lm/W                              |
| 58909400   | BY581P<br>250S/840 DIA<br>NB GC SI            | 10 or 24<br>degré(s)                                             | 4000 K                                       | >80                              |    | 171 lm/W                              |
| 58911700   | BY581P<br>250S/840 DIA<br>HE NB GC SI         | 10 or 24<br>degré(s)                                             | 4000 K                                       | >80                              |    | 181 lm/W                              |
| 58913100   | BY581P<br>250S/840 DIA<br>XNB GC SI           | -                                                                | 4000 K                                       | >80                              |    | 171 lm/W                              |
| 58915500   | BY581P<br>250S/840 DIA<br>HE XNB GC SI        | -                                                                | 4000 K                                       | >80                              |    | 181 lm/W                              |
| 58917900   | BY581P<br>250S/840 DIA<br>HRO GC SI           | -                                                                | 4000 K                                       | >80                              |    | 171 lm/W                              |
| 58919300   | BY581P<br>250S/840 DIA<br>HE HRO GC SI        | -                                                                | 4000 K                                       | >80                              |    | 181 lm/W                              |

| Order Code | Full Product Name               | Angle d'ouverture      | Température                | Indice de rendu  | Efficacité lumineuse (nominale) |
|------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|
|            |                                 | de la source lumineuse | de couleur corrélée (nom.) | de couleur (IRC) |                                 |
| 58921600   | BY581P 250S/865 DIA WB GC SI    | -                      | 6500 K                     | >80              | 171 lm/W                        |
| 58923000   | BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI | -                      | 6500 K                     | >80              | 179 lm/W                        |
| 58925400   | BY581P 250S/830 DIA WB GC SI    | -                      | 3000 K                     | >80              | 162 lm/W                        |
| 58927800   | BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI | -                      | 3000 K                     | >80              | 171 lm/W                        |
| 58929200   | BY581P 250S/940 DIA WB GC SI    | -                      | 4000 K                     | >90              | 165 lm/W                        |
| 58930800   | BY581P 250S/840 DIA             | -                      | 4000 K                     | >80              | 181 lm/W                        |

| Order Code | Full Product Name                      | Angle d'ouverture      | Température                | Indice de rendu  | Efficacité lumineuse (nominale) |
|------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|
|            |                                        | de la source lumineuse | de couleur corrélée (nom.) | de couleur (IRC) |                                 |
|            | HE WB GC SI XT 1m                      |                        |                            |                  |                                 |
| 58931500   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m  | -                      | 4000 K                     | >80              | 177 lm/W                        |
| 59047200   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR | -                      | 4000 K                     | >80              | 181 lm/W                        |
| 59049600   | BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR     | -                      | 4000 K                     | >80              | 174 lm/W                        |

Données techniques de l'éclairage (2/2)

| Order Code | Full Product Name                       | Flux lumineux | Type d'optique |
|------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|
| 58949000   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI            | 70'000 lm     | Symétrique     |
| 58950600   | BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI         | 70'000 lm     | Symétrique     |
| 58951300   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR         | 70'000 lm     | Symétrique     |
| 58952000   | BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR      | 70'000 lm     | Symétrique     |
| 59401200   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR      | 25'000 lm     | Symétrique     |
| 59402900   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR   | 25'000 lm     | Symétrique     |
| 59392300   | BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4         | 13'000 lm     | Symétrique     |
| 59393000   | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4         | 17'000 lm     | Symétrique     |
| 59394700   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4         | 25'000 lm     | Symétrique     |
| 59395400   | BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4         | 35'000 lm     | Symétrique     |
| 59396100   | BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4      | 13'000 lm     | Symétrique     |
| 59397800   | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4      | 17'000 lm     | Symétrique     |
| 59398500   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4      | 25'000 lm     | Symétrique     |
| 59399200   | BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4      | 35'000 lm     | Symétrique     |
| 59404300   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4    | 25'000 lm     | Symétrique     |
| 59405000   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4    | 25'000 lm     | Symétrique     |
| 59406700   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4 | 25'000 lm     | Symétrique     |
| 59407400   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4 | 25'000 lm     | Symétrique     |
| 59400500   | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR      | 17'000 lm     | Symétrique     |
| 59403600   | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR   | 17'000 lm     | Symétrique     |

| Order Code | Full Product Name                     | Flux lumineux | Type d'optique                            |
|------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| 58905600   | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW    | 25'000 lm     | Angle d'ouverture de faisceau asymétrique |
| 58907000   | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW | 25'000 lm     | Angle d'ouverture de faisceau asymétrique |
| 59408100   | BY580P 170S/840 PSU WB GC SI          | 17'000 lm     | Symétrique                                |
| 59410400   | BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI       | 17'000 lm     | Symétrique                                |
| 59412800   | BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI       | 10'000 lm     | Symétrique                                |
| 59414200   | BY580P 130S/840 DIA WB GC SI          | 13'000 lm     | Symétrique                                |
| 59415900   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI          | 17'000 lm     | Symétrique                                |
| 59418000   | BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI       | 13'000 lm     | Symétrique                                |
| 59419700   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI       | 17'000 lm     | Symétrique                                |
| 59422700   | BY580P 170S/840 DIA WB PC SI          | 17'000 lm     | Symétrique                                |
| 59426500   | BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI       | 17'000 lm     | Symétrique                                |
| 59430200   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3     | 17'000 lm     | Symétrique                                |
| 59432600   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3  | 17'000 lm     | Symétrique                                |
| 59434000   | BY580P 130S/840 DIA MB GC SI          | 13'000 lm     | Symétrique                                |
| 59435700   | BY580P 170S/840 DIA MB GC SI          | 17'000 lm     | Symétrique                                |
| 59438800   | BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI       | 13'000 lm     | Symétrique                                |
| 59439500   | BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI       | 17'000 lm     | Symétrique                                |
| 58908700   | BY580P 170S/840 DIA NB GC SI          | 17'000 lm     | Symétrique                                |
| 58910000   | BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI       | 17'000 lm     | Symétrique                                |
| 58912400   | BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI         | 17'000 lm     | Symétrique                                |
| 58914800   | BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI      | 17'000 lm     | Symétrique                                |

| Order Code | Full Product Name                           | Flux lumineux | Type d'optique                                  |
|------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| 58916200   | BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI               | 17'000 lm     | Symétrique                                      |
| 58918600   | BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI            | 17'000 lm     | Symétrique                                      |
| 58920900   | BY580P 170S/865 DIA WB GC SI                | 17'000 lm     | Symétrique                                      |
| 58922300   | BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI             | 17'000 lm     | Symétrique                                      |
| 58924700   | BY580P 170S/830 DIA WB GC SI                | 17'000 lm     | Symétrique                                      |
| 58926100   | BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI             | 17'000 lm     | Symétrique                                      |
| 58928500   | BY580P 170S/940 DIA WB GC SI                | 17'000 lm     | Symétrique                                      |
| 59046500   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI<br>MSP BR   | 17'000 lm     | Symétrique                                      |
| 59424100   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR             | 17'000 lm     | Symétrique                                      |
| 59428900   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR          | 17'000 lm     | Symétrique                                      |
| 58902500   | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI<br>BR     | 17'000 lm     | Angle d'ouverture<br>de faisceau<br>asymétrique |
| 59050200   |                                             | 17'000 lm     | Symétrique                                      |
| 59052600   |                                             | 17'000 lm     | Symétrique                                      |
| 59425800   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR             | 25'000 lm     | Symétrique                                      |
| 59429600   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR          | 25'000 lm     | Symétrique                                      |
| 58901800   | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR           | 25'000 lm     | Angle d'ouverture<br>de faisceau<br>asymétrique |
| 58903200   | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI<br>BR     | 25'000 lm     | Angle d'ouverture<br>de faisceau<br>asymétrique |
| 58932200   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR<br>XT 1m | 35'000 lm     | Symétrique                                      |
| 59051900   |                                             | 25'000 lm     | Symétrique                                      |
| 59053300   |                                             | 25'000 lm     | Symétrique                                      |
| 58904900   | BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI<br>MBW       | 17'000 lm     | Angle d'ouverture<br>de faisceau<br>asymétrique |
| 58906300   | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI<br>MBW    | 17'000 lm     | Angle d'ouverture<br>de faisceau<br>asymétrique |

| Order Code | Full Product Name                         | Flux lumineux | Type d'optique |
|------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|
| 59409800   | BY581P 250S/840 PSU WB GC SI              | 25'000 lm     | Symétrique     |
| 59411100   | BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI           | 25'000 lm     | Symétrique     |
| 59413500   | BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI           | 20'000 lm     | Symétrique     |
| 59416600   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI              | 25'000 lm     | Symétrique     |
| 59417300   | BY581P 350S/840 DIA WB GC SI              | 35'000 lm     | Symétrique     |
| 59420300   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI           | 25'000 lm     | Symétrique     |
| 59421000   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI           | 35'000 lm     | Symétrique     |
| 59423400   | BY581P 250S/840 DIA WB PC SI              | 25'000 lm     | Symétrique     |
| 59427200   | BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI           | 25'000 lm     | Symétrique     |
| 59431900   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3         | 25'000 lm     | Symétrique     |
| 59433300   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI<br>ELD3   | 25'000 lm     | Symétrique     |
| 59436400   | BY581P 250S/840 DIA MB GC SI              | 25'000 lm     | Symétrique     |
| 59437100   | BY581P 350S/840 DIA MB GC SI              | 35'000 lm     | Symétrique     |
| 59440100   | BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI           | 25'000 lm     | Symétrique     |
| 59441800   | BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI           | 35'000 lm     | Symétrique     |
| 58909400   | BY581P 250S/840 DIA NB GC SI              | 25'000 lm     | Symétrique     |
| 58911700   | BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI           | 25'000 lm     | Symétrique     |
| 58913100   | BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI             | 25'000 lm     | Symétrique     |
| 58915500   | BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI          | 25'000 lm     | Symétrique     |
| 58917900   | BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI             | 25'000 lm     | Symétrique     |
| 58919300   | BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI          | 25'000 lm     | Symétrique     |
| 58921600   | BY581P 250S/865 DIA WB GC SI              | 25'000 lm     | Symétrique     |
| 58923000   | BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI           | 25'000 lm     | Symétrique     |
| 58925400   | BY581P 250S/830 DIA WB GC SI              | 25'000 lm     | Symétrique     |
| 58927800   | BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI           | 25'000 lm     | Symétrique     |
| 58929200   | BY581P 250S/940 DIA WB GC SI              | 25'000 lm     | Symétrique     |
| 58930800   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT<br>1m  | 25'000 lm     | Symétrique     |
| 58931500   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT<br>1m  | 35'000 lm     | Symétrique     |
| 59047200   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI<br>MSP BR | 25'000 lm     | Symétrique     |
| 59049600   | BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR        | 25'000 lm     | Symétrique     |

Fonctionnement et électricité

|            |                                    | Classe de protection | Consommation | Convient pour la                         |
|------------|------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------|
| Order Code | Full Product Name                  | CEI                  | électrique   | commutation aléatoire                    |
| 58949000   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI       | Classe électrique I  | 420 W        | Non                                      |
| 58950600   | BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI    | Classe électrique I  | 397 W        | Non                                      |
| 58951300   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR    | Classe électrique I  | 420 W        | Non                                      |
| 58952000   | BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR | Classe électrique I  | 397 W        | Non                                      |
| 59401200   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR | Classe électrique I  | 144 W        | Oui (relatif à la détection de présence/ |

|            |                                       | Classe de protection | Consommation | Convient pour la                                  |
|------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| Order Code | Full Product Name                     | CEI                  | électrique   | commutation aléatoire                             |
| 59402900   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR | Classe électrique I  | 136 W        | mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 59392300   | BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4       | Classe électrique I  | 76 W         | Oui (relatif à la détection de présence/          |

| Order Code | Full Product Name                       | Classe de protection<br>CEI | Consommation électrique | Convient pour la commutation aléatoire                                                        |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                         |                             |                         | mouvement et à la collecte de la lumière du jour)                                             |
| 59393000   | BY580X 170S/840<br>SIA WB GC SI H4      | Classe<br>électrique I      | 102 W                   | Oui (relatif à la détection de présence/<br>mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 59394700   | BY581X 250S/840<br>SIA WB GC SI H4      | Classe<br>électrique I      | 144 W                   | Oui (relatif à la détection de présence/<br>mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 59395400   | BY581X 350S/840<br>SIA WB GC SI H4      | Classe<br>électrique I      | 210 W                   | Oui (relatif à la détection de présence/<br>mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 59396100   | BY580X 130S/840<br>SIA HE WB GC SI H4   | Classe<br>électrique I      | 73 W                    | Oui (relatif à la détection de présence/<br>mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 59397800   | BY580X 170S/840<br>SIA HE WB GC SI H4   | Classe<br>électrique I      | 97 W                    | Oui (relatif à la détection de présence/<br>mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 59398500   | BY581X 250S/840<br>SIA HE WB GC SI H4   | Classe<br>électrique I      | 136 W                   | Oui (relatif à la détection de présence/<br>mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 59399200   | BY581X 350S/840<br>SIA HE WB GC SI H4   | Classe<br>électrique I      | 198 W                   | Oui (relatif à la détection de présence/<br>mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 59404300   | BY581X 250S/840<br>SIA WB GC SI ELP3 H4 | Classe<br>électrique I      | 144 W                   | Oui (relatif à la détection de présence/<br>mouvement et à la                                 |

| Order Code | Full Product Name                          | Classe de protection<br>CEI | Consommation électrique | Convient pour la commutation aléatoire                                                        |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59405000   | BY581X 250S/840<br>SIA WB GC SI ELW3 H4    | Classe<br>électrique I      | 144 W                   | Oui (relatif à la détection de présence/<br>mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 59406700   | BY581X 250S/840<br>SIA HE WB GC SI ELP3 H4 | Classe<br>électrique I      | 136 W                   | Oui (relatif à la détection de présence/<br>mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 59407400   | BY581X 250S/840<br>SIA HE WB GC SI ELW3 H4 | Classe<br>électrique I      | 136 W                   | Oui (relatif à la détection de présence/<br>mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 59400500   | BY580X 170S/840<br>SIA WB GC SI H4 BR      | Classe<br>électrique I      | 102 W                   | Oui (relatif à la détection de présence/<br>mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 59403600   | BY580X 170S/840<br>SIA HE WB GC SI H4 BR   | Classe<br>électrique I      | 97 W                    | Oui (relatif à la détection de présence/<br>mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 58905600   | BY581P 250S/840<br>DIA ASYM GC SI MBW      | Classe<br>électrique I      | 152 W                   | Non                                                                                           |
| 58907000   | BY581P 250S/840<br>DIA HE ASYM GC SI MBW   | Classe<br>électrique I      | 142 W                   | Non                                                                                           |
| 59408100   | BY580P 170S/840<br>PSU WB GC SI            | Classe<br>électrique I      | 102 W                   | Non                                                                                           |
| 59410400   | BY580P 170S/840<br>PSU HE WB GC SI         | Classe<br>électrique I      | 97 W                    | Non                                                                                           |
| 59412800   | BY580P 100S/840<br>DIA UE WB GC SI         | Classe<br>électrique I      | 55 W                    | Non                                                                                           |
| 59414200   | BY580P 130S/840<br>DIA WB GC SI            | Classe<br>électrique I      | 76 W                    | Non                                                                                           |
| 59415900   | BY580P 170S/840<br>DIA WB GC SI            | Classe<br>électrique I      | 102 W                   | Non                                                                                           |
| 59418000   | BY580P 130S/840<br>DIA HE WB GC SI         | Classe<br>électrique I      | 73 W                    | Non                                                                                           |

| Order Code | Full Product Name                            | Classe de protection<br>CEI | Consommation électrique | Convient pour la commutation aléatoire |
|------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 59419700   | BY580P 170S/840<br>DIA HE WB GC SI           | Classe<br>électrique I      | 97 W                    | Non                                    |
| 59422700   | BY580P 170S/840<br>DIA WB PC SI              | Classe<br>électrique I      | 110 W                   | Non                                    |
| 59426500   | BY580P 170S/840<br>DIA HE WB PC SI           | Classe<br>électrique I      | 104 W                   | Non                                    |
| 59430200   | BY580P 170S/840<br>DIA WB GC SI ELP3         | Classe<br>électrique I      | 102 W                   | Non                                    |
| 59432600   | BY580P 170S/840<br>DIA HE WB GC SI<br>ELP3   | Classe<br>électrique I      | 97 W                    | Non                                    |
| 59434000   | BY580P 130S/840<br>DIA MB GC SI              | Classe<br>électrique I      | 77 W                    | Non                                    |
| 59435700   | BY580P 170S/840<br>DIA MB GC SI              | Classe<br>électrique I      | 104 W                   | Non                                    |
| 59438800   | BY580P 130S/840<br>DIA HE MB GC SI           | Classe<br>électrique I      | 73 W                    | Non                                    |
| 59439500   | BY580P 170S/840<br>DIA HE MB GC SI           | Classe<br>électrique I      | 98 W                    | Non                                    |
| 58908700   | BY580P 170S/840<br>DIA NB GC SI              | Classe<br>électrique I      | 104 W                   | Non                                    |
| 58910000   | BY580P 170S/840<br>DIA HE NB GC SI           | Classe<br>électrique I      | 98 W                    | Non                                    |
| 58912400   | BY580P 170S/840<br>DIA XNB GC SI             | Classe<br>électrique I      | 104 W                   | Non                                    |
| 58914800   | BY580P 170S/840<br>DIA HE XNB GC SI          | Classe<br>électrique I      | 98 W                    | Non                                    |
| 58916200   | BY580P 170S/840<br>DIA HRO GC SI             | Classe<br>électrique I      | 104 W                   | Non                                    |
| 58918600   | BY580P 170S/840<br>DIA HE HRO GC SI          | Classe<br>électrique I      | 98 W                    | Non                                    |
| 58920900   | BY580P 170S/865<br>DIA WB GC SI              | Classe<br>électrique I      | 104 W                   | Non                                    |
| 58922300   | BY580P 170S/865<br>DIA HE WB GC SI           | Classe<br>électrique I      | 99 W                    | Non                                    |
| 58924700   | BY580P 170S/830<br>DIA WB GC SI              | Classe<br>électrique I      | 110 W                   | Non                                    |
| 58926100   | BY580P 170S/830<br>DIA HE WB GC SI           | Classe<br>électrique I      | 104 W                   | Non                                    |
| 58928500   | BY580P 170S/940<br>DIA WB GC SI              | Classe<br>électrique I      | 108 W                   | Non                                    |
| 59046500   | BY580P 170S/840<br>DIA HE WB GC SI<br>MSP BR | Classe<br>électrique I      | 97 W                    | Non                                    |
| 59424100   | BY580P 170S/840<br>DIA WB GC SI BR           | Classe<br>électrique I      | 102 W                   | Non                                    |
| 59428900   | BY580P 170S/840<br>DIA HE WB GC SI<br>BR     | Classe<br>électrique I      | 97 W                    | Non                                    |

| Order Code | Full Product Name                              | Classe de protection<br>CEI | Consommation électrique | Convient pour la commutation aléatoire |
|------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 58902500   | BY580P 170S/840<br>DIA HE ASYM GC<br>SI BR     | Classe<br>électrique I      | 100 W                   | Non                                    |
| 59050200   |                                                | Classe<br>électrique I      | 102 W                   | Non                                    |
| 59052600   |                                                | Classe<br>électrique I      | 97 W                    | Non                                    |
| 59425800   | BY581P 250S/840<br>DIA WB GC SI BR             | Classe<br>électrique I      | 144 W                   | Non                                    |
| 59429600   | BY581P 250S/840<br>DIA HE WB GC SI<br>BR       | Classe<br>électrique I      | 138 W                   | Non                                    |
| 58901800   | BY581P 250S/840<br>DIA ASYM GC SI<br>BR        | Classe<br>électrique I      | 152 W                   | Non                                    |
| 58903200   | BY581P 250S/840<br>DIA HE ASYM GC<br>SI BR     | Classe<br>électrique I      | 142 W                   | Non                                    |
| 58932200   | BY581P 350S/840<br>DIA HE WB GC SI<br>BR XT 1m | Classe<br>électrique I      | 198 W                   | Non                                    |
| 59051900   |                                                | Classe<br>électrique I      | 144 W                   | Non                                    |
| 59053300   |                                                | Classe<br>électrique I      | 138 W                   | Non                                    |
| 58904900   | BY580P 170S/840<br>DIA ASYM GC SI<br>MBW       | Classe<br>électrique I      | 108 W                   | Non                                    |
| 58906300   | BY580P 170S/840<br>DIA HE ASYM GC<br>SI MBW    | Classe<br>électrique I      | 100 W                   | Non                                    |
| 59409800   | BY581P 250S/840<br>PSU WB GC SI                | Classe<br>électrique I      | 144 W                   | Non                                    |
| 59411100   | BY581P 250S/840<br>PSU HE WB GC SI             | Classe<br>électrique I      | 136 W                   | Non                                    |
| 59413500   | BY581P 200S/840<br>DIA UE WB GC SI             | Classe<br>électrique I      | 106 W                   | Non                                    |
| 59416600   | BY581P 250S/840<br>DIA WB GC SI                | Classe<br>électrique I      | 144 W                   | Non                                    |
| 59417300   | BY581P 350S/840<br>DIA WB GC SI                | Classe<br>électrique I      | 210 W                   | Non                                    |
| 59420300   | BY581P 250S/840<br>DIA HE WB GC SI             | Classe<br>électrique I      | 138 W                   | Non                                    |
| 59421000   | BY581P 350S/840<br>DIA HE WB GC SI             | Classe<br>électrique I      | 198 W                   | Non                                    |
| 59423400   | BY581P 250S/840<br>DIA WB PC SI                | Classe<br>électrique I      | 154 W                   | Non                                    |
| 59427200   | BY581P 250S/840<br>DIA HE WB PC SI             | Classe<br>électrique I      | 146 W                   | Non                                    |

| Order Code | Full Product Name                          | Classe de protection   | Consommation | Convient pour la      |
|------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|
|            |                                            | CEI                    | électrique   | commutation aléatoire |
| 59431900   | BY581P 250S/840<br>DIA WB GC SI ELD3       | Classe<br>électrique I | 144 W        | Non                   |
| 59433300   | BY581P 250S/840<br>DIA HE WB GC SI<br>ELD3 | Classe<br>électrique I | 138 W        | Non                   |
| 59436400   | BY581P 250S/840<br>DIA MB GC SI            | Classe<br>électrique I | 146 W        | Non                   |
| 59437100   | BY581P 350S/840<br>DIA MB GC SI            | Classe<br>électrique I | 210 W        | Non                   |
| 59440100   | BY581P 250S/840<br>DIA HE MB GC SI         | Classe<br>électrique I | 138 W        | Non                   |
| 59441800   | BY581P 350S/840<br>DIA HE MB GC SI         | Classe<br>électrique I | 200 W        | Non                   |
| 58909400   | BY581P 250S/840<br>DIA NB GC SI            | Classe<br>électrique I | 146 W        | Non                   |
| 58911700   | BY581P 250S/840<br>DIA HE NB GC SI         | Classe<br>électrique I | 138 W        | Non                   |
| 58913100   | BY581P 250S/840<br>DIA XNB GC SI           | Classe<br>électrique I | 146 W        | Non                   |
| 58915500   | BY581P 250S/840<br>DIA HE XNB GC SI        | Classe<br>électrique I | 138 W        | Non                   |
| 58917900   | BY581P 250S/840<br>DIA HRO GC SI           | Classe<br>électrique I | 146 W        | Non                   |

| Order Code | Full Product Name                            | Classe de protection     | Consommation | Convient pour la      |
|------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|
|            |                                              | CEI                      | électrique   | commutation aléatoire |
| 58919300   | BY581P 250S/840<br>DIA HE HRO GC SI          | Classe<br>électrique I   | 138 W        | Non                   |
| 58921600   | BY581P 250S/865<br>DIA WB GC SI              | Classe<br>électrique I   | 146 W        | Non                   |
| 58923000   | BY581P 250S/865<br>DIA HE WB GC SI           | Classe<br>électrique I   | 140 W        | Non                   |
| 58925400   | BY581P 250S/830<br>DIA WB GC SI              | Classe<br>électrique I   | 154 W        | Non                   |
| 58927800   | BY581P 250S/830<br>DIA HE WB GC SI           | Classe<br>électrique I   | 146 W        | Non                   |
| 58929200   | BY581P 250S/940<br>DIA WB GC SI              | Classe<br>électrique I   | 152 W        | Non                   |
| 58930800   | BY581P 250S/840<br>DIA HE WB GC SI<br>XT 1m  | Classe<br>électrique I   | 138 W        | Non                   |
| 58931500   | BY581P 350S/840<br>DIA HE WB GC SI<br>XT 1m  | Classe<br>électrique I   | 198 W        | Non                   |
| 59047200   | BY581P 250S/840<br>DIA HE WB GC SI<br>MSP BR | Classe<br>électrique I   | 138 W        | Non                   |
| 59049600   | BY581P 250S/840<br>PSD WB GC II SI BR        | Classe de<br>sécurité II | 144 W        | Non                   |

Commandes et gradation

| Order Code | Full Product Name                     | Variation de l'intensité lumineuse | Commande intégrée   | Niveau de gradation maximal |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|            |                                       |                                    |                     |                             |
| 58949000   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI          | Oui                                | -                   | 10%                         |
| 58950600   | BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI       | Oui                                | -                   | 10%                         |
| 58951300   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR       | Oui                                | -                   | 10%                         |
| 58952000   | BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR    | Oui                                | -                   | 10%                         |
| 59401200   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR    | Oui                                | Capteur SNH (R) 210 | -                           |
| 59402900   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR | Oui                                | Capteur SNH (R) 210 | -                           |
| 59392300   | BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4       | Oui                                | Capteur SNH (R) 210 | -                           |
| 59393000   | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4       | Oui                                | Capteur SNH (R) 210 | -                           |
| 59394700   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4       | Oui                                | Capteur SNH (R) 210 | -                           |
| 59395400   | BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4       | Oui                                | Capteur SNH (R) 210 | -                           |

| Order Code | Full Product Name                       | Variation de l'intensité lumineuse | Commande intégrée   | Niveau de gradation maximal |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|            |                                         |                                    |                     |                             |
| 59396100   | BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4      | Oui                                | Capteur SNH (R) 210 | -                           |
| 59397800   | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4      | Oui                                | Capteur SNH (R) 210 | -                           |
| 59398500   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4      | Oui                                | Capteur SNH (R) 210 | -                           |
| 59399200   | BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4      | Oui                                | Capteur SNH (R) 210 | -                           |
| 59404300   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4    | Oui                                | Capteur SNH (R) 210 | -                           |
| 59405000   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4    | Oui                                | Capteur SNH (R) 210 | -                           |
| 59406700   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4 | Oui                                | Capteur SNH (R) 210 | -                           |
| 59407400   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4 | Oui                                | Capteur SNH (R) 210 | -                           |
| 59400500   | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR      | Oui                                | Capteur SNH (R) 210 | -                           |
| 59403600   | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR   | Oui                                | Capteur SNH (R) 210 | -                           |

| Order Code | Full Product Name                     | Variation de l'intensité lumineuse | Commande intégrée | Niveau de gradation maximal |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 58905600   | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW    | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 58907000   | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59408100   | BY580P 170S/840 PSU WB GC SI          | Non                                | -                 | -                           |
| 59410400   | BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI       | Non                                | -                 | -                           |
| 59412800   | BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI       | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59414200   | BY580P 130S/840 DIA WB GC SI          | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59415900   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI          | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59418000   | BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI       | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59419700   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI       | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59422700   | BY580P 170S/840 DIA WB PC SI          | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59426500   | BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI       | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59430200   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3     | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59432600   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3  | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59434000   | BY580P 130S/840 DIA MB GC SI          | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59435700   | BY580P 170S/840 DIA MB GC SI          | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59438800   | BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI       | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59439500   | BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI       | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 58908700   | BY580P 170S/840 DIA NB GC SI          | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 58910000   | BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI       | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 58912400   | BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI         | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 58914800   | BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI      | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 58916200   | BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI         | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 58918600   | BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI      | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 58920900   | BY580P 170S/865 DIA WB GC SI          | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 58922300   | BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI       | Oui                                | -                 | 10%                         |

| Order Code | Full Product Name                        | Variation de l'intensité lumineuse | Commande intégrée | Niveau de gradation maximal |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 58924700   | BY580P 170S/830 DIA WB GC SI             | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 58926100   | BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI          | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 58928500   | BY580P 170S/940 DIA WB GC SI             | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59046500   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR   | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59424100   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR          | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59428900   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR       | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 58902500   | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR     | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59050200   |                                          | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59052600   |                                          | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59425800   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR          | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59429600   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR       | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 58901800   | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR        | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 58903200   | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR     | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 58932200   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59051900   |                                          | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59053300   |                                          | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 58904900   | BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW       | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 58906300   | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW    | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59409800   | BY581P 250S/840 PSU WB GC SI             | Non                                | -                 | -                           |
| 59411100   | BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI          | Non                                | -                 | -                           |
| 59413500   | BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI          | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59416600   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI             | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59417300   | BY581P 350S/840 DIA WB GC SI             | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59420300   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI          | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59421000   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI          | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59423400   | BY581P 250S/840 DIA WB PC SI             | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59427200   | BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI          | Oui                                | -                 | 10%                         |

| Order Code | Full Product Name                    | Variation de l'intensité lumineuse | Commande intégrée | Niveau de gradation maximal |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 59431900   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3    | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59433300   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3 | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59436400   | BY581P 250S/840 DIA MB GC SI         | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59437100   | BY581P 350S/840 DIA MB GC SI         | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59440100   | BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI      | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59441800   | BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI      | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 58909400   | BY581P 250S/840 DIA NB GC SI         | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 58911700   | BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI      | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 58913100   | BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI        | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 58915500   | BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI     | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 58917900   | BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI        | Oui                                | -                 | 10%                         |

| Order Code | Full Product Name                      | Variation de l'intensité lumineuse | Commande intégrée | Niveau de gradation maximal |
|------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 58919300   | BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI       | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 58921600   | BY581P 250S/865 DIA WB GC SI           | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 58923000   | BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI        | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 58925400   | BY581P 250S/830 DIA WB GC SI           | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 58927800   | BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI        | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 58929200   | BY581P 250S/940 DIA WB GC SI           | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 58930800   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m  | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 58931500   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m  | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59047200   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR | Oui                                | -                 | 10%                         |
| 59049600   | BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR     | Oui                                | -                 | 10%                         |

Mécanique et boîtier

| Order Code | Full Product Name                     | Protection contre les chocs mécaniques | Résistance aux chocs pour des applications spécifiques |
|------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 58949000   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI          | IK07                                   | -                                                      |
| 58950600   | BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI       | IK07                                   | -                                                      |
| 58951300   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR       | IK07                                   | -                                                      |
| 58952000   | BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR    | IK07                                   | -                                                      |
| 59401200   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR    | IK03                                   | -                                                      |
| 59402900   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR | IK03                                   | -                                                      |
| 59392300   | BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4       | IK03                                   | -                                                      |
| 59393000   | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4       | IK03                                   | -                                                      |
| 59394700   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4       | IK03                                   | -                                                      |
| 59395400   | BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4       | IK03                                   | -                                                      |
| 59396100   | BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4    | IK03                                   | -                                                      |
| 59397800   | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4    | IK03                                   | -                                                      |
| 59398500   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4    | IK03                                   | -                                                      |
| 59399200   | BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4    | IK03                                   | -                                                      |

| Order Code | Full Product Name                       | Protection contre les chocs mécaniques | Résistance aux chocs pour des applications spécifiques |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 59404300   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4    | IK03                                   | -                                                      |
| 59405000   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4    | IK03                                   | -                                                      |
| 59406700   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4 | IK03                                   | -                                                      |
| 59407400   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4 | IK03                                   | -                                                      |
| 59400500   | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR      | IK03                                   | -                                                      |
| 59403600   | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR   | IK03                                   | -                                                      |
| 58905600   | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW      | IK07                                   | -                                                      |
| 58907000   | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW   | IK07                                   | -                                                      |
| 59408100   | BY580P 170S/840 PSU WB GC SI            | IK07                                   | -                                                      |
| 59410400   | BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI         | IK07                                   | -                                                      |
| 59412800   | BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI         | IK07                                   | -                                                      |
| 59414200   | BY580P 130S/840 DIA WB GC SI            | IK07                                   | -                                                      |
| 59415900   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI            | IK07                                   | -                                                      |

| Order Code | Full Product Name                           | Protection<br>contre les<br>chocs<br>mécaniques | Résistance aux<br>chocs pour des<br>applications<br>spécifiques |
|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 59418000   | BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI             | IK07                                            | -                                                               |
| 59419700   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI             | IK07                                            | -                                                               |
| 59422700   | BY580P 170S/840 DIA WB PC SI                | IK07                                            | -                                                               |
| 59426500   | BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI             | IK07                                            | -                                                               |
| 59430200   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3           | IK07                                            | -                                                               |
| 59432600   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI<br>ELP3     | IK07                                            | -                                                               |
| 59434000   | BY580P 130S/840 DIA MB GC SI                | IK07                                            | -                                                               |
| 59435700   | BY580P 170S/840 DIA MB GC SI                | IK07                                            | -                                                               |
| 59438800   | BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI             | IK07                                            | -                                                               |
| 59439500   | BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI             | IK07                                            | -                                                               |
| 58908700   | BY580P 170S/840 DIA NB GC SI                | IK07                                            | -                                                               |
| 58910000   | BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI             | IK07                                            | -                                                               |
| 58912400   | BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI               | IK07                                            | -                                                               |
| 58914800   | BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI            | IK07                                            | -                                                               |
| 58916200   | BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI               | IK07                                            | -                                                               |
| 58918600   | BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI            | IK07                                            | -                                                               |
| 58920900   | BY580P 170S/865 DIA WB GC SI                | IK07                                            | -                                                               |
| 58922300   | BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI             | IK07                                            | -                                                               |
| 58924700   | BY580P 170S/830 DIA WB GC SI                | IK07                                            | -                                                               |
| 58926100   | BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI             | IK07                                            | -                                                               |
| 58928500   | BY580P 170S/940 DIA WB GC SI                | IK07                                            | -                                                               |
| 59046500   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI<br>MSP BR   | IK07                                            | -                                                               |
| 59424100   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR             | IK07                                            | -                                                               |
| 59428900   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI<br>BR       | IK07                                            | -                                                               |
| 58902500   | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI<br>BR     | IK07                                            | -                                                               |
| 59050200   |                                             | IK07                                            | Éclairage<br>résistant aux<br>balles/impacts<br>de balles       |
| 59052600   |                                             | IK07                                            | Éclairage<br>résistant aux<br>balles/impacts<br>de balles       |
| 59425800   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR             | IK07                                            | -                                                               |
| 59429600   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI<br>BR       | IK07                                            | -                                                               |
| 58901800   | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR           | IK07                                            | -                                                               |
| 58903200   | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI<br>BR     | IK07                                            | -                                                               |
| 58932200   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI<br>BR XT 1m | IK07                                            | -                                                               |
| 59051900   |                                             | IK07                                            | Éclairage<br>résistant aux                                      |

| Order Code | Full Product Name                         | Protection<br>contre les<br>chocs<br>mécaniques | Résistance aux<br>chocs pour des<br>applications<br>spécifiques                          |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59053300   |                                           | IK07                                            | balles/impacts<br>de balles<br>Éclairage<br>résistant aux<br>balles/impacts<br>de balles |
| 58904900   | BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI<br>MBW     | IK07                                            | -                                                                                        |
| 58906300   | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI<br>MBW  | IK07                                            | -                                                                                        |
| 59409800   | BY581P 250S/840 PSU WB GC SI              | IK07                                            | -                                                                                        |
| 59411100   | BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI           | IK07                                            | -                                                                                        |
| 59413500   | BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI           | IK07                                            | -                                                                                        |
| 59416600   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI              | IK07                                            | -                                                                                        |
| 59417300   | BY581P 350S/840 DIA WB GC SI              | IK07                                            | -                                                                                        |
| 59420300   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI           | IK07                                            | -                                                                                        |
| 59421000   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI           | IK07                                            | -                                                                                        |
| 59423400   | BY581P 250S/840 DIA WB PC SI              | IK07                                            | -                                                                                        |
| 59427200   | BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI           | IK07                                            | -                                                                                        |
| 59431900   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3         | IK07                                            | -                                                                                        |
| 59433300   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI<br>ELD3   | IK07                                            | -                                                                                        |
| 59436400   | BY581P 250S/840 DIA MB GC SI              | IK07                                            | -                                                                                        |
| 59437100   | BY581P 350S/840 DIA MB GC SI              | IK07                                            | -                                                                                        |
| 59440100   | BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI           | IK07                                            | -                                                                                        |
| 59441800   | BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI           | IK07                                            | -                                                                                        |
| 58909400   | BY581P 250S/840 DIA NB GC SI              | IK07                                            | -                                                                                        |
| 58911700   | BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI           | IK07                                            | -                                                                                        |
| 58913100   | BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI             | IK07                                            | -                                                                                        |
| 58915500   | BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI          | IK07                                            | -                                                                                        |
| 58917900   | BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI             | IK07                                            | -                                                                                        |
| 58919300   | BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI          | IK07                                            | -                                                                                        |
| 58921600   | BY581P 250S/865 DIA WB GC SI              | IK07                                            | -                                                                                        |
| 58923000   | BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI           | IK07                                            | -                                                                                        |
| 58925400   | BY581P 250S/830 DIA WB GC SI              | IK07                                            | -                                                                                        |
| 58927800   | BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI           | IK07                                            | -                                                                                        |
| 58929200   | BY581P 250S/940 DIA WB GC SI              | IK07                                            | -                                                                                        |
| 58930800   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI<br>XT 1m  | IK07                                            | -                                                                                        |
| 58931500   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI<br>XT 1m  | IK07                                            | -                                                                                        |
| 59047200   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI<br>MSP BR | IK07                                            | -                                                                                        |
| 59049600   | BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR        | IK07                                            | -                                                                                        |

Fonctionnement de secours (1/2)

| Order Code         | Full Product Name                             | Type de batterie                                               |                        | Alimentation |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
|                    |                                               | Flux en mode secours                                           | d'éclairage de secours |              |
| 58949000           | BY581P 700S/840<br>DIA WB GC SI               | -                                                              | -                      | -            |
| 58950600           | BY581P 700S/840<br>DIA HE WB GC SI            | -                                                              | -                      | -            |
| 58951300           | BY581P 700S/840<br>DIA WB GC SI BR            | -                                                              | -                      | -            |
| 58952000           | BY581P 700S/840<br>DIA HE WB GC SI<br>BR      | -                                                              | -                      | -            |
| 59401200           | BY581X 250S/840<br>SIA WB GC SI H4 BR         | -                                                              | -                      | -            |
| 59402900           | BY581X 250S/840<br>SIA HE WB GC SI H4<br>BR   | -                                                              | -                      | -            |
| 59392300           | BY580X 130S/840<br>SIA WB GC SI H4            | -                                                              | -                      | -            |
| 59393000           | BY580X 170S/840<br>SIA WB GC SI H4            | -                                                              | -                      | -            |
| 59394700           | BY581X 250S/840<br>SIA WB GC SI H4            | -                                                              | -                      | -            |
| 59395400           | BY581X 350S/840<br>SIA WB GC SI H4            | -                                                              | -                      | -            |
| 59396100           | BY580X 130S/840<br>SIA HE WB GC SI H4         | -                                                              | -                      | -            |
| 59397800           | BY580X 170S/840<br>SIA HE WB GC SI H4         | -                                                              | -                      | -            |
| 59398500           | BY581X 250S/840<br>SIA HE WB GC SI H4         | -                                                              | -                      | -            |
| 59399200           | BY581X 350S/840<br>SIA HE WB GC SI H4         | -                                                              | -                      | -            |
| 59404300           | BY581X 250S/840<br>SIA WB GC SI ELP3<br>H4    | Éclairage de secours<br>3 heures<br>version Pro                | 850 lm                 | Lithium 5 W  |
| 59405000           | BY581X 250S/840<br>SIA WB GC SI ELW3<br>H4    | Éclairage de secours<br>3 heures<br>avec interface<br>sans fil | 850 lm                 | Lithium 5 W  |
| 59406700           | BY581X 250S/840<br>SIA HE WB GC SI<br>ELP3 H4 | Éclairage de secours<br>3 heures<br>version Pro                | 850 lm                 | Lithium 5 W  |
| 59407400           | BY581X 250S/840<br>SIA HE WB GC SI<br>ELW3 H4 | Éclairage de secours<br>3 heures<br>avec                       | 850 lm                 | Lithium 5 W  |
| interface sans fil |                                               |                                                                |                        |              |
| 59400500           | BY580X 170S/840<br>SIA WB GC SI H4 BR         | -                                                              | -                      | -            |
| 59403600           | BY580X 170S/840<br>SIA HE WB GC SI H4<br>BR   | -                                                              | -                      | -            |
| 58905600           | BY581P 250S/840<br>DIA ASYM GC SI<br>MBW      | -                                                              | -                      | -            |
| 58907000           | BY581P 250S/840<br>DIA HE ASYM GC SI<br>MBW   | -                                                              | -                      | -            |
| 59408100           | BY580P 170S/840<br>PSU WB GC SI               | -                                                              | -                      | -            |
| 59410400           | BY580P 170S/840<br>PSU HE WB GC SI            | -                                                              | -                      | -            |
| 59412800           | BY580P 100S/840<br>DIA UE WB GC SI            | -                                                              | -                      | -            |
| 59414200           | BY580P 130S/840<br>DIA WB GC SI               | -                                                              | -                      | -            |
| 59415900           | BY580P 170S/840<br>DIA WB GC SI               | -                                                              | -                      | -            |
| 59418000           | BY580P 130S/840<br>DIA HE WB GC SI            | -                                                              | -                      | -            |
| 59419700           | BY580P 170S/840<br>DIA HE WB GC SI            | -                                                              | -                      | -            |
| 59422700           | BY580P 170S/840<br>DIA WB PC SI               | -                                                              | -                      | -            |
| 59426500           | BY580P 170S/840<br>DIA HE WB PC SI            | -                                                              | -                      | -            |
| 59430200           | BY580P 170S/840<br>DIA WB GC SI ELP3          | Éclairage de secours<br>3 heures<br>version Pro                | 450 lm                 | Lithium 3 W  |
| 59432600           | BY580P 170S/840<br>DIA HE WB GC SI<br>ELP3    | Éclairage de secours<br>3 heures<br>version Pro                | 450 lm                 | Lithium 3 W  |
| 59434000           | BY580P 130S/840<br>DIA MB GC SI               | -                                                              | -                      | -            |
| 59435700           | BY580P 170S/840<br>DIA MB GC SI               | -                                                              | -                      | -            |
| 59438800           | BY580P 130S/840<br>DIA HE MB GC SI            | -                                                              | -                      | -            |
| 59439500           | BY580P 170S/840<br>DIA HE MB GC SI            | -                                                              | -                      | -            |
| 58908700           | BY580P 170S/840<br>DIA NB GC SI               | -                                                              | -                      | -            |

| Order Code | Full Product Name                              | Eclairage<br>de secours | Flux en<br>mode<br>secours | Type de<br>batterie<br>d'éclairage<br>de secours | Alimentation<br>de secours |
|------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| 58910000   | BY580P 170S/840<br>DIA HE NB GC SI             | -                       | -                          | -                                                | -                          |
| 58912400   | BY580P 170S/840<br>DIA XNB GC SI               | -                       | -                          | -                                                | -                          |
| 58914800   | BY580P 170S/840<br>DIA HE XNB GC SI            | -                       | -                          | -                                                | -                          |
| 58916200   | BY580P 170S/840<br>DIA HRO GC SI               | -                       | -                          | -                                                | -                          |
| 58918600   | BY580P 170S/840<br>DIA HE HRO GC SI            | -                       | -                          | -                                                | -                          |
| 58920900   | BY580P 170S/865<br>DIA WB GC SI                | -                       | -                          | -                                                | -                          |
| 58922300   | BY580P 170S/865<br>DIA HE WB GC SI             | -                       | -                          | -                                                | -                          |
| 58924700   | BY580P 170S/830<br>DIA WB GC SI                | -                       | -                          | -                                                | -                          |
| 58926100   | BY580P 170S/830<br>DIA HE WB GC SI             | -                       | -                          | -                                                | -                          |
| 58928500   | BY580P 170S/940<br>DIA WB GC SI                | -                       | -                          | -                                                | -                          |
| 59046500   | BY580P 170S/840<br>DIA HE WB GC SI<br>MSP BR   | -                       | -                          | -                                                | -                          |
| 59424100   | BY580P 170S/840<br>DIA WB GC SI BR             | -                       | -                          | -                                                | -                          |
| 59428900   | BY580P 170S/840<br>DIA HE WB GC SI<br>BR       | -                       | -                          | -                                                | -                          |
| 58902500   | BY580P 170S/840<br>DIA HE ASYM GC SI<br>BR     | -                       | -                          | -                                                | -                          |
| 59050200   |                                                | -                       | -                          | -                                                | -                          |
| 59052600   |                                                | -                       | -                          | -                                                | -                          |
| 59425800   | BY581P 250S/840<br>DIA WB GC SI BR             | -                       | -                          | -                                                | -                          |
| 59429600   | BY581P 250S/840<br>DIA HE WB GC SI<br>BR       | -                       | -                          | -                                                | -                          |
| 58901800   | BY581P 250S/840<br>DIA ASYM GC SI BR           | -                       | -                          | -                                                | -                          |
| 58903200   | BY581P 250S/840<br>DIA HE ASYM GC SI<br>BR     | -                       | -                          | -                                                | -                          |
| 58932200   | BY581P 350S/840<br>DIA HE WB GC SI<br>BR XT 1m | -                       | -                          | -                                                | -                          |
| 59051900   |                                                | -                       | -                          | -                                                | -                          |
| 59053300   |                                                | -                       | -                          | -                                                | -                          |

| Order Code | Full Product Name                           | Eclairage<br>de secours                                          | Flux en<br>mode<br>secours | Type de<br>batterie<br>d'éclairage<br>de secours | Alimentation<br>de secours |
|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| 58904900   | BY580P 170S/840<br>DIA ASYM GC SI<br>MBW    | -                                                                | -                          | -                                                | -                          |
| 58906300   | BY580P 170S/840<br>DIA HE ASYM GC SI<br>MBW | -                                                                | -                          | -                                                | -                          |
| 59409800   | BY581P 250S/840<br>PSU WB GC SI             | -                                                                | -                          | -                                                | -                          |
| 59411100   | BY581P 250S/840<br>PSU HE WB GC SI          | -                                                                | -                          | -                                                | -                          |
| 59413500   | BY581P 200S/840<br>DIA UE WB GC SI          | -                                                                | -                          | -                                                | -                          |
| 59416600   | BY581P 250S/840<br>DIA WB GC SI             | -                                                                | -                          | -                                                | -                          |
| 59417300   | BY581P 350S/840<br>DIA WB GC SI             | -                                                                | -                          | -                                                | -                          |
| 59420300   | BY581P 250S/840<br>DIA HE WB GC SI          | -                                                                | -                          | -                                                | -                          |
| 59421000   | BY581P 350S/840<br>DIA HE WB GC SI          | -                                                                | -                          | -                                                | -                          |
| 59423400   | BY581P 250S/840<br>DIA WB PC SI             | -                                                                | -                          | -                                                | -                          |
| 59427200   | BY581P 250S/840<br>DIA HE WB PC SI          | -                                                                | -                          | -                                                | -                          |
| 59431900   | BY581P 250S/840<br>DIA WB GC SI ELD3        | Éclairage<br>de secours<br>3 heures<br>avec<br>interface<br>DALI | 850 lm                     | Lithium                                          | 5 W                        |
| 59433300   | BY581P 250S/840<br>DIA HE WB GC SI<br>ELD3  | Éclairage<br>de secours<br>3 heures<br>avec<br>interface<br>DALI | 850 lm                     | Lithium                                          | 5 W                        |
| 59436400   | BY581P 250S/840<br>DIA MB GC SI             | -                                                                | -                          | -                                                | -                          |
| 59437100   | BY581P 350S/840<br>DIA MB GC SI             | -                                                                | -                          | -                                                | -                          |
| 59440100   | BY581P 250S/840<br>DIA HE MB GC SI          | -                                                                | -                          | -                                                | -                          |
| 59441800   | BY581P 350S/840<br>DIA HE MB GC SI          | -                                                                | -                          | -                                                | -                          |
| 58909400   | BY581P 250S/840<br>DIA NB GC SI             | -                                                                | -                          | -                                                | -                          |
| 58911700   | BY581P 250S/840<br>DIA HE NB GC SI          | -                                                                | -                          | -                                                | -                          |

| Order Code | Full Product Name                   | Eclairage  |         | Flux en     | Type de      |
|------------|-------------------------------------|------------|---------|-------------|--------------|
|            |                                     | de secours | mode    | d'éclairage | batterie     |
|            |                                     |            | secours | de secours  | Alimentation |
| 58913100   | BY581P 250S/840<br>DIA XNB GC SI    | -          | -       | -           | -            |
| 58915500   | BY581P 250S/840<br>DIA HE XNB GC SI | -          | -       | -           | -            |
| 58917900   | BY581P 250S/840<br>DIA HRO GC SI    | -          | -       | -           | -            |
| 58919300   | BY581P 250S/840<br>DIA HE HRO GC SI | -          | -       | -           | -            |
| 58921600   | BY581P 250S/865<br>DIA WB GC SI     | -          | -       | -           | -            |
| 58923000   | BY581P 250S/865<br>DIA HE WB GC SI  | -          | -       | -           | -            |
| 58925400   | BY581P 250S/830<br>DIA WB GC SI     | -          | -       | -           | -            |
| 58927800   | BY581P 250S/830<br>DIA HE WB GC SI  | -          | -       | -           | -            |

| Order Code | Full Product Name                            | Eclairage  |         | Flux en     | Type de      |
|------------|----------------------------------------------|------------|---------|-------------|--------------|
|            |                                              | de secours | mode    | d'éclairage | batterie     |
|            |                                              |            | secours | de secours  | Alimentation |
| 58929200   | BY581P 250S/940<br>DIA WB GC SI              | -          | -       | -           | -            |
| 58930800   | BY581P 250S/840<br>DIA HE WB GC SI XT<br>1m  | -          | -       | -           | -            |
| 58931500   | BY581P 350S/840<br>DIA HE WB GC SI XT<br>1m  | -          | -       | -           | -            |
| 59047200   | BY581P 250S/840<br>DIA HE WB GC SI<br>MSP BR | -          | -       | -           | -            |
| 59049600   | BY581P 250S/840<br>PSD WB GC II SI BR        | -          | -       | -           | -            |

Fonctionnement de secours (2/2)

| Order Code | Full Product Name                       | Durée nominale de                        |  |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--|
|            |                                         | l'éclairage de secours (à pleine charge) |  |
| 58949000   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI            | -                                        |  |
| 58950600   | BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI         | -                                        |  |
| 58951300   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR         | -                                        |  |
| 58952000   | BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR      | -                                        |  |
| 59401200   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR      | -                                        |  |
| 59402900   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR   | -                                        |  |
| 59392300   | BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4         | -                                        |  |
| 59393000   | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4         | -                                        |  |
| 59394700   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4         | -                                        |  |
| 59395400   | BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4         | -                                        |  |
| 59396100   | BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4      | -                                        |  |
| 59397800   | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4      | -                                        |  |
| 59398500   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4      | -                                        |  |
| 59399200   | BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4      | -                                        |  |
| 59404300   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4    | 3 h                                      |  |
| 59405000   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4    | 3 h                                      |  |
| 59406700   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4 | 3 h                                      |  |
| 59407400   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4 | 3 h                                      |  |
| 59400500   | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR      | -                                        |  |
| 59403600   | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR   | -                                        |  |
| 58905600   | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW      | -                                        |  |
| 58907000   | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW   | -                                        |  |
| 59408100   | BY580P 170S/840 PSU WB GC SI            | -                                        |  |
| 59410400   | BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI         | -                                        |  |
| 59412800   | BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI         | -                                        |  |
| 59414200   | BY580P 130S/840 DIA WB GC SI            | -                                        |  |
| 59415900   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI            | -                                        |  |

| Order Code | Full Product Name                      | Durée nominale de                        |  |
|------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--|
|            |                                        | l'éclairage de secours (à pleine charge) |  |
| 59418000   | BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI        | -                                        |  |
| 59419700   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI        | -                                        |  |
| 59422700   | BY580P 170S/840 DIA WB PC SI           | -                                        |  |
| 59426500   | BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI        | -                                        |  |
| 59430200   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3      | 3 h                                      |  |
| 59432600   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3   | 3 h                                      |  |
| 59434000   | BY580P 130S/840 DIA MB GC SI           | -                                        |  |
| 59435700   | BY580P 170S/840 DIA MB GC SI           | -                                        |  |
| 59438800   | BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI        | -                                        |  |
| 59439500   | BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI        | -                                        |  |
| 58908700   | BY580P 170S/840 DIA NB GC SI           | -                                        |  |
| 58910000   | BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI        | -                                        |  |
| 58912400   | BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI          | -                                        |  |
| 58914800   | BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI       | -                                        |  |
| 58916200   | BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI          | -                                        |  |
| 58918600   | BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI       | -                                        |  |
| 58920900   | BY580P 170S/865 DIA WB GC SI           | -                                        |  |
| 58922300   | BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI        | -                                        |  |
| 58924700   | BY580P 170S/830 DIA WB GC SI           | -                                        |  |
| 58926100   | BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI        | -                                        |  |
| 58928500   | BY580P 170S/940 DIA WB GC SI           | -                                        |  |
| 59046500   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR | -                                        |  |
| 59424100   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR        | -                                        |  |
| 59428900   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR     | -                                        |  |
| 58902500   | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR   | -                                        |  |
| 59050200   |                                        | -                                        |  |
| 59052600   |                                        | -                                        |  |

| Order Code | Full Product Name                        | Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge) |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 59425800   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR          | -                                                          |
| 59429600   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR       | -                                                          |
| 58901800   | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR        | -                                                          |
| 58903200   | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR     | -                                                          |
| 58932200   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m | -                                                          |
| 59051900   |                                          | -                                                          |
| 59053300   |                                          | -                                                          |
| 58904900   | BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW       | -                                                          |
| 58906300   | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW    | -                                                          |
| 59409800   | BY581P 250S/840 PSU WB GC SI             | -                                                          |
| 59411100   | BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI          | -                                                          |
| 59413500   | BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI          | -                                                          |
| 59416600   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI             | -                                                          |
| 59417300   | BY581P 350S/840 DIA WB GC SI             | -                                                          |
| 59420300   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI          | -                                                          |
| 59421000   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI          | -                                                          |
| 59423400   | BY581P 250S/840 DIA WB PC SI             | -                                                          |
| 59427200   | BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI          | -                                                          |
| 59431900   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3        | 3 h                                                        |
| 59433300   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3     | 3 h                                                        |

| Order Code | Full Product Name                      | Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge) |
|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 59436400   | BY581P 250S/840 DIA MB GC SI           | -                                                          |
| 59437100   | BY581P 350S/840 DIA MB GC SI           | -                                                          |
| 59440100   | BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI        | -                                                          |
| 59441800   | BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI        | -                                                          |
| 58909400   | BY581P 250S/840 DIA NB GC SI           | -                                                          |
| 58911700   | BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI        | -                                                          |
| 58913100   | BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI          | -                                                          |
| 58915500   | BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI       | -                                                          |
| 58917900   | BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI          | -                                                          |
| 58919300   | BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI       | -                                                          |
| 58921600   | BY581P 250S/865 DIA WB GC SI           | -                                                          |
| 58923000   | BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI        | -                                                          |
| 58925400   | BY581P 250S/830 DIA WB GC SI           | -                                                          |
| 58927800   | BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI        | -                                                          |
| 58929200   | BY581P 250S/940 DIA WB GC SI           | -                                                          |
| 58930800   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m  | -                                                          |
| 58931500   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m  | -                                                          |
| 59047200   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR | -                                                          |
| 59049600   | BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR     | -                                                          |

Approbation et application

| Order Code | Full Product Name                  | Gamme de températures ambiantes | Essai au fil incandescent      | Valeur de scintillement (PstLM) | Valeur d'effet stroboscopique (SVM) |
|------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 58949000   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI       | -30 à +55 °C                    | Température 650 °C, durée 30 s | 0.22                            | 0.01                                |
| 58950600   | BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI    | -30 à +55 °C                    | Température 650 °C, durée 30 s | 0.22                            | 0.01                                |
| 58951300   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR    | -30 à +55 °C                    | Température 650 °C, durée 30 s | 0.22                            | 0.01                                |
| 58952000   | BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR | -30 à +55 °C                    | Température 650 °C, durée 30 s | 0.22                            | 0.01                                |
| 59401200   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR | -30 à +55 °C                    | Température 650 °C, durée 30 s | 1                               | 0.4                                 |

| Order Code | Full Product Name                     | Gamme de températures ambiantes | Essai au fil incandescent      | Valeur de scintillement (PstLM) | Valeur d'effet stroboscopique (SVM) |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 59402900   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR | -30 à +55 °C                    | Température 650 °C, durée 30 s | 1                               | 0.4                                 |
| 59392300   | BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4       | -30 à +55 °C                    | Température 650 °C, durée 30 s | 1                               | 0.4                                 |
| 59393000   | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4       | -30 à +55 °C                    | Température 650 °C, durée 30 s | 1                               | 0.4                                 |
| 59394700   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4       | -30 à +55 °C                    | Température 650 °C, durée 30 s | 1                               | 0.4                                 |
| 59395400   | BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4       | -30 à +55 °C                    | Température 650 °C, durée 30 s | 1                               | 0.4                                 |
| 59396100   | BY580X 130S/840 SIA HE                | -30 à +55 °C                    | Température 650 °C, durée 30 s | 1                               | 0.4                                 |

| Order Code | Full Product Name                                   | Gamme de températures ambiantes | Essai au fil incandescent            | Valeur de scintillement (PstLM) | Valeur d'effet stroboscopique (SVM) |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|            | WB GC SI H4                                         |                                 |                                      |                                 |                                     |
| 59397800   | BY580X<br>170S/840<br>SIA HE<br>WB GC SI H4         | -30 à +55 °C                    | Température<br>650 °C, durée<br>30 s | 1                               | 0.4                                 |
| 59398500   | BY581X<br>250S/840<br>SIA HE<br>WB GC SI H4         | -30 à +55 °C                    | Température<br>650 °C, durée<br>30 s | 1                               | 0.4                                 |
| 59399200   | BY581X<br>350S/840<br>SIA HE<br>WB GC SI H4         | -30 à +55 °C                    | Température<br>650 °C, durée<br>30 s | 1                               | 0.4                                 |
| 59404300   | BY581X<br>250S/840<br>SIA WB<br>GC SI<br>ELP3 H4    | 0 °C à 25 °C                    | Température<br>850 °C, durée<br>30 s | 1                               | 0.4                                 |
| 59405000   | BY581X<br>250S/840<br>SIA WB<br>GC SI<br>ELW3 H4    | 0 °C à 25 °C                    | Température<br>850 °C, durée<br>30 s | 1                               | 0.4                                 |
| 59406700   | BY581X<br>250S/840<br>SIA HE<br>WB GC SI<br>ELP3 H4 | 0 °C à 25 °C                    | Température<br>850 °C, durée<br>30 s | 1                               | 0.4                                 |
| 59407400   | BY581X<br>250S/840<br>SIA HE<br>WB GC SI<br>ELW3 H4 | 0 °C à 25 °C                    | Température<br>850 °C, durée<br>30 s | 1                               | 0.4                                 |
| 59400500   | BY580X<br>170S/840<br>SIA WB<br>GC SI H4<br>BR      | -30 à +55 °C                    | Température<br>650 °C, durée<br>30 s | 1                               | 0.4                                 |
| 59403600   | BY580X<br>170S/840<br>SIA HE<br>WB GC SI<br>H4 BR   | -30 à +55 °C                    | Température<br>650 °C, durée<br>30 s | 1                               | 0.4                                 |
| 58905600   | BY581P<br>250S/840<br>DIA ASYM                      | -30 à +55 °C                    | Température<br>650 °C, durée<br>30 s | 0.12                            | 0.07                                |

| Order Code | Full Product Name                                 | Gamme de températures ambiantes | Essai au fil incandescent            | Valeur de scintillement (PstLM) | Valeur d'effet stroboscopique (SVM) |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|            | GC SI<br>MBW                                      |                                 |                                      |                                 |                                     |
| 58907000   | BY581P<br>250S/840<br>DIA HE<br>ASYM GC<br>SI MBW | -30 à +55 °C                    | Température<br>650 °C, durée<br>30 s | 0.12                            | 0.07                                |
| 59408100   | BY580P<br>170S/840<br>PSU WB<br>GC SI             | -30 à +55 °C                    | Température<br>650 °C, durée<br>30 s | 0.04                            | 0.07                                |
| 59410400   | BY580P<br>170S/840<br>PSU HE<br>WB GC SI          | -30 à +55 °C                    | Température<br>650 °C, durée<br>30 s | 0.04                            | 0.07                                |
| 59412800   | BY580P<br>100S/840<br>DIA UE<br>WB GC SI          | -30 à +55 °C                    | Température<br>650 °C, durée<br>30 s | -                               | -                                   |
| 59414200   | BY580P<br>130S/840<br>DIA WB<br>GC SI             | -30 à +55 °C                    | Température<br>650 °C, durée<br>30 s | -                               | -                                   |
| 59415900   | BY580P<br>170S/840<br>DIA WB<br>GC SI             | -30 à +55 °C                    | Température<br>650 °C, durée<br>30 s | 0.12                            | 0.07                                |
| 59418000   | BY580P<br>130S/840<br>DIA HE<br>WB GC SI          | -30 à +55 °C                    | Température<br>650 °C, durée<br>30 s | -                               | -                                   |
| 59419700   | BY580P<br>170S/840<br>DIA HE<br>WB GC SI          | -30 à +55 °C                    | Température<br>650 °C, durée<br>30 s | -                               | -                                   |
| 59422700   | BY580P<br>170S/840<br>DIA WB<br>PC SI             | -30 à +55 °C                    | Température<br>650 °C, durée<br>30 s | 0.12                            | 0.07                                |
| 59426500   | BY580P<br>170S/840<br>DIA HE<br>WB PC SI          | -30 à +55 °C                    | Température<br>650 °C, durée<br>30 s | -                               | -                                   |
| 59430200   | BY580P<br>170S/840<br>DIA WB<br>GC SI<br>ELP3     | 0 °C à 25 °C                    | Température<br>850 °C, durée<br>30 s | 0.12                            | 0.07                                |

| Order Code | Full Product Name | Gamme de températures ambiantes | Essai au fil incandescent | Valeur de scintillement (PstLM) | Valeur d'effet stroboscopique (SVM) |
|------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 59432600   | BY580P            | 0 °C à 25 °C                    | Température               | -                               | -                                   |
|            | 170S/840          |                                 | 850 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA HE            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | WB GC SI          |                                 |                           |                                 |                                     |
|            | ELP3              |                                 |                           |                                 |                                     |
| 59434000   | BY580P            | -30 à +55 °C                    | Température               | -                               | -                                   |
|            | 130S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA MB            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | GC SI             |                                 |                           |                                 |                                     |
| 59435700   | BY580P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | 170S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA MB            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | GC SI             |                                 |                           |                                 |                                     |
| 59438800   | BY580P            | -30 à +55 °C                    | Température               | -                               | -                                   |
|            | 130S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA HE            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | MB GC SI          |                                 |                           |                                 |                                     |
| 59439500   | BY580P            | -30 à +55 °C                    | Température               | -                               | -                                   |
|            | 170S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA HE            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | MB GC SI          |                                 |                           |                                 |                                     |
| 58908700   | BY580P            | -30 à +55 °C                    | Température               | -                               | -                                   |
|            | 170S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA NB GC         |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | SI                |                                 |                           |                                 |                                     |
| 58910000   | BY580P            | -30 à +55 °C                    | Température               | -                               | -                                   |
|            | 170S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA HE NB         |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | GC SI             |                                 |                           |                                 |                                     |
| 58912400   | BY580P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | 170S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA XNB           |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | GC SI             |                                 |                           |                                 |                                     |
| 58914800   | BY580P            | -30 à +55 °C                    | Température               | -                               | -                                   |
|            | 170S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA HE            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | XNB GC SI         |                                 |                           |                                 |                                     |
| 58916200   | BY580P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | 170S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA HRO           |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | GC SI             |                                 |                           |                                 |                                     |
| 58918600   | BY580P            | -30 à +55 °C                    | Température               | -                               | -                                   |
|            | 170S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA HE            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | HRO GC SI         |                                 |                           |                                 |                                     |
| 58920900   | BY580P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | 170S/865          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA WB            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | GC SI             |                                 |                           |                                 |                                     |

| Order Code | Full Product Name | Gamme de températures ambiantes | Essai au fil incandescent | Valeur de scintillement (PstLM) | Valeur d'effet stroboscopique (SVM) |
|------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 58922300   | BY580P            | -30 à +55 °C                    | Température               | -                               | -                                   |
|            | 170S/865          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA HE            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | WB GC SI          |                                 |                           |                                 |                                     |
| 58924700   | BY580P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | 170S/830          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA WB            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | GC SI             |                                 |                           |                                 |                                     |
| 58926100   | BY580P            | -30 à +55 °C                    | Température               | -                               | -                                   |
|            | 170S/830          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA HE            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | WB GC SI          |                                 |                           |                                 |                                     |
| 58928500   | BY580P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | 170S/940          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA WB            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | GC SI             |                                 |                           |                                 |                                     |
| 59046500   | BY580P            | -30 à +55 °C                    | Température               | -                               | -                                   |
|            | 170S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA HE            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | WB GC SI          |                                 |                           |                                 |                                     |
| 59424100   | BY580P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | 170S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA WB            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | GC SI BR          |                                 |                           |                                 |                                     |
| 59428900   | BY580P            | -30 à +55 °C                    | Température               | -                               | -                                   |
|            | 170S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA HE            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | WB GC SI          |                                 |                           |                                 |                                     |
| 58902500   | BY580P            | -30 à +55 °C                    | Température               | -                               | -                                   |
|            | 170S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA HE            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | ASYM GC           |                                 |                           |                                 |                                     |
| 59050200   |                   | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            |                   |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            |                   |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            |                   |                                 |                           |                                 |                                     |
| 59052600   |                   | -30 à +55 °C                    | Température               | -                               | -                                   |
|            |                   |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            |                   |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            |                   |                                 |                           |                                 |                                     |
| 59425800   | BY581P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | 250S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA WB            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | GC SI BR          |                                 |                           |                                 |                                     |
| 59429600   | BY581P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | 250S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA HE            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | WB GC SI          |                                 |                           |                                 |                                     |
|            | BR                |                                 |                           |                                 |                                     |
|            |                   |                                 |                           |                                 |                                     |
|            |                   |                                 |                           |                                 |                                     |
|            |                   |                                 |                           |                                 |                                     |

| Order Code | Full Product Name | Gamme de températures ambiantes | Essai au fil incandescent | Valeur de scintillement (PstLM) | Valeur d'effet stroboscopique (SVM) |
|------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 58901800   | BY581P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | 250S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA ASYM          |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | GC SI BR          |                                 |                           |                                 |                                     |
| 58903200   | BY581P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | 250S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA HE            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | ASYM GC SI BR     |                                 |                           |                                 |                                     |
| 58932200   | BY581P            | -30 °C à 55 °C                  | Température               | 0.22                            | 0.01                                |
|            | 350S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA HE            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | WB GC SI BR XT 1m |                                 |                           |                                 |                                     |
| 59051900   |                   | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            |                   |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
| 59053300   |                   | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            |                   |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
| 58904900   | BY580P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | 170S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA ASYM          |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | GC SI MBW         |                                 |                           |                                 |                                     |
| 58906300   | BY580P            | -30 à +55 °C                    | Température               | -                               | -                                   |
|            | 170S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA HE            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | ASYM GC SI MBW    |                                 |                           |                                 |                                     |
| 59409800   | BY581P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.04                            | 0.07                                |
|            | 250S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | PSU WB            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | GC SI             |                                 |                           |                                 |                                     |
| 59411100   | BY581P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.04                            | 0.07                                |
|            | 250S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | PSU HE            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | WB GC SI          |                                 |                           |                                 |                                     |
| 59413500   | BY581P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | 200S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA UE            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | WB GC SI          |                                 |                           |                                 |                                     |
| 59416600   | BY581P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | 250S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA WB            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | GC SI             |                                 |                           |                                 |                                     |
| 59417300   | BY581P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.22                            | 0.01                                |
|            | 350S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA WB            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | GC SI             |                                 |                           |                                 |                                     |

| Order Code | Full Product Name | Gamme de températures ambiantes | Essai au fil incandescent | Valeur de scintillement (PstLM) | Valeur d'effet stroboscopique (SVM) |
|------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 59420300   | BY581P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | 250S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA HE            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | WB GC SI          |                                 |                           |                                 |                                     |
| 59421000   | BY581P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.22                            | 0.01                                |
|            | 350S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA HE            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | WB GC SI          |                                 |                           |                                 |                                     |
| 59423400   | BY581P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | 250S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA WB            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | PC SI             |                                 |                           |                                 |                                     |
| 59427200   | BY581P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | 250S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA HE            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | WB PC SI          |                                 |                           |                                 |                                     |
| 59431900   | BY581P            | 0 °C à 25 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | 250S/840          |                                 | 850 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA WB            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | GC SI ELD3        |                                 |                           |                                 |                                     |
| 59433300   | BY581P            | 0 °C à 25 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | 250S/840          |                                 | 850 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA HE            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | WB GC SI ELD3     |                                 |                           |                                 |                                     |
| 59436400   | BY581P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | 250S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA MB            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | GC SI             |                                 |                           |                                 |                                     |
| 59437100   | BY581P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.22                            | 0.01                                |
|            | 350S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA MB            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | GC SI             |                                 |                           |                                 |                                     |
| 59440100   | BY581P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | 250S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA HE            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | MB GC SI          |                                 |                           |                                 |                                     |
| 59441800   | BY581P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.22                            | 0.01                                |
|            | 350S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA HE            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | MB GC SI          |                                 |                           |                                 |                                     |
| 58909400   | BY581P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | 250S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA NB GC SI      |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            |                   |                                 |                           |                                 |                                     |
| 58911700   | BY581P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | 250S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA HE NB         |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | GC SI             |                                 |                           |                                 |                                     |

| Order Code | Full Product Name | Gamme de températures ambiantes | Essai au fil incandescent | Valeur de scintillement (PstLM) | Valeur d'effet stroboscopique (SVM) |
|------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 58913100   | BY581P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | 250S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA XNB           |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | GC SI             |                                 |                           |                                 |                                     |
| 58915500   | BY581P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | 250S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA HE            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | XNB GC SI         |                                 |                           |                                 |                                     |
| 58917900   | BY581P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | 250S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA HRO           |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | GC SI             |                                 |                           |                                 |                                     |
| 58919300   | BY581P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | 250S/840          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA HE            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | HRO GC SI         |                                 |                           |                                 |                                     |
| 58921600   | BY581P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | 250S/865          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA WB            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | GC SI             |                                 |                           |                                 |                                     |
| 58923000   | BY581P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | 250S/865          |                                 | 650 °C, durée             |                                 |                                     |
|            | DIA HE            |                                 | 30 s                      |                                 |                                     |
|            | WB GC SI          |                                 |                           |                                 |                                     |
| 58925400   | BY581P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | 250S/830          |                                 | 650 °C, durée<br>30 s     |                                 |                                     |

| Order Code | Full Product Name | Gamme de températures ambiantes | Essai au fil incandescent | Valeur de scintillement (PstLM) | Valeur d'effet stroboscopique (SVM) |
|------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 58927800   | DIA WB            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | GC SI             |                                 | 650 °C, durée<br>30 s     |                                 |                                     |
| 58929200   | BY581P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | 250S/940          |                                 | 650 °C, durée<br>30 s     |                                 |                                     |
| 58930800   | BY581P            | -30 °C à 65 °C                  | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | 250S/840          |                                 | 650 °C, durée<br>30 s     |                                 |                                     |
| 58931500   | BY581P            | -30 °C à 55 °C                  | Température               | 0.22                            | 0.01                                |
|            | 350S/840          |                                 | 650 °C, durée<br>30 s     |                                 |                                     |
| 59047200   | BY581P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.12                            | 0.07                                |
|            | 250S/840          |                                 | 650 °C, durée<br>30 s     |                                 |                                     |
| 59049600   | BY581P            | -30 à +55 °C                    | Température               | 0.35                            | 0.07                                |
|            | 250S/840          |                                 | 650 °C, durée<br>30 s     |                                 |                                     |

Performances initiales

| Order Code | Full Product Name                       | Chromaticité initiale |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 58949000   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI            | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 58950600   | BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI         | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 58951300   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR         | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 58952000   | BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR      | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59401200   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR      | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59402900   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR   | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59392300   | BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4         | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59393000   | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4         | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59394700   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4         | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59395400   | BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4         | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59396100   | BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4      | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59397800   | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4      | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59398500   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4      | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59399200   | BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4      | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59404300   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4    | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59405000   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4    | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59406700   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4 | (0.383, 0.377) SDCM 3 |

| Order Code | Full Product Name                       | Chromaticité initiale |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 59407400   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4 | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59400500   | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR      | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59403600   | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR   | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 58905600   | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW      | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 58907000   | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW   | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59408100   | BY580P 170S/840 PSU WB GC SI            | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59410400   | BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI         | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59412800   | BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI         | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59414200   | BY580P 130S/840 DIA WB GC SI            | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59415900   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI            | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59418000   | BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI         | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59419700   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI         | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59422700   | BY580P 170S/840 DIA WB PC SI            | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59426500   | BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI         | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59430200   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3       | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59432600   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3    | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59434000   | BY580P 130S/840 DIA MB GC SI            | (0.380, 0.375) SDCM 3 |

| Order Code | Full Product Name                        | Chromaticité initiale |
|------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 59435700   | BY580P 170S/840 DIA MB GC SI             | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59438800   | BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI          | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59439500   | BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI          | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 58908700   | BY580P 170S/840 DIA NB GC SI             | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 58910000   | BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI          | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 58912400   | BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI            | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 58914800   | BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI         | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 58916200   | BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI            | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 58918600   | BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI         | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 58920900   | BY580P 170S/865 DIA WB GC SI             | (0.312, 0.327) SDCM 3 |
| 58922300   | BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI          | (0.312, 0.325) SDCM 3 |
| 58924700   | BY580P 170S/830 DIA WB GC SI             | (0.432, 0.400) SDCM 3 |
| 58926100   | BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI          | (0.435, 0.401) SDCM 3 |
| 58928500   | BY580P 170S/940 DIA WB GC SI             | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59046500   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR   | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59424100   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR          | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59428900   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR       | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 58902500   | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR     | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59050200   |                                          | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59052600   |                                          | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59425800   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR          | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59429600   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR       | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 58901800   | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR        | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 58903200   | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR     | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 58932200   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59051900   |                                          | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59053300   |                                          | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 58904900   | BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW       | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 58906300   | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW    | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59409800   | BY581P 250S/840 PSU WB GC SI             | (0.380, 0.375) SDCM 3 |

| Order Code | Full Product Name                      | Chromaticité initiale |
|------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 59411100   | BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI        | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59413500   | BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI        | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59416600   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI           | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59417300   | BY581P 350S/840 DIA WB GC SI           | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59420300   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI        | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59421000   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI        | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59423400   | BY581P 250S/840 DIA WB PC SI           | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59427200   | BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI        | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59431900   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3      | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59433300   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3   | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59436400   | BY581P 250S/840 DIA MB GC SI           | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59437100   | BY581P 350S/840 DIA MB GC SI           | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59440100   | BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI        | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59441800   | BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI        | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 58909400   | BY581P 250S/840 DIA NB GC SI           | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 58911700   | BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI        | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 58913100   | BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI          | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 58915500   | BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI       | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 58917900   | BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI          | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 58919300   | BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI       | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 58921600   | BY581P 250S/865 DIA WB GC SI           | (0.312, 0.327) SDCM 3 |
| 58923000   | BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI        | (0.312, 0.325) SDCM 3 |
| 58925400   | BY581P 250S/830 DIA WB GC SI           | (0.432, 0.400) SDCM 3 |
| 58927800   | BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI        | (0.435, 0.401) SDCM 3 |
| 58929200   | BY581P 250S/940 DIA WB GC SI           | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 58930800   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m  | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 58931500   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m  | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59047200   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59049600   | BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR     | (0.380, 0.375) SDCM 3 |

Données du produit


| Order Code | Full Product Name                       | Code famille de produits |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 58949000   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI            | BY581P                   |
| 58950600   | BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI         | BY581P                   |
| 58951300   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR         | BY581P                   |
| 58952000   | BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR      | BY581P                   |
| 59401200   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR      | BY580X                   |
| 59402900   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR   | BY581X                   |
| 59392300   | BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4         | BY580X                   |
| 59393000   | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4         | BY580X                   |
| 59394700   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4         | BY580X                   |
| 59395400   | BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4         | BY581X                   |
| 59396100   | BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4      | BY580X                   |
| 59397800   | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4      | BY580X                   |
| 59398500   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4      | BY581X                   |
| 59399200   | BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4      | BY581X                   |
| 59404300   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4    | BY581X                   |
| 59405000   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4    | BY581X                   |
| 59406700   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4 | BY581X                   |
| 59407400   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4 | BY581X                   |

| Order Code | Full Product Name                     | Code famille de produits |
|------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 59400500   | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR    | BY580X                   |
| 59403600   | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR | BY580X                   |
| 58905600   | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW    | BY581P                   |
| 58907000   | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW | BY581P                   |
| 59408100   | BY580P 170S/840 PSU WB GC SI          | BY580P                   |
| 59410400   | BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI       | BY580P                   |
| 59412800   | BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI       | BY580P                   |
| 59414200   | BY580P 130S/840 DIA WB GC SI          | BY580P                   |
| 59415900   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI          | BY580P                   |
| 59418000   | BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI       | BY580P                   |
| 59419700   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI       | BY580P                   |
| 59422700   | BY580P 170S/840 DIA WB PC SI          | BY580P                   |
| 59426500   | BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI       | BY580P                   |
| 59430200   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3     | BY580P                   |
| 59432600   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI ELP3  | BY580P                   |
| 59434000   | BY580P 130S/840 DIA MB GC SI          | BY580P                   |
| 59435700   | BY580P 170S/840 DIA MB GC SI          | BY580P                   |
| 59438800   | BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI       | BY580P                   |


| Order Code | Full Product Name                        | Code famille de produits |
|------------|------------------------------------------|--------------------------|
| 59439500   | BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI          | BY580P                   |
| 58908700   | BY580P 170S/840 DIA NB GC SI             | BY580P                   |
| 58910000   | BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI          | BY580P                   |
| 58912400   | BY580P 170S/840 DIA XNB GC SI            | BY580P                   |
| 58914800   | BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI         | BY580P                   |
| 58916200   | BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI            | BY580P                   |
| 58918600   | BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI         | BY580P                   |
| 58920900   | BY580P 170S/865 DIA WB GC SI             | BY580P                   |
| 58922300   | BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI          | BY580P                   |
| 58924700   | BY580P 170S/830 DIA WB GC SI             | BY580P                   |
| 58926100   | BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI          | BY580P                   |
| 58928500   | BY580P 170S/940 DIA WB GC SI             | BY580P                   |
| 59046500   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR   | BY580P                   |
| 59424100   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR          | BY580P                   |
| 59428900   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR       | BY580P                   |
| 58902500   | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR     | BY580P                   |
| 59050200   |                                          | BY580P                   |
| 59052600   |                                          | BY580P                   |
| 59425800   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR          | BY581P                   |
| 59429600   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR       | BY581P                   |
| 58901800   | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR        | BY581P                   |
| 58903200   | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR     | BY581P                   |
| 58932200   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m | BY581P                   |
| 59051900   |                                          | BY581P                   |
| 59053300   |                                          | BY581P                   |
| 58904900   | BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW       | BY580P                   |
| 58906300   | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW    | BY580P                   |
| 59409800   | BY581P 250S/840 PSU WB GC SI             | BY581P                   |
| 59411100   | BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI          | BY581P                   |

| Order Code | Full Product Name                      | Code famille de produits |
|------------|----------------------------------------|--------------------------|
| 59413500   | BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI        | BY581P                   |
| 59416600   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI           | BY581P                   |
| 59417300   | BY581P 350S/840 DIA WB GC SI           | BY581P                   |
| 59420300   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI        | BY581P                   |
| 59421000   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI        | BY581P                   |
| 59423400   | BY581P 250S/840 DIA WB PC SI           | BY581P                   |
| 59427200   | BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI        | BY581P                   |
| 59431900   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3      | BY581P                   |
| 59433300   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3   | BY581P                   |
| 59436400   | BY581P 250S/840 DIA MB GC SI           | BY581P                   |
| 59437100   | BY581P 350S/840 DIA MB GC SI           | BY581P                   |
| 59440100   | BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI        | BY581P                   |
| 59441800   | BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI        | BY581P                   |
| 58909400   | BY581P 250S/840 DIA NB GC SI           | BY581P                   |
| 58911700   | BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI        | BY581P                   |
| 58913100   | BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI          | BY581P                   |
| 58915500   | BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI       | BY581P                   |
| 58917900   | BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI          | BY581P                   |
| 58919300   | BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI       | BY581P                   |
| 58921600   | BY581P 250S/865 DIA WB GC SI           | BY581P                   |
| 58923000   | BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI        | BY581P                   |
| 58925400   | BY581P 250S/830 DIA WB GC SI           | BY581P                   |
| 58927800   | BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI        | BY581P                   |
| 58929200   | BY581P 250S/940 DIA WB GC SI           | BY581P                   |
| 58930800   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m  | BY581P                   |
| 58931500   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m  | BY581P                   |
| 59047200   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR | BY581P                   |
| 59049600   | BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR     | BY581P                   |


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102872




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102863




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102914


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102899




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102869




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102915




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102865




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102895




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102898



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102856




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102924




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102881


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102925




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102857




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102933




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102873




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102902




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102884



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102874




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102896




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102875


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102868




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102923




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102858




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102871




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102901




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102922



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102862




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102906




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102921


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102920




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102932




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102864




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102934




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102878




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102866



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102885






Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102883



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102918




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102882

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102916




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102926



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102928

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102935

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102903




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102891


Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102904

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102886


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102867




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102905




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102890




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102894




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102930




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102919



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102879




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102870




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102887


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102859




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102892




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102893




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102860




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102929




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102931



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102917




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102877




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102889


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102927




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102861




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102888




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102880




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102897




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102876



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102938




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102936




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102937


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104550




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104551




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102907




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102913




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102912




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102909



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102908




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102910




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102911


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104557**




**Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104554**




**Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104555**




**Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104556**




**Polar Normal (separate) - null - 910505102956**




**Polar Normal (separate) - null - 910505102953**



Polar Normal (separate) - null - 910505102955



Polar Normal (separate) - null - 910505102954



**Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104553**

