



K dosažení optimální kombinace hodnoty a výkonu

MASTER Value T8 UltraEfficient

Přivítejte nové Philips MASTER Value LEDtube UltraEfficient – cenově přijatelné řešení pro upgrade na ultra účinné LED. Nová trubice LED disponuje cenově výhodným designem, vysokou energetickou účinností a dlouhou životností a díky době návratnosti kratší než 2 měsíce vás dokáže přesvědčit, provedete-li upgrade ze zářivky.

Výhody

- Okamžitá úspora energie ve srovnání se zářivkou nebo standardní LED trubicí
- Spolehlivý výkon, který vydrží až 75 000 hodin
- Úspory energie a emisí CO₂ už od začátku

Vlastnosti


- Svítidla s ultra vysokou účinností dosahují špičkové třídy energetické účinnosti B
- Životnost až 75 000 hodin
- Skleněná základna s vyzařovacím úhlem 190D pro zajištění rovnoměrnosti světla
- Umožňuje použití pro HACCP, podporováno certifikací NSF na úrovni produktu
- Bez rtuti

Aplikace

- Průmyslové prostory a skladiště
- Kanceláře, prostory pro vzdělávání a maloobchod

MASTER Value T8 UltraEfficient

Rozměrové výkresy



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 213,6 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm

Obecné informace	
Patice krytky	G13
Cyklus zapnutí	200 000
Nominální životnost	75 000 h
Světelné technické	
Vyzařovací úhel (jmen.)	190 stupňů
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Index podání barev (CRI)	80
Kód barvy	840
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Provozní a elektrické	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	T8
Certifikace a použití	
Rozsah okolní teploty	−20 až +45 °C

Světelné technické

Order Code	Full Product Name	Světelný tok
31671300	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	2 600 lm
31675100	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	4 100 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
31671300	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	14 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
31675100	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	22,1 W

Teplota okolí

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
31671300	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	50 °C

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
31675100	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	55 °C

Certifikace a použití

MASTER Value T8 UltraEfficient

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/
		1000 h
31671300	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	14 kWh
31675100	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	23 kWh

