



For en optimal kombination af værdi og ydelse

MASTER Value T8 UltraEfficient

Byd den nye Philips MASTER Value LED-lysrør UltraEfficient velkommen – din løsning til at opgradere mere prisfølsomme kunder til ultraeffektiv LED. Takket være det omkostningseffektive design, høje energieffektivitet og lange levetid kan det nye LED-lysrør overbevise med en tilbagebetalingstid på under 2 måneder, ved opgradering fra lysstofrør.

Fordele

- Øjeblikkelig energibesparende sammenlignet med lysstofrør eller standard LED-lysrør
- Pålidelig ydeevne med lang levetid på helt op til 75.000 timer
- Energi- og CO₂-besparelse lige fra starten

Funktioner

- Ultra effektivitet med en B-klassificering
- Op til 75.000 timers levetid
- Glasplatform med 190D strålevinkel for at sikre lysets ensartethed
- Aktiver implementering af HACCP, understøttet af NSF-certifikat på produktniveau
- Intet kvikksølv

Anvendelsesområder

- Industri og varehuse
- Kontor, skole og forretning


MASTER Value T8 UltraEfficient

Versions



MAS LEDtube VLE UE T8 20240506 RTP

Målskitse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.213,6 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm

MASTER Value T8 UltraEfficient

Generelle oplysninger

Fod	G13
Skiftcyklus	200.000
Normeret levetid	75.000 t

Lysteknisk

Spredningsvinkel (nom.)	190 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Farvekode	840
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Opstartstid (nom.)	0,5 s

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildeform	T8

Godkendelse og anvendelsesområde

Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C
----------------------------	----------------

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm
929003807402	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	2.600 lm
929003807602	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	4.100 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
929003807402	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	14 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
929003807602	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	22,1 W


Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929003807402	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	50 °C

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929003807602	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	55 °C

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
929003807402	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	14 kWh
929003807602	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	23 kWh



MASTER Value T8 UltraEfficient

