



For en optimal kombinasjon av verdi og ytelse

MASTER Value T8 UltraEfficient

Velkommen til den nye Philips MASTER Value LEDtube UltraEfficient – din løsning for å oppgradere mer prisfølsomme kunder til ultraeffektive LED. Takket være kostnadseffektiv design, høy energieffektivitet og lang levetid kan det nye LED-røret overbevise med en tilbakebetalingstid på mindre enn 2 måneder, ved oppgradering fra lysstoffrør.

Fordeler

- Øyeblikkelig energibesparelse sammenlignet med enten lysstoffrør eller standard LED-rør
- Pålitelig ytelse som varer opptil 75 000 timer
- Energikostnads- og CO2-besparelser fra starten

Funksjoner


- Ultra efficiency oppnår en utrolig energieffektivitet i klasse B
- Opptil 75 000 timers levetid
- Glassplattform med spredningsvinkel på 190 grader som sikrer ensartet lys
- Aktiver implementering av HACCP, støttet av NSF-sertifikat på produktnivå
- Uten kvikksølv

Søknad

- Industri og lager
- Kontor, utdanning og detaljhandel

MASTER Value T8 UltraEfficient

Målskisse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 213,6 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13
Brytersyklus	200 000
Nominell levetid	75 000 time(r)
Teknisk belysning	
Spredningsvinkel (nom.)	190 grad(er)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Fargekode	840
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T8
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse
929003807402	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	2 600 lm
929003807602	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	4 100 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
929003807402	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	14 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
929003807602	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	22,1 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929003807402	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	50 °C

MASTER Value T8 UltraEfficient

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929003807602	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	55 °C

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
929003807402	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	14 kWh
929003807602	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	23 kWh

