



Na optimálnu kombináciu hodnoty a výkonu

MASTER Value T8 UltraEfficient

Privítajte nový svetelný zdroj Philips MASTER Value LEDtube UltraEfficient – vaše riešenie modernizácie na veľmi účinný svetelný zdroj LED pre zákazníkov, ktorým záleží na cene. Vďaka cenovo výhodnému dizajnu, vysokej energetickej účinnosti a dlhej životnosti dokáže nová LED trubica pri inovácii zo žiaroviek presvedčiť s dobou návratnosti investície menej ako 2 mesiace.

Výhody

- Okamžitá úspora energie v porovnaní so žiarivkou alebo štandardnou LED trubicou
- Spoľahlivý výkon, ktorý vydrží až 75 000 hodín
- Úspory energie a zníženie emisií CO₂ už od začiatku

Vlastnosti

- Svietidlá s mimoriadne vysokou účinnosťou dosahujú špičkovú triedu energetickej účinnosti B
- Životnosť až 75 000 hodín
- Sklenená platforma s uhlom vyžarovania 190D na zabezpečenie rovnomernosti svetla
- Povoľiť implementáciu HACCP, podporovanú certifikátom NSF na úrovni produktu
- Neobsahuje ortuť

Aplikácie

- Priemysel a sklad
- Kancelárie, vzdelávanie a maloobchod


MASTER Value T8 UltraEfficient

Versions



MAS LEDtube VLE UE T8 20240506 RTP

Rozmerový obrázok



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 213,6 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm

MASTER Value T8 UltraEfficient

Všeobecné informácie

Päťica	G13
Spínací cyklus	200 000
Nominálna životnosť	75 000 h

Svetelné technické

Uhol vyžarovania (nom.)	190 stupeň (stupne)
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Index podania farieb (CRI)	80
Kód farby	840
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %

Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Čas spustenia (nom.)	0,5 s

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Matná
Tvar žiarovky	T8

Schválenie a použitie

Rozsah okolitých teplôt	-20 až +45 °C
-------------------------	---------------

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok
31671300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	2 600 lm
31675100	MASTER LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	4 100 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
31671300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	14 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
31675100	MASTER LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	22,1 W


Teplota

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
31671300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	50 °C

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
31675100	MASTER LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	55 °C

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
31671300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	14 kWh
31675100	MASTER LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	23 kWh



MASTER Value T8 UltraEfficient

