



Ger en optimal kombination av värde och prestanda

MASTER Value T8 UltraEfficient

Välkommen till nya Philips MASTER Value LEDtube UltraEfficient – din lösning för att uppgradera mer priskänsliga kunder till ultraeffektiv LED. Tack vare kostnadseffektiv design, hög energieffektivitet och lång livslängd kan det nya LED-lysröret övertyga med en återbetalningstid på mindre än två månader vid uppgradering från konventionella lysrör.

Fördelar

- Omedelbar energibesparing jämfört med antingen fluorescerande lysrör eller standard LED-lysrör
- Pålitlig prestanda som räcker i upp till 75 000 timmar
- Omedelbara energikostnads- och koldioxidbesparingar

Funktioner


- Ultraeffektivitet med en otrolig energieffektivitetsklass B
- Upp till 75 000 timmars livslängd
- Glasplattform med 190D spridningsvinkel för att säkerställa enhetligt ljus
- Aktivera implementering av HACCP, med stöd av NSF-certifikat på produktnivå
- Inget kvicksilver

Användning

- Industri och lager
- Kontor, skolor och butik

MASTER Value T8 UltraEfficient

Måttskiss



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 213,6 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm

Allmän information

Sockel	G13
Driftcykel	200 000
Nominell livslängd	75 000 h

Ljusteknik

Spridningsvinkel (nom)	190 °
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Färgåtergivningsindex	80
Färgkod	840
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Tändningstid (nom)	0,5 s

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	T8

Användning och godkännande

Omgivningstemperatur	–20 till +45 °C
----------------------	-----------------

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde
929003807402	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	2 600 lm
929003807602	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	4 100 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
929003807402	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	14 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
929003807602	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	22,1 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929003807402	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	50 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929003807602	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	55 °C

Användning och godkännande

MASTER Value T8 UltraEfficient

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
929003807402	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	14 kWh
929003807602	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	23 kWh

