



Philips CoreLine Highbay Gen6: Fremragende belysning. Nem installation.

CoreLine Highbay Gen6

Philips CoreLine Highbay Gen6 lever op til løftet i vores CoreLine-serie om innovativ, brugervenlig belysning af høj kvalitet. Med en raffineret og tiltalende elegance er CoreLine Highbay Gen6 et pålideligt, højeffektivt armatur med en exceptionelt lang levetid. Den leverer flimmerfri belysning og store energibesparelser og kræver mindre vedligeholdelse end sammenlignelige armaturer. CoreLine Highbay Gen6 er nem at håndtere. Armaturet kan monteres til dit eksisterende system. Elektriske tilslutninger er enkle, med et eksternt IP65-stik, der eliminerer behovet for at åbne armaturet. Med et udvalg af smalle og brede spredningsvinkler kan du justere din belysningsplan, så den passer til dine behov. CoreLine Highbay Gen6-serien inkluderer Interact Ready-armaturer. Med integreret trådløs kommunikation samt integrerede bevægelses- og dagslyssensorer er CoreLine Highbay Gen6 klar til brug med ethvert Interact tilsluttet belysningssystem.

Fordele

- Sparer energi med UltraEfficient valgmuligheder
- Nem installation i omfattende applikationer – enkel ophængskrog og eksternt stik, ekstra monteringsbeslag for øget fleksibilitet.
- Ideel til generelle applikationsprojekter med robust design og høje vand- og støv isolationsklasser (IP66 og IP65)

CoreLine Highbay Gen6

Funktioner

- Lang levetid på 100.000 timer ved L70
- Høj effektivitet: Standardversioner til 183 lm/W, UltraEfficient versioner op til 196 lm/W
- Mulighed for at vælge smal eller bred spredningsvinkel
- Lav blænding uden behov for ekstra tilbehør
- Tiltalende og bæredygtigt design med solidt, trykstøbt armaturhus i formstøbt aluminium af den bedste kvalitet.
- Enkelpunktsmontering og præmonteret eksternt IP65-klassificeret elektrisk stik
- Valgfri lysstyring: DALI-dæmpning, integreret trådløs forbindelse (Interact Ready)

Anvendelsesområder





- Produktion
- Lagerbygninger

Versions




Standard product photo, CoreLine
highbay gen6, BY121P

Målskitse



Målskitse



Oplysninger om produktet



Detail photo, side, CoreLine
highbay gen6, BY120X/BY121X/
BY122X



Detail photo, side, CoreLine
highbay gen6, BY122P

CoreLine Highbay Gen6

Oplysninger om produktet



Detail photo, side, CoreLine
highbay gen6, BY120P/BY121P



Detail photo, back, CoreLine
highbay gen6, BY120P/BY121P/
BY122P PSD



Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6, BY120X/BY121X/
BY122X



Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6, BY121P



Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6, BY122P



Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6, BY120P



Detail photo, back, CoreLine
highbay gen6, BY120/BY121-PSU,
SIA



Detail photo, back, CoreLine
highbay gen6, BY122P PSU,
BY122X

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Lysteknisk	
Lyskildens strålevinkel	120 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥80
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Ja
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Indbygget lysstyringssystem	-
Mekanik og armaturhus	
Eksplodingsfareklasse	-
Farve på armaturhus	Grå
Nøddrift	
Centraliseret nødbelysning	Nej
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	-
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Flimmerværdi (PstLM)	0,5
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Indledende kromaticitet	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
Lysstrømtolerance	+/-10%

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Antal forkoblingsenheder
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	1 enhed
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	1 enhed
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	1 enhed
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	1 enhed
911401554345	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	1 enhed
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	1 enhed
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	1 enhed
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	1 enhed
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	1 enhed
911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	1 enhed
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	2 enheder
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	2 enheder
911401556945	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	1 enhed
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	2 enheder
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	2 enheder
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	1 enhed
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	1 enhed
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	1 enhed
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	1 enhed
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	1 enhed
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	1 enhed
911401556545	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	2 enheder
911401556845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	2 enheder
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	2 enheder
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	2 enheder
911401555145	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	1 enhed
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	1 enhed
911401555445	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	1 enhed
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	1 enhed
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	1 enhed
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	1 enhed
911401556145	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	1 enhed

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel)	Lysstrøm	Optiktype
		(nom.)		
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	196 lm/W	10.000 lm	Spredningsvinkel 55°
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	196 lm/W	10.000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	192 lm/W	15.000 lm	Spredningsvinkel 55°
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	192 lm/W	15.000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401554345	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	183 lm/W	15.000 lm	Spredningsvinkel 90°

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel)	Lysstrøm	Optiktype
		(nom.)		
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	190 lm/W	20.000 lm	Spredningsvinkel 55°
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	182 lm/W	20.000 lm	Spredningsvinkel 55°
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	190 lm/W	20.000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	182 lm/W	20.000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	190 lm/W	35.000 lm	Spredningsvinkel 55°

CoreLine Highbay Gen6

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel)		
		(nom.)	Lysstrøm	Optiktype
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	179 lm/W	35.000 lm	Spredningsvinkel 55°
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	179 lm/W	35.000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401556945	BY122P G6 LED400/ UE840 PSU NB	190 lm/W	40.000 lm	Spredningsvinkel 55°
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	180 lm/W	40.000 lm	Spredningsvinkel 55°
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	180 lm/W	40.000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	182 lm/W	20.000 lm	Spredningsvinkel 55°
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	182 lm/W	20.000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	182 lm/W	25.000 lm	Spredningsvinkel 55°
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	182 lm/W	25.000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	183 lm/W	28.000 lm	Spredningsvinkel 55°
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	183 lm/W	28.000 lm	Spredningsvinkel 90°

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforbrug
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	200 til 240 V	51 W
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	200 til 240 V	51 W
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	200 til 240 V	78 W
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	200 til 240 V	78 W
911401554345	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	220 til 240 V	82 W
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	200 til 240 V	105 W
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	220 til 240 V	110 W
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	200 til 240 V	105 W
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	220 til 240 V	110 W
911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	200 til 240 V	184 W
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	220 til 240 V	196 W
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	220 til 240 V	196 W
911401556945	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	200 til 240 V	210 W
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	220 til 240 V	222 W
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	220 til 240 V	222 W
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	220 til 240 V	110 W

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel)		
		(nom.)	Lysstrøm	Optiktype
911401555645	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	179 lm/W	35.000 lm	Spredningsvinkel 55°
911401555845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	179 lm/W	35.000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	180 lm/W	40.000 lm	Spredningsvinkel 55°
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	180 lm/W	40.000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401555145	BY121P G6 LED250/ UE840 PSU NB	192 lm/W	25.000 lm	Spredningsvinkel 55°
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	182 lm/W	25.000 lm	Spredningsvinkel 55°
911401555445	BY121P G6 LED250/ UE840 PSU WB	192 lm/W	25.000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	182 lm/W	25.000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	183 lm/W	28.000 lm	Spredningsvinkel 55°
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	183 lm/W	28.000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401556145	BY121P G6 LED300/ UE840 PSU NB	194 lm/W	30.000 lm	Spredningsvinkel 55°

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforbrug
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	220 til 240 V	110 W
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	220 til 240 V	137 W
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	220 til 240 V	137 W
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	220 til 240 V	153 W
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	220 til 240 V	153 W
911401556545	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	220 til 240 V	196 W
911401556845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	220 til 240 V	196 W
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	220 til 240 V	222 W
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	220 til 240 V	222 W
911401555145	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	200 til 240 V	130 W
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	220 til 240 V	137 W
911401555445	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	200 til 240 V	130 W
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	220 til 240 V	137 W
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	220 til 240 V	153 W
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	220 til 240 V	153 W
911401556145	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	200 til 240 V	155 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

CoreLine Highbay Gen6

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	Maksimalt dæmpningsniveau
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	Fast	Ikke relevant
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	Fast	Ikke relevant
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	Fast	Ikke relevant
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	Fast	Ikke relevant
911401554345	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	DALI	20%
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	Fast	Ikke relevant
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	DALI	20%
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	Fast	Ikke relevant
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	DALI	20%
911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	Fast	Ikke relevant
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	DALI	20%
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	DALI	20%
911401556945	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	Fast	Ikke relevant
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	DALI	20%
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	DALI	20%
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	Trådløs dæmpning	20%

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	Maksimalt dæmpningsniveau
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	Trådløs dæmpning	20%
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	Trådløs dæmpning	20%
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	Trådløs dæmpning	20%
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	Trådløs dæmpning	20%
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	Trådløs dæmpning	20%
911401555645	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	Trådløs dæmpning	20%
911401556845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	Trådløs dæmpning	20%
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	Trådløs dæmpning	20%
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	Trådløs dæmpning	20%
911401555145	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	Fast	Ikke relevant
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	DALI	20%
911401555445	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	Fast	Ikke relevant
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	DALI	20%
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	DALI	20%
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	DALI	20%
911401556145	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	Fast	Ikke relevant

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	IK08	IP66
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	IK08	IP66
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	IK08	IP66
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	IK08	IP66
911401554345	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	IK08	IP66
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	IK08	IP66

Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	IK08	IP66
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	IK08	IP66
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	IK08	IP66
911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	IK08	IP66
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	IK08	IP66
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	IK08	IP66

CoreLine Highbay Gen6

Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
911401556945	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	IK08	IP66
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	IK08	IP66
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	IK08	IP66
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	IK05	IP65
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	IK05	IP65
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	IK05	IP65
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	IK05	IP65
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	IK05	IP65
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	IK05	IP65
911401556545	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	IK05	IP65

Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
911401556845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	IK05	IP65
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	IK05	IP65
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	IK05	IP65
911401555145	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	IK08	IP66
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	IK08	IP66
911401555445	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	IK08	IP66
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	IK08	IP66
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	IK08	IP66
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	IK08	IP66
911401556145	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	IK08	IP66

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Nødbelysning	Strømforbrug under Central DC-nødtilstand
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	-	-
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	-	-
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	-	-
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	-	-
911401554345	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	DC-styret central nødbelysning	12,3 W
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	-	-
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	DC-styret central nødbelysning	16,5 W
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	-	-

Order Code	Full Product Name	Nødbelysning	Strømforbrug under Central DC-nødtilstand
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	DC-styret central nødbelysning	16,5 W
911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	-	-
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	DC-styret central nødbelysning	29,4 W
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	DC-styret central nødbelysning	29,4 W
911401556945	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	-	-
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	DC-styret central nødbelysning	33,3 W
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	DC-styret central nødbelysning	33,3 W
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	DC-styret central nødbelysning	16,5 W

CoreLine Highbay Gen6

Order Code	Full Product Name	Nødbelysning	Strømforbrug under Central DC-nødtilstand
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	DC-styret central nødbelysning	16,5 W
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	DC-styret central nødbelysning	20,55 W
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	DC-styret central nødbelysning	20,55 W
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	DC-styret central nødbelysning	22,95 W
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	DC-styret central nødbelysning	22,95 W
91140155645	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	DC-styret central nødbelysning	29,4 W
911401556845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	DC-styret central nødbelysning	29,4 W
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	DC-styret central nødbelysning	33,3 W

Order Code	Full Product Name	Nødbelysning	Strømforbrug under Central DC-nødtilstand
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	DC-styret central nødbelysning	33,3 W
911401555145	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	-	-
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	DC-styret central nødbelysning	20,55 W
911401555445	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	-	-
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	DC-styret central nødbelysning	20,55 W
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	DC-styret central nødbelysning	22,95 W
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	DC-styret central nødbelysning	22,95 W
911401556145	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	-	-

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	-40 til +50 °C
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	-40 til +50 °C
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	-40 til +50 °C
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	-40 til +50 °C
911401554345	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	-40 til +50 °C
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	-40 til +50 °C
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	-40 til +50 °C
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	-40 til +50 °C
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	-40 til +50 °C
911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	-40 til +50 °C
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	-40 til +50 °C
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	-40 til +50 °C
911401556945	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	-40 til +50 °C
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	-40 til +50 °C
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	-40 til +50 °C
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	-30 til +50 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	-30 til +50 °C
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	-30 til +50 °C
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	-30 til +50 °C
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	-30 til +50 °C
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	-30 til +50 °C
911401556545	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	-30 °C til 45 °C
911401556845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	-30 °C til 45 °C
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	-30 °C til 45 °C
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	-30 °C til 45 °C
911401555145	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	-40 til +50 °C
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	-40 til +50 °C
911401555445	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	-40 til +50 °C
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	-40 til +50 °C
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	-40 til +50 °C
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	-40 til +50 °C
911401556145	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	-40 til +50 °C

