



Philips CoreLine Highbay Gen6: Energiatehokas syväsäteilijä, joka on helppo asentaa

CoreLine Highbay Gen6

Philips CoreLine Highbay Gen6 on muiden CoreLine-tuotteiden tapaan innovatiivinen, helpokäyttöinen ja laadukas. CoreLine Highbay Gen6 on toimintavarma valaisin, jossa on erittäin pitkä käyttöikä ja korkea energiatehokkuus. Se tarjoaa laadukasta ja miellyttävää valoa, joka ei välky. Lisäksi se mahdollistaa merkittävät energiansäästöt ja vaatii vähemmän huoltoa kuin muut vastaavat valaisimet. CoreLine Highbay Gen6 -valaisin on myös helppo asentaa. Valaisin sopii suoraan olemassa olevien valaisimien tilalle. Sähköliitännät ovat yksinkertaisia ja onnistuvat ulkoisella IP65-liittimellä ilman valaisimen avaamista. Valittavana on kapea ja leveä keilakulma, joten valaistus voidaan mukauttaa tilan tarpeisiin sopivaksi. CoreLine Highbay Gen6 -valaisinta on saatavilla Interact-yhteensopivana. Langattoman yhteyden sekä integroitujen liike- ja päivänvalosensoreiden ansiosta CoreLine Highbay Gen6 voidaan yhdistää älykkääseen valaistusohjausjärjestelmään, kuten Interactiin.

Hyödyt

- Erittäin energiatehokkaat UltraEfficient-versiot mahdollistavat entistä isommat energiansäästöt
- Helppo asentaa moniin eri käyttökohteisiin – yksi ripustuskoukku ja ulkoinen liitin, ylimääräinen asennuskiinnike sujuvoittaa asennusta
- Ihanteellinen yleisvalaistukseen, kestävä rakenne ja korkea suojaus pölyltä ja vedeltä (IP66/IP65)

CoreLine Highbay Gen6

Ominaisuudet

- Pitkä käyttöikä: 100 000 tuntia (L70)
- Korkea valotehokkuus: standardiversioissa jopa 183 lm/W, UltraEfficient-versioissa jopa 196 lm/W
- Saatavilla kapea ja leveä keilakulma
- Matala häikäisytaaso ilman lisätarvikkeita
- Tyylikäs muotokieli sekä laadukas ja kestävä painevalettu alumiinirunko
- Yksipisteinen asennus ja esiasennettu ulkoinen IP65-luokiteltu liitin
- Saatavilla DALI-himmennys ja Interact-ohjaus

Käyttökohteet

- Teollisuus
- Varastot

Versions




Standard product photo, CoreLine
highbay gen6, BY120P




Standard product photo, CoreLine
highbay gen6, BY121X



Mittapiirros




Mittapiirros



Tuotetiedot



Detail photo, side, CoreLine
highbay gen6, BY120X/BY121X/
BY122X



Detail photo, side, CoreLine
highbay gen6, BY122P

CoreLine Highbay Gen6

Tuotetiedot



Detail photo, side, CoreLine
highbay gen6, BY120P/BY121P




Detail photo, back, CoreLine
highbay gen6, BY120P/BY121P/
BY122P PSD



Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6, BY120X/BY121X/
BY122X



Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6, BY121P




Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6, BY122P



Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6, BY120P



Detail photo, back, CoreLine
highbay gen6, BY120/BY121-PSU,
SIA



Detail photo, back, CoreLine
highbay gen6, BY122P PSU,
BY122X

CoreLine Highbay Gen6

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteen keilakulma	120 °
Väriämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	≥80
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Upotettu ohjaus	-
Mekaaniset tiedot ja runko	
Räjähdyksvaaraluokka	-
Kotelon väri	Harmaa
Hätätilakäyttö	
Keskusakustollinen turvalaistus	Ei
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Tulenarkuusmerkintä	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Välkyntäarvo (PstLM)	0,5
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
Valovirran toleranssi	+/-10%

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Ohjausyksiköiden lukumäärä
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	1 yksikkö
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	1 yksikkö
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	1 yksikkö
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	1 yksikkö
911401554345	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	1 yksikkö
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	1 yksikkö
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	1 yksikkö
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	1 yksikkö
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	1 yksikkö
911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	1 yksikkö
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	2 yksikköä
911401556645	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	1 yksikkö
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	2 yksikköä
911401556945	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	1 yksikkö
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	2 yksikköä
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	2 yksikköä
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	1 yksikkö
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	1 yksikkö
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	1 yksikkö
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	1 yksikkö
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	1 yksikkö
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	1 yksikkö
911401556545	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	2 yksikköä
911401556845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	2 yksikköä
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	2 yksikköä
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	2 yksikköä
911401555145	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	1 yksikkö
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	1 yksikkö
911401555445	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	1 yksikkö
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	1 yksikkö
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	1 yksikkö
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	1 yksikkö
911401556145	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	1 yksikkö

Valaistuksen tekniset tiedot

		Valotehokkuus	Optiikan	
Order Code	Full Product Name	(nimellinen)	Valovirta	tyyppi
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	196 lm/W	10 000 lm	Keilakulma 55°
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	196 lm/W	10 000 lm	Keilakulma 90°
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	192 lm/W	15 000 lm	Keilakulma 55°
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	192 lm/W	15 000 lm	Keilakulma 90°
911401554345	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	183 lm/W	15 000 lm	Keilakulma 90°
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	190 lm/W	20 000 lm	Keilakulma 55°
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	182 lm/W	20 000 lm	Keilakulma 55°
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	190 lm/W	20 000 lm	Keilakulma 90°
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	182 lm/W	20 000 lm	Keilakulma 90°
911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	190 lm/W	35 000 lm	Keilakulma 55°
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	179 lm/W	35 000 lm	Keilakulma 55°
911401556645	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	190 lm/W	35 000 lm	Keilakulma 90°

CoreLine Highbay Gen6

		Valotehokkuus		Optiikan
Order Code	Full Product Name	(nimellinen)	Valovirta	tyyppi
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	179 lm/W	35 000 lm	Keilakulma 90°
911401556945	BY122P G6 LED400/ UE840 PSU NB	190 lm/W	40 000 lm	Keilakulma 55°
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	180 lm/W	40 000 lm	Keilakulma 55°
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	180 lm/W	40 000 lm	Keilakulma 90°
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	182 lm/W	20 000 lm	Keilakulma 55°
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	182 lm/W	20 000 lm	Keilakulma 90°
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	182 lm/W	25 000 lm	Keilakulma 55°
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	182 lm/W	25 000 lm	Keilakulma 90°
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	183 lm/W	28 000 lm	Keilakulma 55°
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	183 lm/W	28 000 lm	Keilakulma 90°

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Virrankulutus
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	200–240 V	51 W
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	200–240 V	51 W
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	200–240 V	78 W
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	200–240 V	78 W
911401554345	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	220–240 V	82 W
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	200–240 V	105 W
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	220–240 V	110 W
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	200–240 V	105 W
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	220–240 V	110 W
911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	200–240 V	184 W
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	220–240 V	196 W
911401556645	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	200–240 V	184 W
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	220–240 V	196 W
911401556945	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	200–240 V	210 W
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	220–240 V	222 W
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	220–240 V	222 W
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	220–240 V	110 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

		Valotehokkuus		Optiikan
Order Code	Full Product Name	(nimellinen)	Valovirta	tyyppi
911401555645	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	179 lm/W	35 000 lm	Keilakulma 55°
911401555845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	179 lm/W	35 000 lm	Keilakulma 90°
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	180 lm/W	40 000 lm	Keilakulma 55°
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	180 lm/W	40 000 lm	Keilakulma 90°
911401555145	BY121P G6 LED250/ UE840 PSU NB	192 lm/W	25 000 lm	Keilakulma 55°
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	182 lm/W	25 000 lm	Keilakulma 55°
911401555445	BY121P G6 LED250/ UE840 PSU WB	192 lm/W	25 000 lm	Keilakulma 90°
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	182 lm/W	25 000 lm	Keilakulma 90°
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	183 lm/W	28 000 lm	Keilakulma 55°
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	183 lm/W	28 000 lm	Keilakulma 90°
911401556145	BY121P G6 LED300/ UE840 PSU NB	194 lm/W	30 000 lm	Keilakulma 55°

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Virrankulutus
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	220–240 V	110 W
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	220–240 V	137 W
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	220–240 V	137 W
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	220–240 V	153 W
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	220–240 V	153 W
911401556545	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	220–240 V	196 W
911401556845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	220–240 V	196 W
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	220–240 V	222 W
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	220–240 V	222 W
911401555145	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	200–240 V	130 W
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	220–240 V	137 W
911401555445	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	200–240 V	130 W
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	220–240 V	137 W
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	220–240 V	153 W
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	220–240 V	153 W
911401556145	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	200–240 V	155 W

CoreLine Highbay Gen6

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
911401553345	BY120P G6 LED100/ UE840 PSU NB	Kiinteä	Ei sovellettavissa
911401553645	BY120P G6 LED100/ UE840 PSU WB	Kiinteä	Ei sovellettavissa
911401553945	BY120P G6 LED150/ UE840 PSU NB	Kiinteä	Ei sovellettavissa
911401554245	BY120P G6 LED150/ UE840 PSU WB	Kiinteä	Ei sovellettavissa
911401554345	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	DALI	20%
911401554545	BY120P G6 LED200/ UE840 PSU NB	Kiinteä	Ei sovellettavissa
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	DALI	20%
911401554845	BY120P G6 LED200/ UE840 PSU WB	Kiinteä	Ei sovellettavissa
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	DALI	20%
911401556345	BY122P G6 LED350/ UE840 PSU NB	Kiinteä	Ei sovellettavissa
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	DALI	20%
911401556645	BY122P G6 LED350/ UE840 PSU WB	Kiinteä	Ei sovellettavissa
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	DALI	20%
911401556945	BY122P G6 LED400/ UE840 PSU NB	Kiinteä	Ei sovellettavissa
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	DALI	20%
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	DALI	20%
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	Langaton himmennys	20%

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	Langaton himmennys	20%
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	Langaton himmennys	20%
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	Langaton himmennys	20%
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	Langaton himmennys	20%
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	Langaton himmennys	20%
911401556545	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	Langaton himmennys	20%
911401556845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	Langaton himmennys	20%
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	Langaton himmennys	20%
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	Langaton himmennys	20%
911401555145	BY121P G6 LED250/ UE840 PSU NB	Kiinteä	Ei sovellettavissa
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	DALI	20%
911401555445	BY121P G6 LED250/ UE840 PSU WB	Kiinteä	Ei sovellettavissa
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	DALI	20%
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	DALI	20%
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	DALI	20%
911401556145	BY121P G6 LED300/ UE840 PSU NB	Kiinteä	Ei sovellettavissa

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Mekaanisen iskusuojauksen	Suojausluokan
		koodi	koodi
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	IK08	IP66
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	IK08	IP66
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	IK08	IP66
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	IK08	IP66
911401554345	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	IK08	IP66
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	IK08	IP66

Order Code	Full Product Name	Mekaanisen iskusuojauksen	Suojausluokan
		koodi	koodi
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	IK08	IP66
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	IK08	IP66
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	IK08	IP66
911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	IK08	IP66
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	IK08	IP66
911401556645	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	IK08	IP66

CoreLine Highbay Gen6

Order Code	Full Product Name	Mekaanisen	Suojausluokan
		iskusuojauksen koodi	
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	IK08	IP66
911401556945	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	IK08	IP66
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	IK08	IP66
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	IK08	IP66
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	IK05	IP65
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	IK05	IP65
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	IK05	IP65
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	IK05	IP65
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	IK05	IP65
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	IK05	IP65

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	Energiankulutus keskitetyssä DC-käytössä
			turvavalaistuksessa
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	-	-
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	-	-
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	-	-
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	-	-
911401554345	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	Tasavirralla toimiva keskitetty turvavalaistus	12,3 W
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	-	-
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	Tasavirralla toimiva keskitetty turvavalaistus	16,5 W
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	-	-
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	Tasavirralla toimiva keskitetty turvavalaistus	16,5 W
911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	-	-

Order Code	Full Product Name	Mekaanisen	Suojausluokan
		iskusuojauksen koodi	
911401555645	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	IK05	IP65
911401555845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	IK05	IP65
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	IK05	IP65
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	IK05	IP65
911401555145	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	IK08	IP66
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	IK08	IP66
911401555445	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	IK08	IP66
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	IK08	IP66
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	IK08	IP66
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	IK08	IP66
911401556145	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	IK08	IP66

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	Energiankulutus keskitetyssä DC-käytössä
			turvavalaistuksessa
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	Tasavirralla toimiva keskitetty turvavalaistus	29,4 W
911401556645	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	-	-
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	Tasavirralla toimiva keskitetty turvavalaistus	29,4 W
911401556945	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	-	-
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	Tasavirralla toimiva keskitetty turvavalaistus	33,3 W
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	Tasavirralla toimiva keskitetty turvavalaistus	33,3 W
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	Tasavirralla toimiva keskitetty turvavalaistus	16,5 W
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	Tasavirralla toimiva keskitetty turvavalaistus	16,5 W

CoreLine Highbay Gen6

			Energiankulutus keskitetyssä DC- käytössä
Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	turvavalaistuksessa
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	Tasavirralla toimiva keskitetty turvavalaistus	20,55 W
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	Tasavirralla toimiva keskitetty turvavalaistus	20,55 W
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	Tasavirralla toimiva keskitetty turvavalaistus	22,95 W
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	Tasavirralla toimiva keskitetty turvavalaistus	22,95 W
911401556545	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	Tasavirralla toimiva keskitetty turvavalaistus	29,4 W
911401556845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	Tasavirralla toimiva keskitetty turvavalaistus	29,4 W
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	Tasavirralla toimiva keskitetty turvavalaistus	33,3 W

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila
911401555345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	-40... +50 °C
911401555645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	-40... +50 °C
911401555945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	-40... +50 °C
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	-40... +50 °C
911401554345	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	-40... +50 °C
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	-40... +50 °C
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	-40... +50 °C
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	-40... +50 °C
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	-40... +50 °C
911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	-40... +50 °C
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	-40... +50 °C
911401556645	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	-40... +50 °C
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	-40... +50 °C
911401556945	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	-40... +50 °C
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	-40... +50 °C
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	-40... +50 °C
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	-30...+50 °C

			Energiankulutus keskitetyssä DC- käytössä
Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	turvavalaistuksessa
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	Tasavirralla toimiva keskitetty turvavalaistus	33,3 W
911401555145	BY121P G6 LED250/ UE840 PSU NB	-	-
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	Tasavirralla toimiva keskitetty turvavalaistus	20,55 W
911401555445	BY121P G6 LED250/ UE840 PSU WB	-	-
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	Tasavirralla toimiva keskitetty turvavalaistus	20,55 W
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	Tasavirralla toimiva keskitetty turvavalaistus	22,95 W
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	Tasavirralla toimiva keskitetty turvavalaistus	22,95 W
911401556145	BY121P G6 LED300/ UE840 PSU NB	-	-

Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	-30...+50 °C
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	-30...+50 °C
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	-30...+50 °C
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	-30...+50 °C
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	-30...+50 °C
911401556545	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	-30...45 °C
911401556845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	-30...45 °C
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	-30...45 °C
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	-30...45 °C
911401555145	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	-40... +50 °C
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	-40... +50 °C
911401555445	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	-40... +50 °C
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	-40... +50 °C
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	-40... +50 °C
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	-40... +50 °C
911401556145	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	-40... +50 °C

CoreLine Highbay Gen6

