



Philips CoreLine Highbay Gen6: Utmerket belysning. Enkel montering.

CoreLine Highbay Gen6

Philips CoreLine Highbay Gen6 innfrir CoreLine-løftet om nyskapende, brukervennlig belysning av høy kvalitet. Med en redefinert og tiltalende eleganse er CoreLine Highbay Gen6 en pålitelig, svært effektiv armatur med svært lang levetid. Den gir flimmerfri belysning og store energibesparelser og krever mindre vedlikehold enn sammenlignbare lysarmaturer. CoreLine Highbay Gen6 er også veldig enkel å håndtere. Armaturen kan monteres på ditt eksisterende nett. Elektriske tilkoblinger er enkle, med en ekstern IP65-kontakt som ikke krever at du åpner armaturen. Med et utvalg av smale og brede strålevinkler kan du justere belysningsplanen for å passe dine nøyaktige behov. CoreLine Highbay Gen6-serien inkluderer Interact Ready-armaturer. Med integrert trådløs kommunikasjon og integrerte bevegelses- og dagslyssensorer er CoreLine Highbay Gen6 klar til bruk med ethvert Interact-tilkoblet lyssystem.

Fordeler

- Sparer energi med UltraEfficient-alternativer
- Enkel montering i mange bruksområder – én opphengskrok og ekstern kobling, ekstra monteringsbrakett for økt fleksibilitet
- Ideell for generelle applikasjonsprosjekter, med robust design og høye vann- og støvbeskyttelsesklasser (IP66 og IP65)

CoreLine Highbay Gen6

Funksjoner

- Lang levetid på 100 000 timer ved L70
- Høy effektivitet: Standardversjoner til 183 lm/W, ultraeffektive versjoner opp til 196 lm/W
- Valg av smale og brede strålealternativer
- Lite blending uten behov for ekstra tilbehør
- Tiltalende og bærekraftig design med innfatning av støpt aluminium med høy kvalitet og lang holdbarhet
- Enkelpunktsmontering og forhåndsmontert ekstern IP65-klassifisert elektrisk kontakt
- Valgfrie versjoner: DALI-dimming, integrert trådløs tilkobling (Interact Ready)

Søknad





- Produksjon
- Lager

Versions


Standard product photo, CoreLine
highbay gen6, BY122P



Målskisse



Målskisse



Produkt detaljer



Detail photo, side, CoreLine
highbay gen6, BY120X/BY121X/
BY122X



Detail photo, side, CoreLine
highbay gen6, BY122P

CoreLine Highbay Gen6

Produkt detaljer



Detail photo, side, CoreLine
highbay gen6, BY120P/BY121P



Detail photo, back, CoreLine
highbay gen6, BY120P/BY121P/
BY122P PSD



Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6, BY120X/BY121X/
BY122X



Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6, BY121P



Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6, BY122P



Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6, BY120P



Detail photo, back, CoreLine
highbay gen6, BY120/BY121-PSU,
SIA



Detail photo, back, CoreLine
highbay gen6, BY122P PSU,
BY122X

CoreLine Highbay Gen6

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Teknisk belysning	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 grad(er)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Line Frequency	50 to 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Ja
Kontroller og dimming	
Innebygd styring	-
Mekanikk og innfatning	
Ekspløsjonsfare-klasse	-
Innfnatningsfarge	Grå
Nøddrift	
Sentral nødbelysning	Nei
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Brennbarhetsmerke	-
Test av glødetråd	Temperatur
	650 °C, varighet
	30 sek
Flimmerverdi (PstLM)	0,5
Stroboskopisk effekt	0,4
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Innledende kromatisitet	(0.3818,0.3797)
	SDCM < 5
Lysstrømtoleranse	+/-10%

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Antall utstyrsenheter
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	1 enhet
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	1 enhet
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	1 enhet
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	1 enhet
911401554345	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	1 enhet
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	1 enhet
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	1 enhet
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	1 enhet
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	1 enhet
911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	1 enhet
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	2 enheter
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	2 enheter
911401556945	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	1 enhet
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	2 enheter
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	2 enheter
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	1 enhet
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	1 enhet
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	1 enhet
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	1 enhet
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	1 enhet
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	1 enhet
911401556545	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	2 enheter
911401556845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	2 enheter
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	2 enheter
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	2 enheter
911401555145	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	1 enhet
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	1 enhet
911401555445	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	1 enhet
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	1 enhet
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	1 enhet
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	1 enhet
911401556145	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	1 enhet

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysutbytte (vurdert)		
		(Nom)	Lysytelse	Optikktype
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	196 lm/W	10 000 lm	Spredningsvinkel 55°
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	196 lm/W	10 000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	192 lm/W	15 000 lm	Spredningsvinkel 55°
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	192 lm/W	15 000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401554345	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	183 lm/W	15 000 lm	Spredningsvinkel 90°

Order Code	Full Product Name	Lysutbytte (vurdert)		
		(Nom)	Lysytelse	Optikktype
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	190 lm/W	20 000 lm	Spredningsvinkel 55°
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	182 lm/W	20 000 lm	Spredningsvinkel 55°
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	190 lm/W	20 000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	182 lm/W	20 000 lm	Spredningsvinkel 90°

CoreLine Highbay Gen6

Order Code	Full Product Name	Lysutbytte (vurdert)		
		(Nom)	Lysytelse	Optikktype
911401556345	BY122P G6 LED350/ UE840 PSU NB	190 lm/W	35 000 lm	Spredningsvinkel 55°
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	179 lm/W	35 000 lm	Spredningsvinkel 55°
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	179 lm/W	35 000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401556945	BY122P G6 LED400/ UE840 PSU NB	190 lm/W	40 000 lm	Spredningsvinkel 55°
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	180 lm/W	40 000 lm	Spredningsvinkel 55°
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	180 lm/W	40 000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	182 lm/W	20 000 lm	Spredningsvinkel 55°
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	182 lm/W	20 000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	182 lm/W	25 000 lm	Spredningsvinkel 55°
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	182 lm/W	25 000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	183 lm/W	28 000 lm	Spredningsvinkel 55°
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	183 lm/W	28 000 lm	Spredningsvinkel 90°

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning	Effektforbruk
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	200 til 240 V	51 W
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	200 til 240 V	51 W
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	200 til 240 V	78 W
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	200 til 240 V	78 W
911401554345	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	220 til 240 V	82 W
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	200 til 240 V	105 W
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	220 til 240 V	110 W
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	200 til 240 V	105 W
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	220 til 240 V	110 W
911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	200 til 240 V	184 W
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	220 til 240 V	196 W
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	220 til 240 V	196 W
911401556945	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	200 til 240 V	210 W
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	220 til 240 V	222 W
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	220 til 240 V	222 W

Order Code	Full Product Name	Lysutbytte (vurdert)		
		(Nom)	Lysytelse	Optikktype
911401555645	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	179 lm/W	35 000 lm	Spredningsvinkel 55°
911401555845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	179 lm/W	35 000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	180 lm/W	40 000 lm	Spredningsvinkel 55°
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	180 lm/W	40 000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401555145	BY121P G6 LED250/ UE840 PSU NB	192 lm/W	25 000 lm	Spredningsvinkel 55°
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	182 lm/W	25 000 lm	Spredningsvinkel 55°
911401555445	BY121P G6 LED250/ UE840 PSU WB	192 lm/W	25 000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	182 lm/W	25 000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	183 lm/W	28 000 lm	Spredningsvinkel 55°
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	183 lm/W	28 000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401556145	BY121P G6 LED300/ UE840 PSU NB	194 lm/W	30 000 lm	Spredningsvinkel 55°

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning	Effektforbruk
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	220 til 240 V	110 W
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	220 til 240 V	110 W
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	220 til 240 V	137 W
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	220 til 240 V	137 W
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	220 til 240 V	153 W
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	220 til 240 V	153 W
911401556545	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	220 til 240 V	196 W
911401556845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	220 til 240 V	196 W
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	220 til 240 V	222 W
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	220 til 240 V	222 W
911401555145	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	200 til 240 V	130 W
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	220 til 240 V	137 W
911401555445	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	200 til 240 V	130 W
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	220 til 240 V	137 W
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	220 til 240 V	153 W

CoreLine Highbay Gen6

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning	Effektforbruk
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	220 til 240 V	153 W

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning	Effektforbruk
911401556145	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	200 til 240 V	155 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Maksimalt dimmenivå
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	Fastmontert	Ikke relevant
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	Fastmontert	Ikke relevant
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	Fastmontert	Ikke relevant
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	Fastmontert	Ikke relevant
911401554345	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	DALI	20%
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	Fastmontert	Ikke relevant
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	DALI	20%
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	Fastmontert	Ikke relevant
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	DALI	20%
911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	Fastmontert	Ikke relevant
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	DALI	20%
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	DALI	20%
911401556945	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	Fastmontert	Ikke relevant
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	DALI	20%
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	DALI	20%
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	Trådløs dimming	20%

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Maksimalt dimmenivå
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	Trådløs dimming	20%
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	Trådløs dimming	20%
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	Trådløs dimming	20%
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	Trådløs dimming	20%
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	Trådløs dimming	20%
911401556545	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	Trådløs dimming	20%
911401556845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	Trådløs dimming	20%
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	Trådløs dimming	20%
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	Trådløs dimming	20%
911401555145	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	Fastmontert	Ikke relevant
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	DALI	20%
911401555445	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	Fastmontert	Ikke relevant
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	DALI	20%
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	DALI	20%
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	DALI	20%
911401556145	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	Fastmontert	Ikke relevant

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Mekanisk støtbeskyttelseskode	Ingress beskyttelseskode
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	IK08	IP66
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	IK08	IP66
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	IK08	IP66
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	IK08	IP66
911401554345	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	IK08	IP66
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	IK08	IP66
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	IK08	IP66
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	IK08	IP66
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	IK08	IP66
911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	IK08	IP66
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	IK08	IP66
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	IK08	IP66

Order Code	Full Product Name	Mekanisk støtbeskyttelseskode	Ingress beskyttelseskode
911401556945	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	IK08	IP66
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	IK08	IP66
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	IK08	IP66
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	IK05	IP65
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	IK05	IP65
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	IK05	IP65
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	IK05	IP65
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	IK05	IP65
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	IK05	IP65
911401556545	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	IK05	IP65
911401556845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	IK05	IP65
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	IK05	IP65

CoreLine Highbay Gen6

Order Code	Full Product Name	Mekanisk støtbeskyttelseskode	Ingress beskyttelseskode
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	IK05	IP65
911401555145	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	IK08	IP66
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	IK08	IP66
911401555445	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	IK08	IP66

Order Code	Full Product Name	Mekanisk støtbeskyttelseskode	Ingress beskyttelseskode
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	IK08	IP66
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	IK08	IP66
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	IK08	IP66
911401556145	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	IK08	IP66

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Nødbelysning	Strømforbruk under sentral DC nødmodus
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	-	-
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	-	-
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	-	-
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	-	-
911401554345	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	DC drevet sentral nødlys	12,3 W
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	-	-
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	DC drevet sentral nødlys	16,5 W
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	-	-
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	DC drevet sentral nødlys	16,5 W
911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	-	-
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	DC drevet sentral nødlys	29,4 W
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	DC drevet sentral nødlys	29,4 W
911401556945	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	-	-
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	DC drevet sentral nødlys	33,3 W
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	DC drevet sentral nødlys	33,3 W
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	DC drevet sentral nødlys	16,5 W

Order Code	Full Product Name	Nødbelysning	Strømforbruk under sentral DC nødmodus
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	DC drevet sentral nødlys	16,5 W
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	DC drevet sentral nødlys	20,55 W
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	DC drevet sentral nødlys	20,55 W
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	DC drevet sentral nødlys	22,95 W
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	DC drevet sentral nødlys	22,95 W
911401556545	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	DC drevet sentral nødlys	29,4 W
911401556845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	DC drevet sentral nødlys	29,4 W
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	DC drevet sentral nødlys	33,3 W
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	DC drevet sentral nødlys	33,3 W
911401555145	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	-	-
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	DC drevet sentral nødlys	20,55 W
911401555445	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	-	-
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	DC drevet sentral nødlys	20,55 W
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	DC drevet sentral nødlys	22,95 W
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	DC drevet sentral nødlys	22,95 W
911401556145	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	-	-

Godkjenning og bruksområde

CoreLine Highbay Gen6

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	-40 til +50 °C
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	-40 til +50 °C
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	-40 til +50 °C
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	-40 til +50 °C
911401554345	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	-40 til +50 °C
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	-40 til +50 °C
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	-40 til +50 °C
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	-40 til +50 °C
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	-40 til +50 °C
911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	-40 til +50 °C
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	-40 til +50 °C
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	-40 til +50 °C
911401556945	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	-40 til +50 °C
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	-40 til +50 °C
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	-40 til +50 °C
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	-30 til +50 °C
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	-30 til +50 °C

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	-30 til +50 °C
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	-30 til +50 °C
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	-30 til +50 °C
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	-30 til +50 °C
911401556545	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	-30 °C til 45 °C
911401556845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	-30 °C til 45 °C
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	-30 °C til 45 °C
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	-30 °C til 45 °C
911401555145	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	-40 til +50 °C
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	-40 til +50 °C
911401555445	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	-40 til +50 °C
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	-40 til +50 °C
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	-40 til +50 °C
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	-40 til +50 °C
911401556145	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	-40 til +50 °C

