



Philips CoreLine Highbay Gen6: Vynikajúce osvetlenie. Jednoduchá inštalácia.

CoreLine Highbay Gen6

Philips CoreLine Highbay Gen6 splňa prísľub CoreLine o inovatívnom, ľahko použiteľnom a vysokokvalitnom osvetlení. S predefinovanou a príťažlivou eleganciou je CoreLine Highbay Gen6 spoľahlivé, vysoko efektívne svietidlo s veľmi dlhou životnosťou. Poskytuje osvetlenie bez blikania a veľkú úsporu energie a vyžaduje menej údržby ako porovnateľné svietidlá. Manipulácia s CoreLine Highbay Gen6 je tiež veľmi jednoduchá. Svietidlo možno namontovať na vašu existujúcu konštrukciu. Elektrické pripojenia sú jednoduché, s externým konektorom IP65, ktorý nevyžaduje otváranie svietidla. S výberom úzkych a širokých uhlov vyžarovania môžete upraviť svoj plán osvetlenia presne podľa svojich potrieb. Rad CoreLine Highbay Gen6 zahŕňa svietidlá Interact Ready. S integrovanou bezdrôtovou komunikáciou a integrovanými senzormi pohybu a denného svetla je CoreLine Highbay Gen6 pripravený na použitie s akýmkoľvek systémom osvetlenia Interact.

Výhody

- Šetrí energiu s možnosťami UltraEfficient
- Jednoduchá inštalácia v rozsiahlych aplikáciách – jeden závesný hák a externý konektor, dodatočná montážna konzola pre väčšiu flexibilitu
- Ideálne pre projekty so všeobecnými aplikáciami, s robustným dizajnom a vysokou odolnosťou proti vode a prachu (IP66 a IP65)







Vlastnosti

- Dlhá životnosť 100 000 hodín pri L70
- Vysoká účinnosť: Štandardné verzie do 183 lm/W, verzie UltraEfficient do 196 lm/W
- Možnosť voľby úzkeho a širokého vyžarovanie
- Nízke oslnenie bez potreby ďalšieho príslušenstva
- Pôsobivý a udržateľný dizajn s vysokokvalitným krytom z tlakovo liateho hliníka s vysokou odolnosťou
- Jednobodová montáž a predmontovaný externý elektrický konektor s krytím IP65
- Voliteľné verzie: so stmievaním DALI, integrovaným bezdrôtovým pripojením (kompatibilita so systémom Interact)

Aplikácie




- Výroba;
- Sklady

Rozmerový obrázok



CoreLine Highbay Gen6

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



Detail photo, side, CoreLine
highbay gen6, BY120X/BY121X/
BY122X



Detail photo, side, CoreLine
highbay gen6, BY122P



Detail photo, side, CoreLine
highbay gen6, BY120P/BY121P



Detail photo, back, CoreLine
highbay gen6, BY120P/BY121P/
BY122P PSD

CoreLine Highbay Gen6

Podrobnosti o produkte



Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6, BY120X/BY121X/
BY122X



Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6, BY121P



Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6, BY122P



Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6, BY120P



Detail photo, back, CoreLine
highbay gen6, BY120/BY121-PSU,
SIA



Detail photo, back, CoreLine
highbay gen6, BY122P PSU,
BY122X

CoreLine Highbay Gen6

Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Svetelné technické	
Uhol vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Index podania farieb (CRI)	≥80
Prevádzkové a elektrické	
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno
Ovládanie a stmievanie	
Vstavané riadenie	-
Mechanické časti a teleso	
Trieda nebezpečenstva výbuchu	-
Farba telesa	Sivá
Núdzová prevádzka	
Centrálna núdzová prevádzka	Nie
Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka horľavosti	-
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	0,5
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Počiatočná chromatickosť	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
Tolerancia svetelného toku	+/-10%

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Počet jednotiek predradníka
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	1 jednotka
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	1 jednotka
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	1 jednotka
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	1 jednotka
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	1 jednotka
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	1 jednotka
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	1 jednotka
30641800	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	1 jednotka
30640100	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	1 jednotka
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	1 jednotka
30647000	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	1 jednotka
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	2 jednotky
30646300	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	1 jednotka
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	2 jednotky
30649400	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	1 jednotka
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	2 jednotky
30648700	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	1 jednotka
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	2 jednotky
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	1 jednotka
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	1 jednotka
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	1 jednotka
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	1 jednotka
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	1 jednotka
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	1 jednotka
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	1 jednotka
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	2 jednotky
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	2 jednotky
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	2 jednotky
30643200	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	1 jednotka
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	1 jednotka
30642500	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	1 jednotka
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	1 jednotka
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	1 jednotka
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	1 jednotka
30645600	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	1 jednotka
30644900	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	1 jednotka

Svetelné technické

		Merný výkon		Svetelný tok	Typ optiky
Order Code	Full Product Name	(menovitý)	(nom.)		
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	196 lm/W	10 000 lm	Uhol vyžarovania 55°	
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	196 lm/W	10 000 lm	Uhol vyžarovania 90°	
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	182 lm/W	10 000 lm	Uhol vyžarovania 90°	

		Merný výkon		Svetelný tok	Typ optiky
Order Code	Full Product Name	(menovitý)	(nom.)		
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	192 lm/W	15 000 lm	Uhol vyžarovania 55°	
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	183 lm/W	15 000 lm	Uhol vyžarovania 55°	
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	192 lm/W	15 000 lm	Uhol vyžarovania 90°	

CoreLine Highbay Gen6

Order Code	Full Product Name	Merný výkon	Svetelný	Typ optiky
		(menovitý)		
		(nom.)	tok	
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	183 lm/W	15 000 lm	Uhol vyžarovania 90°
30641800	BY120P G6 LED200/ UE840 PSU NB	190 lm/W	20 000 lm	Uhol vyžarovania 55°
30640100	BY120P G6 LED200/ UE840 PSU WB	190 lm/W	20 000 lm	Uhol vyžarovania 90°
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	182 lm/W	20 000 lm	Uhol vyžarovania 90°
30647000	BY122P G6 LED350/ UE840 PSU NB	190 lm/W	35 000 lm	Uhol vyžarovania 55°
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	179 lm/W	35 000 lm	Uhol vyžarovania 55°
30646300	BY122P G6 LED350/ UE840 PSU WB	190 lm/W	35 000 lm	Uhol vyžarovania 90°
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	179 lm/W	35 000 lm	Uhol vyžarovania 90°
30649400	BY122P G6 LED400/ UE840 PSU NB	190 lm/W	40 000 lm	Uhol vyžarovania 55°
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	180 lm/W	40 000 lm	Uhol vyžarovania 55°
30648700	BY122P G6 LED400/ UE840 PSU WB	190 lm/W	40 000 lm	Uhol vyžarovania 90°
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	180 lm/W	40 000 lm	Uhol vyžarovania 90°
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	182 lm/W	10 000 lm	Uhol vyžarovania 90°
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	183 lm/W	15 000 lm	Uhol vyžarovania 55°
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	183 lm/W	15 000 lm	Uhol vyžarovania 90°
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	182 lm/W	20 000 lm	Uhol vyžarovania 90°

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie	Spotreba
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	200 až 240 V	51 W
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	200 až 240 V	51 W
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	220 až 240 V	55 W
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	200 až 240 V	78 W
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	220 až 240 V	82 W
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	200 až 240 V	78 W
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	220 až 240 V	82 W
30641800	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	200 až 240 V	105 W
30640100	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	200 až 240 V	105 W
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	220 až 240 V	110 W
30647000	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	200 až 240 V	184 W

Order Code	Full Product Name	Merný výkon	Svetelný	Typ optiky
		(menovitý)		
		(nom.)	tok	
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	182 lm/W	25 000 lm	Uhol vyžarovania 90°
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	183 lm/W	28 000 lm	Uhol vyžarovania 55°
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	183 lm/W	28 000 lm	Uhol vyžarovania 90°
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	179 lm/W	35 000 lm	Uhol vyžarovania 55°
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	180 lm/W	40 000 lm	Uhol vyžarovania 55°
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	180 lm/W	40 000 lm	Uhol vyžarovania 90°
30643200	BY121P G6 LED250/ UE840 PSU NB	192 lm/W	25 000 lm	Uhol vyžarovania 55°
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	182 lm/W	25 000 lm	Uhol vyžarovania 55°
30642500	BY121P G6 LED250/ UE840 PSU WB	192 lm/W	25 000 lm	Uhol vyžarovania 90°
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	182 lm/W	25 000 lm	Uhol vyžarovania 90°
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	183 lm/W	28 000 lm	Uhol vyžarovania 55°
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	183 lm/W	28 000 lm	Uhol vyžarovania 90°
30645600	BY121P G6 LED300/ UE840 PSU NB	194 lm/W	30 000 lm	Uhol vyžarovania 55°
30644900	BY121P G6 LED300/ UE840 PSU WB	194 lm/W	30 000 lm	Uhol vyžarovania 90°

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie	Spotreba
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	220 až 240 V	196 W
30646300	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	200 až 240 V	184 W
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	220 až 240 V	196 W
30649400	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	200 až 240 V	210 W
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	220 až 240 V	222 W
30648700	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	200 až 240 V	210 W
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	220 až 240 V	222 W
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	220 až 240 V	55 W
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	220 až 240 V	82 W
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	220 až 240 V	82 W
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	220 až 240 V	110 W

CoreLine Highbay Gen6

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie	Spotreba
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	220 až 240 V	137 W
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	220 až 240 V	153 W
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	220 až 240 V	153 W
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	220 až 240 V	196 W
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	220 až 240 V	222 W
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	220 až 240 V	222 W
30643200	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	200 až 240 V	130 W

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie	Spotreba
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	220 až 240 V	137 W
30642500	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	200 až 240 V	130 W
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	220 až 240 V	137 W
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	220 až 240 V	153 W
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	220 až 240 V	153 W
30645600	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	200 až 240 V	155 W
30644900	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	200 až 240 V	155 W

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Maximálna úroveň stmievania
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	Pevné	Nevzťahuje sa na zariadenie
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	Pevné	Nevzťahuje sa na zariadenie
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	DALI	20%
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	Pevné	Nevzťahuje sa na zariadenie
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	DALI	20%
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	Pevné	Nevzťahuje sa na zariadenie
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	DALI	20%
30641800	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	Pevné	Nevzťahuje sa na zariadenie
30640100	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	Pevné	Nevzťahuje sa na zariadenie
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	DALI	20%
30647000	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	Pevné	Nevzťahuje sa na zariadenie
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	DALI	20%
30646300	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	Pevné	Nevzťahuje sa na zariadenie
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	DALI	20%
30649400	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	Pevné	Nevzťahuje sa na zariadenie
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	DALI	20%
30648700	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	Pevné	Nevzťahuje sa na zariadenie
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	DALI	20%
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	Bezdrôtové tlmenie	20%

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Maximálna úroveň stmievania
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	Bezdrôtové tlmenie	20%
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	Bezdrôtové tlmenie	20%
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	Bezdrôtové tlmenie	20%
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	Bezdrôtové tlmenie	20%
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	Bezdrôtové tlmenie	20%
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	Bezdrôtové tlmenie	20%
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	Bezdrôtové tlmenie	20%
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	Bezdrôtové tlmenie	20%
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	Bezdrôtové tlmenie	20%
30643200	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	Pevné	Nevzťahuje sa na zariadenie
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	DALI	20%
30642500	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	Pevné	Nevzťahuje sa na zariadenie
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	DALI	20%
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	DALI	20%
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	DALI	20%
30645600	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	Pevné	Nevzťahuje sa na zariadenie
30644900	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	Pevné	Nevzťahuje sa na zariadenie

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)	Krytie IP
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	IK08	IP66
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	IK08	IP66
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	IK08	IP66
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	IK08	IP66

Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)	Krytie IP
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	IK08	IP66
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	IK08	IP66
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	IK08	IP66
30641800	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	IK08	IP66

CoreLine Highbay Gen6

Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)	
		Krytie IP	
30640100	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	IK08	
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	IK08	
30647000	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	IK08	
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	IK08	
30646300	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	IK08	
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	IK08	
30649400	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	IK08	
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	IK08	
30648700	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	IK08	
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	IK08	
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	IK05	
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	IK05	
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	IK05	
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	IK05	

Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)	
		Krytie IP	
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	IK05	
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	IK05	
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	IK05	
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	IK05	
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	IK05	
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	IK05	
30643200	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	IK08	
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	IK08	
30642500	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	IK08	
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	IK08	
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	IK08	
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	IK08	
30645600	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	IK08	
30644900	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	IK08	

Núdzová prevádzka

Order Code	Full Product Name	Núdzové osvetlenie	Spotreba energie v núdzovom režime pri centrálnej prevádzke na jednosmerný prúd
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	-	-
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	-	-
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	8,25 W
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	-	-
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	12,3 W
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	-	-
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	12,3 W
30641800	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	-	-
30640100	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	-	-
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	16,5 W
30647000	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	-	-

Order Code	Full Product Name	Núdzové osvetlenie	Spotreba energie v núdzovom režime pri centrálnej prevádzke na jednosmerný prúd
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	29,4 W
30646300	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	-	-
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	29,4 W
30649400	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	-	-
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	33,3 W
30648700	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	-	-
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	33,3 W
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	8,25 W
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	12,3 W
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	12,3 W

CoreLine Highbay Gen6

			Spotreba energie v núdzovom režime pri centrálnej prevádzke na jednosmerný
Order Code	Full Product Name	Núdzové osvetlenie	prúd
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	16,5 W
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	20,55 W
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	22,95 W
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	22,95 W
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	29,4 W
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	33,3 W
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	33,3 W

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	−40 až +50 °C
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	−40 až +50 °C
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	−40 až +50 °C
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	−40 až +50 °C
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	−40 až +50 °C
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	−40 až +50 °C
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	−40 až +50 °C
30641800	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	−40 až +50 °C
30640100	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	−40 až +50 °C
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	−40 až +50 °C
30647000	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	−40 až +50 °C
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	−40 až +50 °C
30646300	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	−40 až +50 °C
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	−40 až +50 °C
30649400	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	−40 až +50 °C
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	−40 až +50 °C
30648700	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	−40 až +50 °C
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	−40 až +50 °C

			Spotreba energie v núdzovom režime pri centrálnej prevádzke na jednosmerný
Order Code	Full Product Name	Núdzové osvetlenie	prúd
30643200	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	–	–
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	20,55 W
30642500	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	–	–
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	20,55 W
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	22,95 W
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	22,95 W
30645600	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	–	–
30644900	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	–	–

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	−30 až +50 °C
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	−30 až +50 °C
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	−30 až +50 °C
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	−30 až +50 °C
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	−30 až +50 °C
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	−30 až +50 °C
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	−30 až +50 °C
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	−30 °C až 45 °C
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	−30 °C až 45 °C
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	−30 °C až 45 °C
30643200	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	−40 až +50 °C
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	−40 až +50 °C
30642500	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	−40 až +50 °C
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	−40 až +50 °C
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	−40 až +50 °C
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	−40 až +50 °C
30645600	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	−40 až +50 °C
30644900	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	−40 až +50 °C

