



Dòng sản phẩm Corepro mới, nhắm đến các nhóm khách hàng mục tiêu riêng biệt

Đèn tuýp LED Contractor Grade T8

Thay thế đèn huỳnh quang T8 hoặc đèn tuýp LED khác một cách nhanh gọn và dễ dàng với đèn tuýp LED Philips Contractor Grade, giúp hoàn vốn trong thời gian ngắn. Dòng đèn tuýp LED không chỉ có chi phí đầu tư ban đầu hợp lý, mà hiệu quả tiết kiệm điện năng của chúng còn đem lại lợi ích tài chính tức thì, đảm bảo cho bạn một khoản tích lũy đáng tin cậy trong suốt thời gian sử dụng lâu dài. Ngoài ra, với kích thước đèn và sự phân bố ánh sáng tương tự như đèn huỳnh quang, bạn sẽ không bao giờ phát hiện được sự khác biệt. Không cần bận tâm đến công nghệ bộ điều khiển nữa, bóng đèn tuýp LED Contractor Grade lắp đặt trực tiếp vào máng đèn nối điện lưới. Thật dễ dàng để vận hành!

Lợi ích

- Hiệu quả năng lượng cao
- Dễ lắp đặt
- Kích thước tiêu chuẩn phù hợp với bộ đèn chiếu sáng hiện có
- Không có thủy ngân

Đèn tuýp LED Contractor Grade T8


Tính năng

- Giảm chi phí vận hành nhờ mức tiêu thụ năng lượng thấp
- Phí bảo trì thấp hơn do tuổi thọ cao hơn bóng đèn thông thường từ 2-3 lần
- Đây là giải pháp nhanh nhất và dễ nhất để nâng cấp các bộ đèn của bạn lên công nghệ LED
- Quá trình lắp đặt và sản phẩm an toàn tuyệt đối

Ứng dụng

- Dịch vụ nhà hàng khách sạn
- cửa hàng bán lẻ
- văn phòng
- ứng dụng công nghiệp và gia đình

Bản vẽ kích thước



Product	D1	D2	A1	A2	A3
COR CNG LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I	25,6 mm	27,8 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm
COR CNG LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	25,6 mm	27,8 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm
COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 840 T8 I	25,6 mm	27,8 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm
COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 865 T8 I	25,6 mm	27,8 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm

Đèn tuýp LED Contractor Grade T8



Thông tin chung	
Đế dui đèn	G13
Chu kỳ bật/tắt	50.000
Tuổi thọ danh định	30.000 h
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Góc chùm sáng (Danh định)	240 °
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	0,7 %
Vận hành và điện	
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Công suất tương đương	36 W
Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	65 °C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Hình dạng bóng đèn	T8
Phê duyệt và ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +45°C

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)		
		Mã màu	Quang thông	
929001999808	COR CNG LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I	4000 K	840	1.800 lm
929001999908	COR CNG LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	6500 K	865	1.800 lm
929002000008	COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 840 T8 I	4000 K	840	2.100 lm
929002000108	COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 865 T8 I	6500 K	865	2.100 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
929001999808	COR CNG LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I	16 W
929001999908	COR CNG LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	16 W
929002000008	COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 840 T8 I	18 W
929002000108	COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 865 T8 I	18 W



Đèn tuýp LED Contractor Grade T8

