



# Det perfekta alternativet för magnetiska driftdon

## PrimaVision BasePerform

Mycket tillförlitligt elektroniskt driftdon för SON- och CDO-ljuskällor. Högre effektivitet jämfört med magnetiska driftdon och livslängd på upp till 50 000 timmar ger stora energibesparingar och sänkta underhållskostnader.

### Fördelar

- Optimal drift av SON- och CDO-ljuskällor - fungerar i upp till 6 år utan underhållskostnader
- Konkurrenskraftigt pris – liknar magnetiska system (driftdon + tändare + kondensator)
- Samma antal driftdon per automatsäkring som elektromagnetiska driftdon

### Funktioner

- Livslängd på 50 000 timmar, 3 års garanti
- Framtidssäkrat system [A2-kompatibelt] avsett som konkurrenskraftigt alternativ till elektromagnetiska system
- Stort temperaturintervall: -30 till +55 °C

### Användning

- Vägar
- Gator
- Parker


# PrimaVision BasePerform

## Versions



GPPR\_IPVCPOXt\_PHL\_0011-Product photo

## Måttskiss



| Product            | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      | B2      |
|--------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| HID-PV Base 100    | 4,5 mm | 40,0 mm | 150,0 mm | 133,6 mm | 90,0 mm | 70,0 mm |
| SON/CDO Q 220-240V |        |         |          |          |         |         |

