



Klassisk design

Klassisk LED-spot 230V

Med sit klassiske design giver LED-spot 230V et varmt, halogenagtigt lys, og samtidigt sparer du ca. 90 % i energiomkostninger. Den er kompatibel med de fleste eksisterende armaturer med en GU10-holder og designet med henblik på eftermontering som erstatning for halogen- eller glødelamper. LED-lyskilder giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Fordele

- Lang levetid
- Store energibesparelser
- Begrænset varmedannelse.

Funktioner

- Klassisk design
- Nem eftermontering
- Energieffektivt

Anvendelsesområder

- Driftstemperaturmåleområde mellem 20°C og 45°C
- Må kun bruges i tørt indendørsmiljø, men kan bruges i de fleste åbne armaturer med GU10-lyskildeholdere med tilstrækkelig plads (10 mm ledig plads)
- Ikke beregnet til brug sammen med nødbelysnings- eller udgangslys


Klassisk LED-spot 230V

Versions




LEDspot 25W GU10 MR11 827 36D ND

Målskitse




Product	D	C
MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6	36 mm	50 mm




Klassisk LED-spot 230V

Accent Diagrams



Accent Diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW
36D 2700K SRT6

Beam Diagrams



Beam diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D
2700K SRT6

