



Klassinen vintage muotoilu

Classic LEDspotMV

Muotokieleltään perinteinen Classic LEDspotMV valaisee lämpimällä halogeenimaisella valkoisella valolla samalla, kun energiakustannuksissa päästään noin 90 % säästöihin. Se sopii useimpiin nykyisiin valaisimiin, joissa on GU10-lampunpidin, eli se on suunniteltu korvaamaan perinteiset halogeeni- ja hehkulamput. LED-lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokulut.

Hyödyt

- Pitkä käyttöikä
- Suuret energiansäästöt
- Alhainen lämmöntuotto.

Ominaisuudet

- Klassinen vintage muotoilu
- Helppo jälkiasennus
- Energiatehokas

Käyttökohteet


- Käyttölämpötila -20...+45 °C
- Käyttö vain kuivissa sisätiloissa; voidaan käyttää useimmissa avoimissa valaisimissa, joissa on GU10-lampunpidin ja riittävästi tilaa (10 mm vapaata tilaa)
- Ei ole tarkoitettu turvavalaisimiin eikä poistumisvaloihin

Versions




LEDspot 25W GU10 MR11 827 36D ND


Mittapiirros



Product	D	C
MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6	36 mm	50 mm




Accent Diagrams



Accent Diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW
36D 2700K SRT6

Beam Diagrams



Beam diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D
2700K SRT6

