



# Klasszikus kialakítás

## Classic LEDspotMV

A hagyományos kialakítású Classic LEDspotMV meleg, halogénszerű fényt ad, miközben nagyjából 90%-kal csökkenti a villanyszámlát. A család tagjai kompatibilisek a GU10 foglalattal rendelkező legtöbb meglévő szerelvénnel, és alkalmasak a halogén-, illetve a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. A LED-es fényforrásokkal jelentős energiamegtakarítás érhető el, és minimalizálhatók a karbantartási költségek is.

### Előnyök

- Hosszú élettartam
- Hatalmas energiamegtakarítás
- Alacsony hőkibocsátás.

### Szolgáltatások

- Klasszikus kialakítás
- Közvetlenül lecserélheti a meglévő hagyományos fényforrásait
- Energiatakarékos

### Alkalmazás


- Üzemi hőmérséklet-tartomány:  $-20\text{ °C}$  –  $45\text{ °C}$  környezeti hőmérséklet
- Csak beltérben, száraz körülmények között használható
- a legtöbb GU10-es foglalatú nyitott lámpatestben használható, amelyek legalább 10 mm szabad teret biztosítanak
- Nem használható vészvilágítási és kijáratmutató lámpatestekben

Versions




LEDspot 25W GU10 MR11 827 36D ND


Méretezett rajza



| Product                              | D     | C     |
|--------------------------------------|-------|-------|
| MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6 | 36 mm | 50 mm |




Accent Diagrams



Accent Diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW  
36D 2700K SRT6

Beam Diagrams



Beam diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D  
2700K SRT6

