



Tradycyjna konstrukcja i klasyczny kształt

Classic LEDspotMV

Oprawa Classic LEDspotMV ma klasyczną konstrukcję i świeci ciepłym światłem przypominającym halogenowe, a przy tym pozwala zmniejszyć koszty energii o około 90%. Pasują do większości istniejących opraw z gniazdem GU10. Są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Lampy LED zapewniają doskonałą energooszczędność i ograniczają koszty konserwacji.

Korzyści

- Budowanie różnych nastrojów: od ciepłej bieli do chłodnego światła dziennego
- Znaczna oszczędność energii
- Niska emisja ciepła.

Cechy

- Tradycyjna konstrukcja i klasyczny kształt
- Łatwa modernizacja
- Energooszczędność

Zastosowanie


- Zakres temperatur pracy wynosi od -20 do +45 °C
- Tylko do użytku w suchym pomieszczeniu, z większością opraw otwartych z uchwytemi lampy GU10, które zapewniają odpowiednią przestrzeń (10 mm wolnej przestrzeni)
- Nie należy łączyć z oprawami oświetlenia awaryjnego lub światłami wyjściowymi

Wersje




LEDspot 25W GU10 MR11 827 36D ND


Rysunki techniczne



Product	D	C
MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6	36 mm	50 mm




Accent Diagrams



Accent Diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW
36D 2700K SRT6

Rozsył



Beam diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D
2700K SRT6

