



Пряма заміна з негайною економією енергії для кварцових метало-галогенних ламп

MASTERColour CDM MW Eco

Керамічні метало-галогенні лампи з прозорою трубчастою або овальною зовнішньою колбою з покриттям, розроблені в якості більш ефективної альтернативи кварцовим метало-галогенним лампам у наявному обладнанні.

Переваги

- Пряма заміна для різноманітних кварцових метало-галогенних ламп, працює з наявним модулем регулювання (Mercury та HPS)
- Найнижча сукупна вартість володіння під час заміни лампи завдяки енергозбереженню та довгому терміну експлуатації внаслідок високої стабільності світлового потоку

Характеристики

- Перевірена керамічна технологія Philips (CDM)
- Висока ефективність для заощадження електроенергії та збільшення обсягу початкового світла
- Відмінна стабільність світлового потоку для тривалого терміну служби
- Відмінна кольоропередача, що відповідає вимогам стандарту EN1246-1

Застосування

- Освітлення спортивних об'єктів, заливаюче освітлення будівель і пам'ятників, освітлення ділянок, як-от гаваней і будівельних майданчиків, освітлення під тентами, наприклад на заправних станціях
- Освітлення для приміщень із високими стелями, наприклад промислових цехів, виставкових залів, гіпермаркетів, торгових центрів, магазинів будівельних товарів, церков, аеропортів і залізничних станцій

Попередження та безпека

- Для використання з модулем регулювання, призначеним для ртутних або натрієвих ламп високого тиску із зовнішнім електродом
- Украв маймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітрити приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пиросос.
- Перезавантаження без вимкнення живлення може зайняти до 15 хвилин, тому рекомендовано використовувати електроди T15.

Версії




LPPR SON E40 E39



LPPR CDO-TT 0003


Розміри



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	47 mm	12,4 mm	157 mm	257 mm
MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	47 mm	11,9 mm	161 mm	257 mm

MASTERColour CDM MW Eco

Розміри



Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	91 mm	226 mm

Загальна інформація	
Розташування виводів	E40
Світлотехнічні	
Координата хроматичності X (номінальна)	0,371
Координата хроматичності Y (номінальна)	0,366
Позначення кольору	Холодний білий (CW)
Корельована колірна температура (ном.)	4200 K
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Ні
Механічні деталі й корпус	
Матеріал лампи	Тугоплавке скло

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Робоче положення
928070419830	MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	УНІВЕРСАЛЬНЕ
928070119230	MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	УНІВЕРСАЛЬНЕ

Order Code	Full Product Name	Робоче положення
928070319230	MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	P45

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Світловий потік
928070419830	MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	89	90 lm/W	20 500 lm
928070119230	MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	88	94 lm/W	21 400 lm

Order Code	Full Product Name	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Світловий потік
928070319230	MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	88	98,06 lm/W	35 400 lm

Експлуатаційні й електричні

MASTERColour CDM MW Eco

Order Code	Full Product Name	Напруга (ном.)	Споживана потужність
928070419830	MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	117 V	228,5 W
928070119230	MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	127 V	227,0 W

Order Code	Full Product Name	Напруга (ном.)	Споживана потужність
928070319230	MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	123 V	361,0 W

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
928070419830	MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	Скло з покриттям	B90
928070119230	MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	Прозорий	T46

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
928070319230	MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	Прозорий	T46

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год	Вміст ртуті (макс.)	Вміст ртуті (ном.)
928070419830	MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	229 kWh	32 mg	32,0 mg
928070119230	MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	227 kWh	32 mg	32,0 mg
928070319230	MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	361 kWh	48 mg	48,0 mg

