



Hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng cho các ứng dụng công nghiệp và thương mại

GreenUp Waterproof

GreenUp Waterproof là bộ đèn LED hiệu quả cao và tin cậy, được thiết kế để sử dụng trong môi trường công nghiệp khi có yêu cầu bảo vệ chống ẩm và chống bụi. Bộ đèn này tiết kiệm năng lượng tới 62% so với đèn T8 đối chiếu nước truyền thống. Sử dụng PC chắn UV và quy trình ép đùn khiến cho bộ đèn này phù hợp với môi trường nửa ngoài trời, và cùng với ống thông khí tích hợp giúp đảm bảo hiệu suất hợp lý. Thiết kế chóa quang học cấp chuyên gia và mô-đun LED của Philips sẽ giúp mang lại trải nghiệm ánh sáng thoải mái nhất với CRI 85.

Lợi ích

- Hiệu quả năng lượng cao
- Tuổi thọ cao
- Lắp đặt linh hoạt

Tính năng

- Hiệu suất hệ thống 120lm/W
- Tuổi thọ 50.000 giờ L70

Ứng dụng

- Công nghiệp
- Hành lang / lối đi
- Bãi đỗ xe trong nhà


Phiên bản



GreenUp Waterproof G2

GreenUp Waterproof G2

Bản vẽ kích thước



Thông tin kỹ thuật về đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	120 lm/W
Vận hành và điện	
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Kiểu chụp quang học	-
Màu vỏ đèn	Xám và trắng
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66
Phê duyệt và ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +45°C
Dấu CE	Không
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	Quang thông
911401895580	WT158C LED36S/840 PSU L1200 GM	4000 K	3.600 lm
911401896180	WT158C LED36S/865 PSU L1200 GM	6500 K	3.600 lm
911401896280	WT158C LED36S/865 PSU TW1 L1200 GM	6500 K	3.600 lm
911401896580	WT158C LED25S/840 PSU L1200 GM	4000 K	2.500 lm
911401895780	WT158C LED56S/840 PSU L1500 GM	4000 K	5.600 lm
911401896380	WT158C LED56S/865 PSU L1500 GM	6500 K	5.600 lm
911401895380	WT158C LED18S/840 PSU L600 GM	4000 K	1.800 lm
911401895980	WT158C LED18S/865 PSU L600 GM	6500 K	1.800 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401895580	WT158C LED36S/840 PSU L1200 GM	30 W
911401896180	WT158C LED36S/865 PSU L1200 GM	30 W
911401896280	WT158C LED36S/865 PSU TW1 L1200 GM	30 W
911401896580	WT158C LED25S/840 PSU L1200 GM	20 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401895780	WT158C LED56S/840 PSU L1500 GM	46 W
911401896380	WT158C LED56S/865 PSU L1500 GM	46 W
911401895380	WT158C LED18S/840 PSU L600 GM	15 W
911401895980	WT158C LED18S/865 PSU L600 GM	15 W

