



适合工业和商业应用的节能照明

GreenUp 防水

GreenUp 防水灯是一款高效、可靠的 LED 灯具，专为具有防湿和防尘保护要求的工业应用设计。相比传统双 T8 防水灯，它最高可显著节能 62%。紫外线屏蔽 PC 和挤出工艺的使用使之适合在半露天环境下应用，同时，连同内置通气孔一起可确保良好的性能。凭借专业的光学设计和飞利浦 LED 模块，带来极为舒适的 CRI 85 灯光体验。

优点

- 高效节能
- 使用寿命长
- 灵活安装

特点

- 120 流明/瓦的系统效能
- 50,000 小时 L70 使用寿命

应用


- 工业照明
- 走廊/通道
- 室内停车场

Versions



GreenUp Waterproof G2

二维绘图



灯技术	
显色指数 (CRI)	>80
光效 (额定)(标称)	120 lm/W
操作和电气	
保护等级 IEC	安全等级 II
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 or 60 Hz
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
光罩类型	-
外壳颜色	灰色和白色
机械冲击保护代码	IK08
IP 等级	IP66
审批和申请	
环境温度范围	-20 至 +45°C
CE 标志	否
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	光通量
911401894180	WT158C LED36S/840 PSU L1200 GC	4000 K	3,600 lm
911401894280	WT158C LED36S/840 PSU TW1 L1200 GC	4000 K	3,600 lm
911401894780	WT158C LED36S/865 PSU L1200 GC	6500 K	3,600 lm
911401894880	WT158C LED36S/865 PSU TW1 L1200 GC	6500 K	3,600 lm
911401895180	WT158C LED25S/840 PSU L1200 GC	4000 K	2,500 lm
911401895580	WT158C LED36S/840 PSU L1200 GM	4000 K	3,600 lm
911401896180	WT158C LED36S/865 PSU L1200 GM	6500 K	3,600 lm
911401896280	WT158C LED36S/865 PSU TW1 L1200 GM	6500 K	3,600 lm
911401896580	WT158C LED25S/840 PSU L1200 GM	4000 K	2,500 lm
911401894380	WT158C LED56S/840 PSU L1500 GC	4000 K	5,600 lm
911401894980	WT158C LED56S/865 PSU L1500 GC	6500 K	5,600 lm
911401895080	WT158C LED56S/865 PSU TW1 L1500 GC	6500 K	5,600 lm
911401895780	WT158C LED56S/840 PSU L1500 GM	4000 K	5,600 lm
911401896380	WT158C LED56S/865 PSU L1500 GM	6500 K	5,600 lm
911401894080	WT158C LED18S/840 PSU TW1 L600 GC	4000 K	1,800 lm
911401894580	WT158C LED18S/865 PSU L600 GC	6500 K	1,800 lm
911401895380	WT158C LED18S/840 PSU L600 GM	4000 K	1,800 lm
911401895980	WT158C LED18S/865 PSU L600 GM	6500 K	1,800 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401894180	WT158C LED36S/840 PSU L1200 GC	30 W
911401894280	WT158C LED36S/840 PSU TW1 L1200 GC	30 W
911401894780	WT158C LED36S/865 PSU L1200 GC	30 W
911401894880	WT158C LED36S/865 PSU TW1 L1200 GC	30 W
911401895180	WT158C LED25S/840 PSU L1200 GC	20 W
911401895580	WT158C LED36S/840 PSU L1200 GM	30 W
911401896180	WT158C LED36S/865 PSU L1200 GM	30 W
911401896280	WT158C LED36S/865 PSU TW1 L1200 GM	30 W
911401896580	WT158C LED25S/840 PSU L1200 GM	20 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401894380	WT158C LED56S/840 PSU L1500 GC	46 W
911401894980	WT158C LED56S/865 PSU L1500 GC	46 W
911401895080	WT158C LED56S/865 PSU TW1 L1500 GC	46 W
911401895780	WT158C LED56S/840 PSU L1500 GM	46 W
911401896380	WT158C LED56S/865 PSU L1500 GM	46 W
911401894080	WT158C LED18S/840 PSU TW1 L600 GC	15 W
911401894580	WT158C LED18S/865 PSU L600 GC	15 W
911401895380	WT158C LED18S/840 PSU L600 GM	15 W
911401895980	WT158C LED18S/865 PSU L600 GM	15 W

