



Lampu hemat energi untuk aplikasi industri dan komersial

GreenUp Wellglass

Lampu GreenUp LED Welglass didesain untuk menggantikan WelGlass konvensional hingga 70W hanya dengan 35% beban untuk penerangan yang sama. Ini merupakan solusi LED sempurna untuk aplikasi luar ruangan dan industri dengan kondisi keras, seperti pembangkit listrik, pabrik logam, dan area non-berbahaya di industri kimia dan petrokimia. Dibandingkan dengan HID WelGlass konvensional, lampu ini meningkatkan keandalan, kenyamanan, dan saat mengurangi energi dan biaya perawatan secara dramatis. GreenUp Welglass hadir dengan 2 pemasangan berbeda, pipa dan braket, dan hadir dengan 2 sinar, lambertian dan batwing.

Benefits

- Kualitas aman dan andal
- Penghematan energi tinggi
- Cahaya nyaman

Features

- Fitur kedap air, kedap debu, tahan benturan dan tahan korosi, memenuhi persyaratan aplikasi luar ruangan
- Daya penerangan sistem 100lm/W, penggantian 1:1 HID penghematan energi hingga 68%
- CRI>80, cahaya nyaman dengan tetapan silau rendah
- 50.000 jam masa pakai dengan 70% lumen stabil
- Dua opsi pemasangan: pemasangan pipa dan braket untuk pemasangan dinding/plafon

Application



- Aplikasi Industri Berat

Versions



KNX-P1PE-2P-2G

Dimensional drawing



Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak
Tag servis	Ya
Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	>80
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	110 lm/W
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Tegangan Masuk	220~240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Mangkuk/ penutup polikarbonat buram
Warna Housing	Abu-abu gelap
Kode pelindung dampak mekanis	IK08
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Tidak
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Flux Cahaya
911401512261	BY200P LED44 L-B/CW PSU	6500 K	4.400 lm
911401512361	BY200P LED44 L-B/NW PSU	4000 K	4.400 lm
911401512461	BY200P LED32 L-B/CW PSU	6500 K	3.200 lm
911401512561	BY200P LED32 L-B/NW PSU	4000 K	3.200 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401512261	BY200P LED44 L-B/CW PSU	40 W
911401512361	BY200P LED44 L-B/NW PSU	40 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401512461	BY200P LED32 L-B/CW PSU	29 W
911401512561	BY200P LED32 L-B/NW PSU	29 W

Penyetujuan dan Aplikasi

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu ambien
911401512261	BY200P LED44 L-B/CW PSU	-30 hingga +45 °C
911401512361	BY200P LED44 L-B/NW PSU	-30 hingga +45 °C

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu ambien
911401512461	BY200P LED32 L-B/CW PSU	-30 hingga +50 °C
911401512561	BY200P LED32 L-B/NW PSU	-30 hingga +50 °C

