



Endüstriyel ve ticari uygulamalar için enerji verimliliği sunan aydınlatma

GreenUp Wellglass

GreenUp LED Wellglass aydınlatma armatürü, aynı aydınlatma için yalnızca %35 yükle 70 W'a kadar geleneksel WelGlass'ın yerini alması için tasarlanmıştır. Dış mekan uygulaması ve elektrik santrali, metal, kimyasal ve petrokimyasal endüstride tehlikeli olmayan alanlar gibi zorlu koşullara sahip sektörler için mükemmel bir LED çözümüdür. Geleneksel HID WelGlass ile kıyaslandığında enerji ve bakım maliyetlerini büyük ölçüde azaltırken güvenilirliği ve konforu artırır. GreenUp Wellglass boru ve destek olmak üzere 2 farklı montaj seçeneği ve lambertian ve batwing şeklinde olmak üzere 2 ışın türüyle sunulur.

Faydaları

- Güvenli ve güvenilir özellikler
- Yüksek enerji tasarrufu
- Konforlu ışık

Özellikler

- Suya, toza, darbeye ve aşınmaya dayanıklılık özellikleri, dış mekan uygulama gereksinimlerini karşılar
- Sistem verimi 100 lm/W, HID'nin bire bir değiştirilmesiyle %68'e kadar enerji tasarrufu
- CRI>80, düşük parlama oranlarıyla konforlu ışık
- %70 korunan lümen ile 50.000 saat kullanım ömrü
- İki montaj seçeneği: boruya montaj ve duvar/tavan montajı için montaj ayağı

Uygulama



• Zorlu Endüstri Uygulaması

Versions



Essential SmartBright LED
Standard Product Photo

Boyutlu çizim



Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	110 lm/W

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/ buzlu kapak
Muhafaza Rengi	Koyu gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65

Onay ve Uygulama

CE işareti	Hayır
------------	-------

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Işık Akısı
01512261	BY200P LED44 L-B/CW PSU	6500 K	4.400 lm
01512361	BY200P LED44 L-B/NW PSU	4000 K	4.400 lm
01512461	BY200P LED32 L-B/CW PSU	6500 K	3.200 lm
75375400	BY200P LED32 L-B/NW PSU	4000 K	3.200 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
01512261	BY200P LED44 L-B/CW PSU	40 W
01512361	BY200P LED44 L-B/NW PSU	40 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
01512461	BY200P LED32 L-B/CW PSU	29 W
75375400	BY200P LED32 L-B/NW PSU	29 W

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı
01512261	BY200P LED44 L-B/CW PSU	-30 ~ +45 °C
01512361	BY200P LED44 L-B/NW PSU	-30 ~ +45 °C

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı
01512461	BY200P LED32 L-B/CW PSU	-30 ~ +50 °C
75375400	BY200P LED32 L-B/NW PSU	-30 ~ +50 °C

