



针对工业和商业应用的节能照明解决方案

GreenUp Wellglass

GreenUp LED Wellglass 灯具设计用于替代高至 70W 的传统 WellGlass，只以 35% 的功率输出可实现相当的照度。它是一种完善的 LED 解决方案，适用于户外应用和严酷工业环境，如电厂，金属以及化工和石油化工行业的非危险区域。与传统的 HID WellGlass 相比，它可以提高可靠性，舒适性，同时显著降低能源和维护成本。GreenUp Wellglass 配有 2 个不同的安装方式，吊杆和支架，并配有 2 种配光方式: L-B 朗伯型配光和 B-W 蝙蝠翼型配光。

优点

- 安全可靠的品质
- 高节能
- 舒适的灯光



特点

- 防水，防尘，防冲击，防腐等特点，满足户外应用要求
- 系统效率 100lm/w，1 比 1 替换 HID 实现高达 68% 的节能
- 显色指数 CRI>80
- 低眩光的舒适灯光
- 50,000 小时寿命(L70B50)
- 两种安装选项：吊杆安装和墙壁/天花板支架安装。

应用

- 严酷的工业应用

二维绘图



一般信息	
包含的驱动器	是
可更换光源	否
服务标签	是
灯技术	
显色指数 (CRI)	>80
光效 (额定)(标称)	110 lm/W
操作和电气	
保护等级 IEC	安全等级 I
输入电压	220-240 V
线频率	50 or 60 Hz
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
光罩类型	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖
外壳颜色	深灰色
机械冲击保护代码	IK08
IP 等级	IP65
审批和申请	
CE 标志	否
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	光通量
911401512261	BY200P LED44 L-B/CW PSU	6500 K	4,400 lm
911401512361	BY200P LED44 L-B/NW PSU	4000 K	4,400 lm
911401512461	BY200P LED32 L-B/CW PSU	6500 K	3,200 lm
911401512561	BY200P LED32 L-B/NW PSU	4000 K	3,200 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401512261	BY200P LED44 L-B/CW PSU	40 W
911401512361	BY200P LED44 L-B/NW PSU	40 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401512461	BY200P LED32 L-B/CW PSU	29 W
911401512561	BY200P LED32 L-B/NW PSU	29 W

审批和申请

Order Code	Full Product Name	环境温度范围
911401512261	BY200P LED44 L-B/CW PSU	-30 至 +45°C
911401512361	BY200P LED44 L-B/NW PSU	-30 至 +45°C

Order Code	Full Product Name	环境温度范围
911401512461	BY200P LED32 L-B/CW PSU	-30 至 +50°C
911401512561	BY200P LED32 L-B/NW PSU	-30 至 +50°C

