



Přepínejte světelné nastavení bez výměny žárovek

SceneSwitch LEDbulbs

Některé situace vyžadují studené osvětlení, pro jiné je zase vhodná příjemná teplá záře. Se žárovkami Philips SceneSwitch LEDbulb můžete nastavovat různá osvětlení prostřednictvím jediné žárovky. A nepotřebujete stmívač! Optimalizujte své osvětlení pro relaxaci, koníčky, odpočinek nebo práci. Stačí přepnout spínač. A to vše s existujícím spínačem! Není třeba žádná další instalace.

Výhody

- Několik světelných nastavení v jedné žárovce
- Systém Plug and play
- Vestavěný paměťový čip

Vlastnosti

- Jednoduše vytvoříte svou vlastní scénu pomocí jedné žárovky. Stačí použít váš existující spínač
- Není vyžadován stmívač ani žádná další instalace
- Automatická paměť: automaticky obnovte své poslední nastavení

Aplikace

- Použití v interiérech v otevřených svítidlech (s otevřenou či vzduchovou mezerou nejméně 10 mm)
- Zvýrazňující a obecné osvětlení (například hotely, obchody a kanceláře)

SceneSwitch LEDbulbs

Versions



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27
NDFrosted





LEDclassic SSW 60W A60 E27 WW
CL ND 1SRT



LEDbulb Classic 40W E14 B35 WW
CL ND

Rozměrové výkresy




Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10	60 mm	104 mm

Product	D	C
LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	35,5 mm	106 mm

SceneSwitch LEDbulbs

Rozměrové výkresy



Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	60 mm	104 mm

Obecné informace

Jmenovitá životnost (hodiny)	15 000 h
Cyklus zapnutí	20 000
Nominální životnost	15 000 h

Světelné technické

Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Index podání barev (CRI)	80
Kód barvy	827/825/822
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Provozní a elektrické

Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s

Teplota okolí

Maximální teplota (jmen.)	65 °C
---------------------------	-------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Patice krytky
26396301	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10	E27
77213001	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	E27
77215400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	E14

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
26396301	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10	7,5 W
77213001	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	7,5 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
77215400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	5 W

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Povrchová úprava žárovky	Tvar žárovky
26396301	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10	Matná	A60
77213001	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	Číré	A60

Order Code	Full Product Name	Povrchová úprava žárovky	Tvar žárovky
77215400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	Číré	B35

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/
		1000 h
26396301	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10	8 kWh
77213001	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	8 kWh
77215400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	5 kWh

