



Changez d'ambiance lumineuse sans remplacer vos lampes

Lampes SceneSwitch LEDbulb forme classique

Certaines situations exigent une lumière froide, d'autres bénéficient d'une luminosité plus chaleureuse. Avec les ampoules LED SceneSwitch de Philips, choisissez l'ambiance lumineuse qui vous correspond sans changer d'ampoule. Et vous n'avez pas besoin de variateur ! Optimisez votre éclairage pour la détente, les loisirs ou le travail. Simplement en appuyant sur un interrupteur. Vous n'avez donc pas à le changer ! Aucune installation supplémentaire n'est nécessaire.

Avantages

- Différents paramètres d'éclairage dans une seule lampe
- Prêt à l'emploi
- Puce mémoire intégrée

Fonctions

- Créez votre propre ambiance avec une lampe, simplement en utilisant votre interrupteur actuel
- Aucun variateur ni aucune installation supplémentaire nécessaire
- Mémorisation automatique : rappelez automatiquement votre dernière configuration

Application


- Applications en intérieur avec des luminaires ouverts (avec un espace d'air d'un min. de 10 mm)
- Éclairage d'accentuation et général (par ex. dans les hôtels, les bureaux et les magasins)

Lampes SceneSwitch LEDbulb forme classique

Versions





Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27
NDFrosted



LEDclassic SSW 60W A60 E27 WW
CL ND 1SRT

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LEDclassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	60 mm	104 mm

Product	D	C
LEDclassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	60 mm	104 mm

Lampes SceneSwitch LEDbulb forme classique

Informations générales

Culot	E27
Durée de vie nominale (heures)	15'000 h
Nombre de cycles d'allumage	20'000
Durée de vie nominale	15'000 h

Données techniques de l'éclairage

Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Code couleur	827/825/822
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Consommation électrique	7.5 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s

Température

Température maximale du produit (nom.)	65 °C
----------------------------------------	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier



Forme de la lampe	A60
-------------------	-----

Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
------------------------------------	-------

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule
26396300	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	Dépoli
77213001	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	Transparent



Lampes SceneSwitch LEDbulb forme classique

