



A beállítások váltása a fényforrás kikapcsolása nélkül

SceneSwitch LED körteégők

Bizonyos esetekben a hideg fény a megfelelő, más hangulatokhoz a kellemes, meleg fény illik. A Philips SceneSwitch LED-es fényforrással különféle megvilágítást állíthat be egyetlen szokványos izzólámpa vagy gyertya alakú formával. Ráadásul nincs szükség fényerő-szabályozóra! Tegye optimálissá a világítást a lazításhoz, a hobbijaihoz, a pihenéshez vagy a munkához. Ehhez elég megnyomnia a kapcsolót. Mégpedig a már meglévő kapcsolót! Semmi mást nem kell beszerezni.

Előnyök

- Hozzon létre egyedi hangulatvilágítást egyetlen fényforrással, pusztán a meglévő kapcsolóját használva
- Nincs szükség fényerő-szabályozó vagy más kiegészítő használatára
- Automatikus memória: emlékszik az utolsó beállításra

Szolgáltatások

- Egy fényforrás, többféle fénybeállítás.
- „Plug and play”
- Beépített memória
- Hagyományos (villanykörte), gyertya és szpot formában is kapható

Alkalmazás

- Nyitott beltéri lámpatestekben használható (legalább 10 mm-es szabad légérés szükséges)
- Kiemelő és általános világítás (például szállodák, üzletek és irodák)

SceneSwitch LED körteégők

Versions



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27
NDFrosted





LEDclassic SSW 60W A60 E27 WW
CL ND 1SRT



LEDbulb Classic 40W E14 B35 WW
CL ND


Méretezett rajza



Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10	60 mm	104 mm

Product	D	C
LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	35,5 mm	106 mm

Méretezett rajza



Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	60 mm	104 mm

Általános információ	
Névleges élettartam (óra)	15 000 h
Kapcsolási ciklus	20 000
Névleges élettartam	15 000 h
Technikai adatok	
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2700 K
Színvisszaadási index (CRI)	80
Színkód	827/825/822
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	65 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Fejelés - foglalat
26396301	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10	E27
77213001	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	E27
77215400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	E14

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
26396301	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10	7,5 W
77213001	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	7,5 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
77215400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	5 W

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Fényforrás kialakítása	Fényforrásbúra formája
26396301	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10	Matt	A60
77213001	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	Átlátszó	A60

Order Code	Full Product Name	Fényforrás kialakítása	Fényforrásbúra formája
77215400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	Átlátszó	B35

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000
		óra
26396301	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10	8 kWh
77213001	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RFISRT4	8 kWh
77215400	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	5 kWh

