



Bytt lysinnstillinger uten å bytte pærer

SceneSwitch LED-pærer

Enkelte situasjoner krever kjølig belysning, andre passer best til en varm, koselig glød. Med Philips SceneSwitch LED-pærer kan du ha ulike lysinnstillinger fra bare én pære, lanterne eller spot. Og du trenger ikke lysdimmer! Optimaliser belysningen for avslapning, hobbyer, fritid eller arbeid. Bare med et trykk på en bryter. Og det er den eksisterende bryteren! Ingen ekstra installasjon kreves.

Fordeler

- Flere lysinnstillinger i én lampe
- Plug-and-play
- Innebygd minnebrikke

Funksjoner

- Lag din egen scene med én lampe ved hjelp av den eksisterende lysbryteren
- Ikke nødvendig med dimmer eller ytterligere montering
- Autominne: husk den siste innstillingen automatisk

Søknad

- Innendørsbruk i åpne armaturer (med åpent/fritt luftrom på minst 10 mm)
- Aksentbelysning og allmennbelysning (f.eks. hoteller, butikker og kontorer)

SceneSwitch LED-pærer

Versions




LEDclassic SSW 60W A60 E27 WW
CL ND 1SRT




LEDbulb Classic 40W E14 B35 WW
CL ND

Målskisse



Product	D	C
LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	35,5 mm	106 mm



Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	60 mm	104 mm

SceneSwitch LED-pærer

Generell informasjon	
Anslått levetid (timer)	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Nominell levetid	15 000 time(r)
Teknisk belysning	
Korreletert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Fargekode	827/825/822
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	65 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase
929001888655	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	E27
929001888855	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	E14

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
929001888655	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	7,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
929001888855	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	5 W


Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
929001888655	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	A60

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
929001888855	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	B35

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
929001888655	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	8 kWh
929001888855	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	5 kWh



SceneSwitch LED-pærer

