



Byt ljusinställningar utan att byta ljuskällor

SceneSwitch LEDbulbs

Vissa situationer kräver ett kallt ljus och ibland passar det bättre med en mjuk varmvit glöd. Med Philips SceneSwitch LED-ljuskällor får du flera olika ljusinställningar i en och samma lampa. Du behöver inte ens en dimmer! SceneSwitch ger dig optimalt ljus för avslappning, hobbyer, rekreation eller arbete. Allt du behöver är din befintliga ljusbrytare – ingen extra installation krävs.

Fördelar

- Fler ljusinställningar i en enda ljuskälla
- Plug and Play
- Inbyggt minneskort

Funktioner

- Skapa din egen scen med hjälp av en enda ljuskälla och din befintliga strömbrytare
- Ingen dimmer eller extra installation krävs
- Automatisk minnesfunktion: kommer automatiskt ihåg din senaste inställning

Användning

- För inomhusbruk i öppna armaturer (med öppen konstruktion/fri luftpassage på minst 10 mm)
- Accent- och allmänbelysning (ex. för hotell, butiker och kontor)

SceneSwitch LEDbulbs

Versions



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27
NDFrosted





LEDclassic SSW 60W A60 E27 WW
CL ND 1SRT



LEDbulb Classic 40W E14 B35 WW
CL ND

Måttskiss




Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	60 mm	104 mm

Product	D	C
LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	35,5 mm	106 mm

SceneSwitch LEDbulbs

Måttskiss



Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	60 mm	104 mm

Allmän information

Specifierad livslängd (timmar)	15 000 h
Driftcykel	20 000
Nominell livslängd	15 000 h

Ljusteknik

Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Färgåtergivningsindex	80
Färgkod	827/825/822
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Tändningstid (nom)	0,5 s

Temperatur

T-Case max. (nom)	65 °C
-------------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Socket
929002445558	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	E27
929001888655	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	E27
929001888855	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	E14

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
929002445558	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	7,5 W
929001888655	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	7,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
929001888855	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	5 W

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans ytbehandling	Lampform
929002445558	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	Frostad	A60
929001888655	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	Klar	A60

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans ytbehandling	Lampform
929001888855	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	Klar	B35

Användning och godkännande

SceneSwitch LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/
		1 000 tim
929002445558	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	8 kWh
929001888655	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	8 kWh
929001888855	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	5 kWh

