



Dla najwyższej wydajności i zrównoważonego rozwoju

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Oprawa Philips MASTER LEDtube integruje źródło światła LED w tradycyjnej obudowie świetlówki. Jej wyjątkowa konstrukcja zapewnia idealnie jednolity wygląd wizualny, którego nie sposób odróżnić od tradycyjnej świetlówki. Te tuby oświetleniowe T5 to właściwy wybór, zapewniający absolutną wydajność i wytrzymałość w każdych warunkach codziennej pracy. Niezrównane oszczędności dzięki niskiemu zużyciu energii i wyjątkowo długiemu okresowi eksploatacji sprawiają, że świetlówki T5 LED sprawdzą się w każdym wymagającym zastosowaniu.

Korzyści

- Absolutna wydajność, która zapewnia rozwiązanie dla każdego zastosowania
- Niezrównane oszczędności dzięki niskiemu zużyciu energii i długiemu okresowi eksploatacji
- Solidność i niezawodność: wytrzymuje w każdych warunkach codziennej pracy

Cechy

- Zmodernizuj istniejące lampy T5 w statecznik HF
- Zgodność z szeroką gamą stateczników
- > 50% oszczędności energii w porównaniu ze świetłówkami do 155 lm/W
- Wydłużony okres eksploatacji do 60 000 godzin
- Ultramoc do 5600 lm
- Umożliwia budowanie instalacji spełniającej wymogi HACCP, co potwierdza certyfikat NSF wydany na poziomie produktu
- Dzięki konwencjonalnemu kształtowi pasuje do istniejących opraw

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Zastosowanie


- Biura
- Szkoły
- Sklepy

Wersje



LEDtube MAS G5

Rysunki techniczne



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	15,5 mm	18,8 mm	1 149 mm	1 156,1 mm	1 163,2 mm
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	1 149 mm	1 156,1 mm	1 163,2 mm
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	15,5 mm	18,8 mm	1 149 mm	1 156,1 mm	1 163,2 mm
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	15,5 mm	18,8 mm	1 449 mm	1 456,1 mm	1 463,2 mm
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	1 449 mm	1 456,1 mm	1 463,2 mm
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	15,5 mm	18,8 mm	1 449 mm	1 456,1 mm	1 463,2 mm
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	15,5 mm	19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	15,5 mm	19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	15,5 mm	19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5	15,7 mm	19 mm	549 mm	556 mm	563 mm
MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5	15,7 mm	19 mm	549 mm	556 mm	563 mm
MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5	15,7 mm	19 mm	549 mm	556 mm	563 mm
MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	15,5 mm	18,8 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm
MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm
MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm
MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm
MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm
MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5	15,5 mm	16/19 mm	849 mm	856 mm	863 mm
MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 840 T5	15,5 mm	16/19 mm	849 mm	856 mm	863 mm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Rysunki techniczne

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5	15,5 mm	16/19 mm	849 mm	856 mm	863 mm
MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5	15,5 mm	16/19 mm	849 mm	856 mm	863 mm
MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5	15,5 mm	16/19 mm	849 mm	856 mm	863 mm
MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5	15,5 mm	16/19 mm	849 mm	856 mm	863 mm

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G5
Cykl Przelączania	50 000
Nominalny okres eksploatacji	60 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła (Nom)	200 °
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	T5

Dane techniczne oświetlenia

		Skorelowana		
		temperatura	Kod	Strumień
Order Code	Full Product Name	barwowa (Nom)	barwy	Świetlny
74951400	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	3000 K	830	3 700 lm
74953800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	4000 K	840	3 900 lm
74955200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	6500 K	865	3 900 lm
74957600	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	3000 K	830	3 700 lm
74959000	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	4000 K	840	3 900 lm
74961300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	6500 K	865	3 900 lm
41905600	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	3000 K	830	5 200 lm
41907000	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	4000 K	840	5 600 lm
41909400	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	6500 K	865	5 600 lm
74323200	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	3000 K	830	1 000 lm
74325600	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	4000 K	840	1 050 lm
74329400	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	3000 K	830	2 300 lm
74331700	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	4000 K	840	2 500 lm
74333100	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	6500 K	865	2 500 lm
74335500	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	3000 K	830	2 800 lm
74337900	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	4000 K	840	3 000 lm
74339300	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	6500 K	865	3 000 lm
16307200	Master LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5	3000 K	830	1 500 lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Order Code	Full Product Name	Skorelowana		Kod	Strumień
		temperatura	barwowa (Nom)		
16309600	Master LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5	4000 K	840	1 600 lm	
16311900	Master LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5	6500 K	865	1 600 lm	
16313300	Master LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5	3000 K	830	2 600 lm	
16315700	Master LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5	4000 K	840	2 800 lm	
16317100	Master LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5	6500 K	865	2 800 lm	
16319500	Master LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5	3000 K	830	1 600 lm	
16321800	Master LEDtube HF 900mm HE 11.5W 840 T5	4000 K	840	1 700 lm	
16323200	Master LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5	6500 K	865	1 700 lm	
30966100	Master LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5	3000 K	830	1 000 lm	
30968500	Master LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5	4000 K	840	1 050 lm	
30970800	Master LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5	6500 K	865	1 050 lm	

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Częstotliwość		Zużycie
		wejściowa	Częstotliwość linii	
74951400	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	od 30 K do 60 K Hz	30K to 60K Hz	26 W
74953800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	od 30 K do 60 K Hz	30K to 60K Hz	26 W
74955200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	od 30 K do 60 K Hz	30K to 60K Hz	26 W
74957600	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	od 20 K do 140 K Hz	20K to 140K Hz	26 W
74959000	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	od 20 K do 140 K Hz	20K to 140K Hz	26 W
74961300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	od 20 K do 140 K Hz	20K to 140K Hz	26 W
41905600	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	od 30 K do 100 K Hz	30K to 100K Hz	36 W
41907000	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	od 30 K do 100 K Hz	30K to 100K Hz	36 W
41909400	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	od 30 K do 100 K Hz	30K to 100K Hz	36 W
74323200	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	od 30 K do 100 K Hz	30K to 100K Hz	8 W
74325600	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	od 30 K do 100 K Hz	30K to 100K Hz	8 W
74329400	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	od 30 K do 100 K Hz	30K to 100K Hz	16,5 W
74331700	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	od 30 K do 100 K Hz	30K to 100K Hz	16,5 W
74333100	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	od 30 K do 100 K Hz	30K to 100K Hz	16,5 W
74335500	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	od 30 K do 100 K Hz	30K to 100K Hz	20 W
74337900	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	od 30 K do 100 K Hz	30K to 100K Hz	20 W

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Order Code	Full Product Name	Częstotliwość		Zużycie energii
		wejściowa	Częstotliwość linii	
74339300	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	od 30 K do 100 K Hz	30K to 100K Hz	20 W
16307200	Master LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5	od 10 K do 120 K Hz	10K to 120K Hz	10,5 W
16309600	Master LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5	od 10 K do 120 K Hz	10K to 120K Hz	10,5 W
16311900	Master LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5	od 10 K do 120 K Hz	10K to 120K Hz	10,5 W
16313300	Master LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5	od 30 K do 100 K Hz	30K to 100K Hz	18,5 W
16315700	Master LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5	od 30 K do 100 K Hz	30K to 100K Hz	18,5 W
16317100	Master LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5	od 30 K do 100 K Hz	30K to 100K Hz	18,5 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
74951400	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	50 °C
74953800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	50 °C
74955200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	50 °C
74957600	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	50 °C
74959000	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	50 °C
74961300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	50 °C
41905600	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	75 °C
41907000	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	75 °C
41909400	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	75 °C
74323200	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	65 °C
74325600	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	65 °C
74329400	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	65 °C
74331700	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	65 °C
74333100	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	65 °C
74335500	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	65 °C

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
74951400	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	Tak — Sprawdź zgodność statecznika
74953800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	Tak — Sprawdź zgodność statecznika

Order Code	Full Product Name	Częstotliwość		Zużycie energii
		wejściowa	Częstotliwość linii	
16319500	Master LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5	od 30 K do 100 K Hz	30K to 100K Hz	11,5 W
16321800	Master LEDtube HF 900mm HE 11.5W 840 T5	od 30 K do 100 K Hz	30K to 100K Hz	11,5 W
16323200	Master LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5	od 30 K do 100 K Hz	30K to 100K Hz	11,5 W
30966100	Master LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5	od 30 K do 100 K Hz	-	7 W
30968500	Master LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5	od 30 K do 100 K Hz	-	7 W
30970800	Master LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5	od 30 K do 100 K Hz	-	7 W

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
74337900	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	65 °C
74339300	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	65 °C
16307200	Master LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5	55 °C
16309600	Master LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5	55 °C
16311900	Master LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5	55 °C
16313300	Master LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5	60 °C
16315700	Master LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5	60 °C
16317100	Master LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5	60 °C
16319500	Master LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5	55 °C
16321800	Master LEDtube HF 900mm HE 11.5W 840 T5	55 °C
16323200	Master LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5	55 °C
30966100	Master LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5	50 °C
30968500	Master LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5	50 °C
30970800	Master LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5	50 °C

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
74955200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	Tak — Sprawdź zgodność statecznika
74957600	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	Tak — Sprawdź zgodność statecznika

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
74959000	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	Tak — Sprawdź zgodność statecznika
74961300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	Tak — Sprawdź zgodność statecznika
41905600	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	Tak — Sprawdź zgodność statecznika
41907000	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	Tak — Sprawdź zgodność statecznika
41909400	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	Nie
74323200	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	Tak — Sprawdź zgodność statecznika
74325600	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	Tak — Sprawdź zgodność statecznika
74329400	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	Tak — Sprawdź zgodność statecznika
74331700	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	Tak — Sprawdź zgodność statecznika
74333100	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	Tak — Sprawdź zgodność statecznika
74335500	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	Tak — Sprawdź zgodność statecznika
74337900	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	Tak — Sprawdź zgodność statecznika
74339300	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	Tak — Sprawdź zgodność statecznika

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
16307200	Master LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5	Tak — Sprawdź zgodność statecznika
16309600	Master LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5	Tak — Sprawdź zgodność statecznika
16311900	Master LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5	Tak — Sprawdź zgodność statecznika
16313300	Master LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5	Tak — Sprawdź zgodność statecznika
16315700	Master LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5	Tak — Sprawdź zgodność statecznika
16317100	Master LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5	Tak — Sprawdź zgodność statecznika
16319500	Master LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5	Tak — Sprawdź zgodność statecznika
16321800	Master LEDtube HF 900mm HE 11.5W 840 T5	Tak — Sprawdź zgodność statecznika
16323200	Master LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5	Tak — Sprawdź zgodność statecznika
30966100	Master LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5	Tak — Sprawdź zgodność statecznika
30968500	Master LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5	Tak — Sprawdź zgodność statecznika
30970800	Master LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5	Tak — Sprawdź zgodność statecznika



Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
74951400	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	Od -20°C do 45°C	26 kWh
74953800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	Od -20°C do 45°C	26 kWh
74955200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	Od -20°C do 45°C	26 kWh
74957600	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	Od -20°C do 45°C	26 kWh
74959000	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	Od -20°C do 45°C	26 kWh
74961300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	Od -20°C do 45°C	26 kWh
41905600	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	Od -20°C do 45°C	36 kWh
41907000	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	Od -20°C do 45°C	36 kWh
41909400	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	Od -20°C do 45°C	36 kWh
74323200	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	Od -20°C do 45°C	8 kWh

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
74325600	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	Od -20°C do 45°C	8 kWh
74329400	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	Od -20°C do 45°C	17 kWh
74331700	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	Od -20°C do 45°C	17 kWh
74333100	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	Od -20°C do 45°C	17 kWh
74335500	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	Od -20°C do 45°C	20 kWh
74337900	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	Od -20°C do 45°C	20 kWh
74339300	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	Od -20°C do 45°C	20 kWh
16307200	Master LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5	Od -20°C do 45°C	11 kWh
16309600	Master LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5	Od -20°C do 45°C	11 kWh
16311900	Master LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5	Od -20°C do 45°C	11 kWh

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
16313300	Master LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5	Od -20°C do 45°C	19 kWh
16315700	Master LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5	Od -20°C do 45°C	19 kWh
16317100	Master LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5	Od -20°C do 45°C	19 kWh
16319500	Master LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5	Od -20°C do 45°C	12 kWh
16321800	Master LEDtube HF 900mm HE 11.5W 840 T5	Od -20°C do 45°C	12 kWh
16323200	Master LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5	Od -20°C do 45°C	12 kWh
30966100	Master LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5	Od -20°C do +45°C	7 kWh
30968500	Master LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5	Od -20°C do +45°C	7 kWh
30970800	Master LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5	Od -20°C do +45°C	7 kWh



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

