



Na dosiahnutie špičkového výkonu a udržateľnosti

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Rad Philips MASTER LEDtube integruje LED svetelný zdroj do telesa tradičných žiaroviek. Jedinečný dizajn vytvára dokonale jednotný vizuálny vzhľad, ktorý nemožno odlíšiť od tradičných žiaroviek. Tieto trubice T5 predstavujú správnu voľbu z hľadiska absolútneho výkonu a sú navrhnuté tak, aby obstáli v podmienkach každodenného používania. Vďaka bezkonkurenčným úsporám, ktoré sa dosiahnu vďaka nízkej spotrebe energie a mimoriadne dlhej životnosti, sú tieto LED trubice T5 správnou voľbou pri všetkých náročných aplikáciách.

Faydaları

- Absolútny výkon poskytujúci riešenie pre každé použitie
- Bezkonkurenčné úspory vďaka nízkej spotrebe energie a dlhej životnosti
- Robustné a spoľahlivé vyhotovenie: odolá podmienkam každodenného používania

Özellikler

- HF balastlı mevcut T5 lambaları değiştirin
- Çok çeşitli balastlarla uyumlu
- > floresan tüplere kıyasla 155 lm/W'a kadar %50 enerji tasarrufu
- 60.000 saate kadar ekstra uzun ömür
- 5600 lm'ye kadar ultra çıkış
- Ürün seviyesinde NSF sertifikası ile desteklenen HACCP uygulamasını etkinleştirin.
- Cıva içermez

Uygulama

- Kancelárie
- Školy
- Obchod


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Versions



LEDtube 1200mm 17W G5

Boyutlu çizim



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	15,5 mm	19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	15,5 mm	19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	15,5 mm	19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5	15,7 mm	19 mm	549 mm	556 mm	563 mm
MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5	15,7 mm	19 mm	549 mm	556 mm	563 mm
MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5	15,7 mm	19 mm	549 mm	556 mm	563 mm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G5
Anahtar Döngüsü	50.000
Nominal kullanım ömrü	60.000 h
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işın Açısı (Nom)	200 °
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Çalıştırma ve Elektrik	
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Biçimi	T5

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk Kodu	Işık Akısı
74953800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	4000 K	840	3.900 lm
74955200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	6500 K	865	3.900 lm
74959000	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	4000 K	840	3.900 lm
74961300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	6500 K	865	3.900 lm
41905600	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	3000 K	830	5.200 lm
41907000	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	4000 K	840	5.600 lm
41909400	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	6500 K	865	5.600 lm
30966100	Master LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5	3000 K	830	1.000 lm
30968500	Master LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5	4000 K	840	1.050 lm
30970800	Master LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5	6500 K	865	1.050 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Giriş Frekansı	Hat Frekansı	Güç Tüketimi
74953800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	30K ila 60K Hz	30K to 60K Hz	26 W
74955200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	30K ila 60K Hz	30K to 60K Hz	26 W
74959000	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	20K ila 140K Hz	20K to 140K Hz	26 W
74961300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	20K ila 140K Hz	20K to 140K Hz	26 W

Order Code	Full Product Name	Giriş Frekansı	Hat Frekansı	Güç Tüketimi
41905600	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	30K ila 100K Hz	30K to 100K Hz	36 W
41907000	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	30K ila 100K Hz	30K to 100K Hz	36 W
41909400	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	30K ila 100K Hz	30K to 100K Hz	36 W
30966100	Master LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5	30K ila 100K Hz	-	7 W
30968500	Master LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5	30K ila 100K Hz	-	7 W
30970800	Master LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5	30K ila 100K Hz	-	7 W

Sıcaklık

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
74953800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	50 °C
74955200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	50 °C
74959000	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	50 °C
74961300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	50 °C
41905600	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	75 °C

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
41907000	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	75 °C
41909400	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	75 °C
30966100	Master LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5	50 °C
30968500	Master LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5	50 °C
30970800	Master LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5	50 °C

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
74953800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	Evet: Balast uyumluluğunu kontrol edin
74955200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	Evet: Balast uyumluluğunu kontrol edin

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
74959000	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	Evet: Balast uyumluluğunu kontrol edin
74961300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	Evet: Balast uyumluluğunu kontrol edin






MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
41905600	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	Evet: Balast uyumluluğunu kontrol edin
41907000	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	Evet: Balast uyumluluğunu kontrol edin
41909400	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	Hayır

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
30966100	Master LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5	Evet: Balast uyumluluğunu kontrol edin
30968500	Master LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5	Evet: Balast uyumluluğunu kontrol edin
30970800	Master LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5	Evet: Balast uyumluluğunu kontrol edin

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
74953800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	-20 °C ila 45 °C	26 kWh
74955200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	-20 °C ila 45 °C	26 kWh
74959000	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	-20 °C ila 45 °C	26 kWh
74961300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	-20 °C ila 45 °C	26 kWh
41905600	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	-20 °C ila 45 °C	36 kWh
41907000	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	-20 °C ila 45 °C	36 kWh
41909400	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	-20 °C ila 45 °C	36 kWh
30966100	Master LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5	-20 ila +45 °C	7 kWh
30968500	Master LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5	-20 ila +45 °C	7 kWh
30970800	Master LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5	-20 ila +45 °C	7 kWh



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

